


LP

照光式押ボタンスイッチ

Illuminated type Pushbutton Switches

テルティ TELLTY



■特長

1. 短胴構造

胴長10ミリの短胴構造により機器の省スペース化を実現しました。

2. 明るく均一な照光面

照光部には高輝度LEDを使用し、明るく均一な照光面が得られます。

3. 取付方式は2種類

取付方式はプリント基板実装方式とパネルにスナップイン方式の2種類が選択できます。

4. スイッチ部にスナップアクション機構

スイッチ部にはスナップアクション機構の採用により軽快なフィーリングが得られます。

5. UL, CSA認定品

全品種UL, CSA認定品です。
(但し、表示灯は除く。)

■Features

1. Short Body Construction

Since the body length is as short as 10 mm only, mounting space can be efficiently saved.

2. Uniform Illumination Area

The lighting portion employs high-luminance LEDs. Therefore it provides uniform lighting surface, supported by a uniquely designed reflection system.

3. Two Mounting Methods Available

It can be mounted by either of the two methods; it may be mounted on a printed circuit board or snapped in on a panel.

4. Snap Action in The Switch Portion

Since a snap action mechanism is adopted for the switch portion, the operator can feel a light-touch with it.

5. UL and CSA approved

■仕様

銀 接 点	AC125V 3A/AC250V 3A/DC30V 3A Max. ・10mA Min.	
金メッキ接点	(最大) AC/DC48V 50mA (最小) AC/DC20mV 0.1mA 適用電圧範囲 20mV～48V 適用電流範囲 0.1mA～50mA	
初期接触抵抗	銀接点 50mΩ以下 (DC2～4V 1A)	
	金メッキ接点 100mΩ以下 (AC200μV 1.5mA)	
耐 電 圧	AC1500V 1分間	
絶 縁 抵 抗	100MΩ以上 (DC500V)	
バウンス	10 msec.以下	
電 気 的 寿 命	銀 接 点	3万回 (AC125V 3A)
	金メッキ接点	2万回 (AC250V 3A・DC30V 3A)
作 動 力	単 極	1.47±0.98N {150±100gf}
	2 極	2.26±0.98N {230±100gf}
ス ト ロ ーク	フルストローク	2.3 mm
	ロックストローク	1.5 mm
使用温度範囲	-15～+60℃	
保存温度範囲	-25～+70℃	

■Specifications

Rating	Silver contact	3A 125VAC, 3A 250VAC, 3A 30VDC max. ・10mA min.	
	Gold plated contact	50mA 48VAC/DC (max.) 0.1mA 20mVAC/DC (min.)	
Initial contact resistance		Silver contacts ; 50mΩ max. (1A 2～4VDC) Gold plated contacts ; 100mΩ max. (1.5mA 200μVAC)	
Dielectric strength		1,500VAC 1 minute	
Insulation resistance		100MΩ min. (500VDC)	
Bouncing		10 msec. max.	
Electrical life	Silver contact	30,000 operations (3A 125VAC) 20,000 operations (3A 250VAC・3A 30VDC)	
	Gold plated contact	200,000 operations	
Operating force		1-pole	1.47±0.98N {150±100gf}
		2-pole	2.26±0.98N {230±100gf}
Stroke		Full stroke	2.3 mm
		Locked state	1.5 mm
Operating temperature range		-15～+60℃	
Storage temperature range		-25～+70℃	

■形名の説明/Part Numbering

4. 表示灯/Pilot Light

LP

シリーズ記号

Series code

1

数字

Fig.

ボックス・端子形状

Box & terminal style

1

フランジなし・PC端子

None flange・PC terminal

2

フランジ付・はんだ端子

With flange・Solder terminal

S

記号

Code

キャップ形状

Cap size

S

12×12

W

12×15.6

H

15.6×12

—

L2

記号

Code

LED色調

LED color

L2

赤

Red

L5

緑

Green

L8

黄

Yellow

●LP1は、SまたはWのみです。
「S」 or 「W」 only for LP1.

■端子形状/Terminal Style

	LP1	LP2
スイッチ端子形状 Terminal style		
LED端子形状 LED terminal style		

■LED仕様/LED Specification

タイプ名/Type	LED使用数/LED Q'ty	LEDの内部配線/Internal LED wiring
LP1S LP2S	1灯 Single	(L2) (L1)
LP1W LP2W, LP2H (2色分割照光も含む) Dual color type is also included	2灯 Double	(L2) (L1) (L4) (L3)

LEDに流す電流はご使用になるスイッチのLED仕様欄に記載の順電流 I_F 以下になるよう抵抗値Rを下記の計算式からお求めください。

●スタティック駆動の場合

$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

●ダイナミック駆動の場合

$$R = \frac{E - V_F}{I_{FM}}$$

●LEDをパルス駆動にて使用する場合


パルス幅 : 0.1 msec.
デューティ比 : 1/10
尖頭順電流 : 50mA (各色共通)
使用電圧 : 5V
順電圧 : 2V

●計算例/Calculation Example

$$R = \frac{5 - 2}{0.05} = 60 (\Omega)$$

記号 Symbol	色調 Color	順電流 I_F	順電圧/ V_F 公称/Nom. 最大/Max.	逆電圧 V_R
2	赤 Red	30mA	2.0V 2.8V	DC5V
5	緑 Green	20mA	1.95V 2.5V	DC5V
8	黄 Yellow	20mA	1.9V 2.5V	DC5V

Current to be applied on LED must be lower than the forward current (I_F) indicated in the LED specification column of each switch. Value of the resistor must be calculated by the formula noted below.



●Case of static lighting system.

$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

●Case of dynamic lighting system.

$$R = \frac{E - V_F}{I_{FM}}$$

●When LEDs are used by a pulse lighting system.


Pw : 0.1 msec.
Dr : 1/10
 I_{FM} : 50mA (All color)
E : 5V
 V_F : 2V

●Example calculation

$$R = \frac{5 - 2}{0.05} = 60 (\Omega)$$

LP (単色照光/Single LED)


LP2S (単極双投・2極双投/SPDT・DPDT)



●単極は (C2)、(3)、(4) 番端子がありません。
1 pole version is without terminal Nos. (C2), (3) and (4).

パネル取付用


LP2W (単極双投・2極双投/SPDT・DPDT)



●単極は (C2)、(3)、(4) 番端子がありません。
1 pole version is without terminal Nos. (C2), (3) and (4).

パネル取付用

LP2H (単極双投・2極双投/SPDT・DPDT)



●単極は (C2)、(3)、(4) 番端子がありません。
1 pole version is without terminal Nos. (C2), (3) and (4).

パネル取付用

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

■品種一覧表/Table of Part Numbers-

LED色調 およびキャップ色 LED and Cap color	銀接点 Silver contacts	
	単極 1-pole	2極 2-pole
赤 Red	☆ LP2S-16S-229	☆ LP2S-26S-229
緑 Green	☆ LP2S-16S-559	☆ LP2S-26S-559
黄 Yellow	☆ LP2S-16S-889	☆ LP2S-26S-889
赤 Red	☆ LP2S-17S-229	☆ LP2S-27S-229
緑 Green	☆ LP2S-17S-559	☆ LP2S-27S-559
黄 Yellow	☆ LP2S-17S-889	☆ LP2S-27S-889
赤 Red	☆ LP2W-16S-229	☆ LP2W-26S-229
緑 Green	☆ LP2W-16S-559	☆ LP2W-26S-559
黄 Yellow	☆ LP2W-16S-889	☆ LP2W-26S-889
赤 Red	☆ LP2W-17S-229	☆ LP2W-27S-229
緑 Green	☆ LP2W-17S-559	☆ LP2W-27S-559
黄 Yellow	☆ LP2W-17S-889	☆ LP2W-27S-889
赤 Red	☆ LP2H-16S-229	☆ LP2H-26S-229
緑 Green	☆ LP2H-16S-559	☆ LP2H-26S-559
黄 Yellow	☆ LP2H-16S-889	☆ LP2H-26S-889
赤 Red	☆ LP2H-17S-229	☆ LP2H-27S-229
緑 Green	☆ LP2H-17S-559	☆ LP2H-27S-559
黄 Yellow	☆ LP2H-17S-889	☆ LP2H-27S-889

●形名欄の□-■印による組合わせのうち上表以外の形名の納期区分は、受注生産品(★)となります。

●端子番号は、ボックスに表示してあります。
Terminal number shown on box.

(ON)は、モーメンタリーです。
(ON): momentary.