








LOC		DIST		REVISIONS			
P	LYR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
D		NEW TE LOGO ADDED		20.JUL.2010	C.J	P.K	
D1		ECR-10-026537		04.JUN.2011	KK	HMR	

PCB LAYOUT KEYED / CONNECTED ONLY WITH ADDITIONAL FRAME
Leiterplattenanschluss kodiert / nur in Verbindung mit zusaetzlichem Rahmen



KEYING PLAN (VIEW Z)
Kodierschema (Ansicht Z)



- △3 OBSOLETE
- △12 TE LOGO
- X...CAVITY LOADED WITH CONTACT
0...CAVITY WITHOUT CONTACT
X...Kammer mit Kontakt
0...Kammer ohne Kontakt
- △10 GLOW WIRE TEST 750°C WITHOUT FLAME
Gluehdrahttest 750°C ohne Flamme

- △9 INCLUSIVE COPPER CLADDING:
Inclusive Kupferkaschierung:
- △8 PCB PREFERABLY CHAMFERED.
Leiterplatte vorzugsweise angefast.

- △7 SLOT FOR SIDE KEYING, △△
Schlitz fuer Seitenkodierung, △△.

- △6 COLOUR MARKING ON TOP OF HOUSING OPTIONAL ON TERMINATION MACHINE
Farbmarkierung auf Gehäuseoberseite optional an Verarbeitungsmaschine
- MATING PART: PCB (WITH FRAMES ACC. RAST 2.5 E.G. PN 964 575/576)
TABHEADER PN 1 534 787/788
5 Passender Gegenstecker: Leiterplatten (mit Rahmen nach RAST 2.5 z.B. 964 575/576)
Tabwannen Nr. 1 534 787/788

- △4 SIDE KEYING, ON LAST CAVITY
Seitenkodierung, an letzter Kammer

- △3 SIDE KEYING, on CAVITY 1
Seitenkodierung, an Kammer 1

- 2 WIRE RANGE: 0.35-0.5 mm²
Drahtgrößenbereich: 0.35-0.5 mm²

- △1 KEYING RIBS; CUTTING WITH TERMINATION MACHINE POSSIBLE
Kodierrippe; Schneiden auf der Verarbeitungsmaschine moeglich

2	SEE TABLE	KONTAKT	CuNiSi	TINNED/vezinnt
1	siehe Tabelle	Federleistengehaeuse	PA 6 △10	NATUR/Natur
POS.	PN Bestell-Nr.	DESCRIPTION Beschreibung	MATERIAL	COLOUR/FINISH Farbe/Oberflaeche

△13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	9	40	44.9	-	-	0-1534415-9	
		X	X	X	X	X	X	X	X	8	35	39.9	-	-	0-1534415-8	
			X	X	X	X	X	X	X	7	30	34.9	-	-	0-1534415-7	
				X	X	X	X	X	X	6	25	29.9	-	-	0-1534415-6	
					X	X	X	X	X	5	20	24.9	-	-	0-1534415-5	
						X	X	X	X	4	15	19.9	-	-	0-1534415-4	
							X	0	X	3	10	14.9	-	-	4-1534415-3	
								X	X	X	3	10	14.9	X	X	3-1534415-3
								X	X	X	3	10	14.9	X	-	2-1534415-3
								X	X	X	3	10	14.9	-	X	1-1534415-3
△13								X	X	X	3	10	14.9	-	-	0-1534415-3
									X	X	2	5	9.9	X	X	3-1534415-2
									X	X	2	5	9.9	X	-	2-1534415-2
									X	X	2	5	9.9	-	X	1-1534415-2
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	5	9.9	-	-	-	0-1534415-2
	CAVITY LOADED/Kammer bestueckt										△11 POS. Polzahl	DIM A	DIM B	△4 KEYING	△3 KEYING	PN Bestell-Nr.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN H. Karabiyik 24.JAN.2002	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm				CHK B. Schnaubelt 24.JAN.2002	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD T. Klenner 24.JAN.2002	PRODUCT SPEC	
					108-18780	
					APPLICATION SPEC	
					114-18458	
MATERIAL -					WEIGHT -	
					CUSTOMER DRAWING	
					SCALE 5:1	
					SHEET 1 OF 1	
					REV 01	