

**Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter**  
**Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values**
**Vorläufige Daten**  
**Preliminary Data**

|                                                                     |                                                                              |           |      |                       |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------|
| Periodische Spitzensperrspannung<br>Repetitive peak reverse voltage | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$                                                | $V_{RRM}$ | 1700 | V                     |
| Dauergleichstrom<br>Continuous DC forward current                   |                                                                              | $I_F$     | 600  | A                     |
| Periodischer Spitzenstrom<br>Repetitive peak forward current        | $t_P = 1 \text{ ms}$                                                         | $I_{FRM}$ | 1200 | A                     |
| Grenzlastintegral<br>$I^2t$ - value                                 | $V_R = 0 \text{ V}$ , $t_P = 10 \text{ ms}$ , $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $I^2t$    | 81,0 | $\text{kA}^2\text{s}$ |

**Charakteristische Werte / Characteristic Values**

|                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                                                 | min.                | typ.         | max. |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------|--------------------------------|
| Durchlassspannung<br>Forward voltage                                            | $I_F = 600 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$<br>$I_F = 600 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ V}$                                                          | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $V_F$               | 1,80<br>1,90 | 2,20 | V<br>V                         |
| Rückstromspitze<br>Peak reverse recovery current                                | $I_F = 600 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3750 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_R = 900 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$     | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $I_{RM}$            | 590<br>645   |      | A<br>A                         |
| Sperrverzögerungsladung<br>Recovered charge                                     | $I_F = 600 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3750 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_R = 900 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$     | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $Q_r$               | 155<br>260   |      | $\mu\text{C}$<br>$\mu\text{C}$ |
| Abschaltenergie pro Puls<br>Reverse recovery energy                             | $I_F = 600 \text{ A}$ , $-di_F/dt = 3750 \text{ A}/\mu\text{s}$ ( $T_{vj}=125^{\circ}\text{C}$ )<br>$V_R = 900 \text{ V}$<br>$V_{GE} = -15 \text{ V}$     | $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$<br>$T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ | $E_{rec}$           | 96,0<br>170  |      | mJ<br>mJ                       |
| Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse<br>Thermal resistance, junction to case       | pro Diode / per diode                                                                                                                                     |                                                                 | $R_{thJC}$          |              | 51,0 | K/kW                           |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink | pro Diode / per diode<br>$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ |                                                                 | $R_{thCH}$          | 16,0         |      | K/kW                           |
| Temperatur im Schaltbetrieb<br>Temperature under switching conditions           |                                                                                                                                                           |                                                                 | $T_{vj \text{ op}}$ | -40          | 125  | $^{\circ}\text{C}$             |

**Vorläufige Daten**  
**Preliminary Data**
**Modul / Module**


|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|---------|
| Isolations-Prüfspannung<br>Isolation test voltage                                      | RMS, f = 50 Hz, t = 1 min.                                                                                                                                                                                                               | V <sub>ISOL</sub>    | 4,0          |      | kV      |
| Innere Isolation<br>Internal isolation                                                 | Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)<br>basic insulation (class 1, IEC 61140)                                                                                                                                                       |                      | AlSiC        |      |         |
| Kriechstrecke<br>Creepage distance                                                     | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal                                                                                                                                                  |                      | 32,2<br>32,2 |      | mm      |
| Luftstrecke<br>Clearance                                                               | Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink<br>Kontakt - Kontakt / terminal to terminal                                                                                                                                                  |                      | 19,1<br>19,1 |      | mm      |
| Vergleichszahl der Kriechwegbildung<br>Comperative tracking index                      |                                                                                                                                                                                                                                          | CTI                  | > 400        |      |         |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      |              |      |         |
| Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper<br>Thermal resistance, case to heatsink        | pro Modul / per module<br>$\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$                                                                               | R <sub>thCH</sub>    | min.         | typ. | max.    |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 8,00         |      | K/kW    |
| Modulstreuiinduktivität<br>Stray inductance module                                     |                                                                                                                                                                                                                                          | L <sub>sCE</sub>     | 25           |      | nH      |
| Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip<br>Module lead resistance, terminals - chip | T <sub>C</sub> = 25°C, pro Schalter / per switch                                                                                                                                                                                         | R <sub>AA'+CC'</sub> | 0,37         |      | mΩ      |
| Lagertemperatur<br>Storage temperature                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | T <sub>stg</sub>     | -40          |      | 125 °C  |
| Anzugsdrehmoment f. Modulmontage<br>Mounting torque for modul mounting                 | Schraube M6 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M6 - Mounting according to valid application note                                                                                                                       | M                    | 4,25         | -    | 5,75 Nm |
| Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse<br>Terminal connection torque                   | Schraube M4 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M4 - Mounting according to valid application note<br>Schraube M8 - Montage gem. gültiger Applikationsschrift<br>Screw M8 - Mounting according to valid application note | M                    | 1,8          | -    | 2,1 Nm  |
|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 8,0          | -    | 10 Nm   |
| Gewicht<br>Weight                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          | G                    | 1050         |      | g       |

Dynamische Daten gelten in Verbindung mit FF600R17KE3 Modul  
Dynamic data valid in conjunction with FF600R17KE3 module


|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2013-11-25 |
| approved by: PL | revision: 2.2                   |

# Vorläufige Daten Preliminary Data


## Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch) forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

 $I_F = f(V_F)$ 



## Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

 $E_{rec} = f(I_F)$ 
 $R_{Gon} = \Omega, V_{CE} = 900\text{ V}$ 


## Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch) switching losses Diode, Inverter (typical)

 $E_{rec} = f(R_G)$ 
 $I_F = 600\text{ A}, V_{CE} = 900\text{ V}$ 


## Transienter Wärmewiderstand Diode, Wechselrichter transient thermal impedance Diode, Inverter

 $Z_{thJC} = f(t)$ 



prepared by: WB

date of publication: 2013-11-25


approved by: PL

revision: 2.2

**Schaltplan / circuit\_diagram\_headline**



**Gehäuseabmessungen / package outlines**



|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2013-11-25 |
| approved by: PL | revision: 2.2                   |

## Vorläufige Daten Preliminary Data

### Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für Ihre Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen. Die Angaben in den gültigen Anwendungs- und Montagehinweisen des Moduls sind zu beachten.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe [www.infineon.com](http://www.infineon.com), Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

### Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see [www.infineon.com](http://www.infineon.com) ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| prepared by: WB | date of publication: 2013-11-25 |
| approved by: PL | revision: 2.2                   |