







Stiftleiste Ausführung B (gerade) 26 polig			
Kontaktoberfläche: Sn	Kontaktoberfläche: Au	Kodierung	
Bestell-Nummer V23540-M1126-	Bestell-Nummer V23540-M1126-	Geometrie	Farbe
-B510	-B520	D - H	schwarz
-B511	-B521	C - G	beige
-B512	-B522	B - F	signalblau
-B513	-B523	A - E	gelb
-B514	-B524	C - H	grün
-B515	-B525	D - G	braun
-B516	-B526	B - H	grau
-B517	-B527	D - F	lila
-B518	-B528	A - H	orange
-B519	-B529	D - E	türkisblau




Frontplattendicke: 1.2 .. 1.4 mm



je nach Kodierung



1:1



Oberfläche	
Ausführung	Schichtdicke
Sn	$3 \pm 1 \mu\text{m}$ galv. SnPb über Ni
Au	Bereich I $> 1 \mu\text{m}$ Au über Ni Bereich II min. $0,1 \mu\text{m}$ Au über Ni

Passend zu Abdeckkappe : V23540-M1026-S50*
V23540-M1026-Y2**

4) Anschlußbereich: bei Au-Ausführung: $> 2 \mu\text{m}$ Sn über Ni
bei Sn-Ausführung: siehe Tabelle 2
Lötbarkeit und Beständigkeit gegen Lötlwärme nach DIN IEC 68/2-20

- 3) viermal
- 2) Kleinstmaß
- 1) Größtmaß

Teile-Nr. nach Mittelschrift DIN 1451

*) Längen: DIN 16901-130 ; Winkel, Form und Lage: DIN ISO 2768-mH

Tot.: ISO 8015				Maßstab 2:1; 1:1		Format DIN A4	
				UV-SPY 1 2 Maßbild Stiftleiste 26 polig, gerade			
05	WO98/S648	13.05.98	SP	Datum	17.09.92		
04	WO97/S175	07.05.97	BC	Bearb.	V.Houdehove		
03	WO97/S174	04.02.97	BC	Gepr.	ECB EA		
02	WO96/3808	19.04.96	IG	Norm			
01		28.08.95	rwh	EC	CS		
55		17.05.95	Sm				
52		25.11.92	RVH				
51				Siemens AG			
Zust	Mitteluna	Datum			V23540-M1126-B510-* -27	Blatt	1- BL
				CAD-Zeichnung Solarach-Design 3.7A10			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderrhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Entragung.

The reproduction, transmission or use of this document or its contents is not permitted without express written authority.
Offenders will be liable for damages.
All rights, including rights created by patent grant or registration of an utility model or design, reserved.