

1-1418469-1 AS SHOWN
1-1418469-1 wie gezeigt

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE LOGO
TE Logo
- 2 ASSY PN, PRODUCTION DATE (CALENDAR DAY/YEAR):
MARKING OPTIONAL AS LASER ENGRAVING OR
LASER WITH COLOR CHANGE
Assy PN, Produktionsdatum (Kalendertag/Jahr):
Beschriftung wahlweise als Lasergravur oder Laser mit Farbumschlag
- 3 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- 4 CAVITY NUMBERING
Kammer Bezeichnung
- 5 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5k
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1241436
MAX. WIRE SIZE: 1.5mm² FLR




STANDARD APPLICATION:
AT TEMPERATURE UP TO 120 DEGREE CELSIUS.
SINGLE WIRE SEAL PN 0-2287497-1 AT WIRE SIZE 1.5mm² FLR
RECOMMENDED.

RECOMMENDATION FOR APPLICATION TEMPERATURES UP TO
140 DEGREE CELSIUS, SINGLE WIRE SEAL
PN 0-964972-1, WIRE SIZE: 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL)
BUT SLIGHTLY HINDERED MOUNTING.

Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr: 1241436
max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm² FLR

Standard Anwendung:
Bei Einsatztemperatur bis 120°C
Einzelleiterdichtung 0-2287497-1 bei Leitergrosse 1.5mm² FLR empfohlen.

Bei Einsatztemperaturen bis 140°C empfehlen wir bei dem
Drahtgroessenbereich 1.5mm² FLR (AWG 16 TXL) die Einzelleiterdichtung
PN 964972-1.
jedoch mit leicht erschwelter Bestueckbarkeit.
- 6 SUITABLE COVER SEE PRODUCT GROUP DRAWING: 1563709
Passende Kappen siehe Produktgruppenzeichnung: 1563709
- 7 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der 2. Kontaktsicherung
- 8 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 114-18739-1
Passend zur Ausfuehrungsvorschrift 114-18739-1
- 9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1703820, 1703773
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1703820, 1703773
- 10 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeintraechtigung durch Lackieren liegt nicht im
Einfluss und Gewaehrleistungsumfang von TE.



MATERIAL	COLOR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM NO
PBT-GF30 / V-0	BLACK schwarz	RECEPTACLE HOUSING	1
PBT-GF30 / V-0	BLACK schwarz	6POS. CAVITY BLOCK, CODE, "A" 6pol.-Kavemittelblock, Kodierung, "A"	2
PBT-GF30 / V-0	GRAY grau	6POS. CAVITY BLOCK, CODE, "B" 6pol.-Kavemittelblock, Kodierung, "B"	2
PBT-GF30 / V-0	GREEN grün	6POS. CAVITY BLOCK, CODE, "C" 6pol.-Kavemittelblock, Kodierung, "C"	2
PBT-GF30 / V-0	BLUE blau	6POS. CAVITY BLOCK, CODE, "D" 6pol.-Kavemittelblock, Kodierung, "D"	2
PBT-GF30 / V-0	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING DEVICE zweite Kontaktsicherung	3
PBT-GF30 / V-0	YELLOW gelb	U-SLODE U-Schieber	4
WVG	WHITE Farbe	SEAL Dichtung	5

4-1418469-1	J	6	D	BLUE blau	1	-	-	1	1	1	4	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. KEIN ZUSÄTZLICHES WERKEN UND KEINERLEI MODIFIKATIONEN! KEINERLEI VERÄNDERUNG DER TECHNISCHEN BESCHREIBUNG, SONDERNUR VERÄNDERUNG DER ZEICHNUNG! KEINERLEI VERÄNDERUNG DER TECHNISCHEN BESCHREIBUNG, SONDERNUR VERÄNDERUNG DER ZEICHNUNG! DIMENSIONS MASSEINHEITEN: (mm) TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL TO ISO 2011 ALL TO DIN 91301-140 APPROX. Ch. Eberwein PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-94020 APPLICATION SPEC VERABREICHUNGSSPEC. FINISH/SCHLÜSSEL: #2° FINISH/SCHLÜSSEL/FARBE siehe Tabelle WEIGHT GEWICHT 17.1g CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG SCALE MASSSTAB 5:1 SHEET BLATT 1 of 1 REV VER. 14					
3-1418469-1	J	6	C	GREEN grün	1	-	-	1	1	1	3						
2-1418469-1	J	6	B	GREY grau	1	-	-	1	1	1	2						
1-1418469-1	J	6	A	BLACK schwarz	1	1	-	-	1	1	1						
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	COLOR OF CAVITY BLOCK Farbe des Kammerblocks	QUANTITY Stück	ITEM NO ASSY	MATERIAL siehe Tabelle	SEE TABLE siehe Tabelle	WEIGHT GEWICHT	17.1g	CUSTOMER DRAWING KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	5:1	SHEET BLATT	1 of 1	REV VER.

