

F/PCW04A-1 LF

Technical terms *Technische Daten*


Rated Voltage <i>Nennspannung</i>	3V
Operating Voltage <i>Betriebsspannung</i>	1 – 5V
*Rated Current <i>Nennstrom</i>	≤ 95mA
Coil Resistance <i>Spulenwiderstand</i>	16 ± 3Ω
**Sound Output SPL <i>Schalldruckpegel</i>	(at bei 10cm) ≥ 93dB
Resonant frequency <i>Resonanzfrequenz</i>	2048Hz
Operating Temperature <i>Betriebstemperatur</i>	-25 to bis +70 °C
Storage Temperature <i>Lagertemperatur</i>	-30 to bis +80 °C
Weight <i>Gewicht</i>	2g
Solderability <i>Lötbarkeit</i>	Temperature: 245±5°C Duration: 3 ± 0.5sec

* value applying rated voltage (1000Hz, 1/2 duty, square wave, 3V)

** value applying rated voltage (2048Hz, 1/2 duty, square wave, 3V)

Drawings *Zeichnung*

Tolerance: ± 0.3mm



Halbzeug, Werkstoff

Untolerierte Maße

±0.2

Maßstab

Zeichn.-Nr.

060104.2B

Ersatz f.
Zeichn.

Page Seite 1 of von 1

	Tag	Name	And. zust.	And.-Mittlg. Nr.	Tag	Name
gezeichnet			1	Impedance	24.01.07	FM
bearbeitet	04.01.06	FM	2	I / R	29.05.07	FM
geprüft						
normgepr.						

F/PCW04A-1 LF

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig

Vervielfält.-Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.