


n= Anzahl der Dekaden
n= number of decades



Einbauöffnung

Zweitast-Codierschalter

- Kontaktbahnen mit abriebfester Hartgoldauflage
- 100% elektronische Endkontrolle

Durch Gold-auf-Goldkontakte erreichen wir den gleichbleibend geringen Übergangswiderstand. Die nach ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung und die 100% elektronische Endkontrolle garantieren die zuverlässige Funktion. Viele Sondervarianten sind auf Anfrage verfügbar und spezielle Ausführungen können nach Kundenwunsch hergestellt werden.

Dual push button switch

- Contacts with abrasion resistant hard gold plating
- 100% electronic final inspection and testing

Gold-gold-contacts have low and stable contact resistance. ISO 9001:2000 approved production together with 100% electronic final inspection and testing guarantee reliable operation. Many special designs are available on request or can be built according to customer's specification.

MECHANISCHE KENNWERTE

MECHANISCHE KENNWERTE	MECHANICAL DATA
Baubreite	Width 7,62mm
Zul. Umgebungstemp.	Perm. ambient temp -20 ... +80°C
Mech. Lebensdauer	Mech. lifetime 1 000 000 Schaltschritte / 1 000 000 steps
Betätigungskraft	Operating force ca. 4N / approx. 4N
Gewicht	Weight ca. 4g / approx. 4g
Ziffernhöhe 10-stellig	Digit height 10-digit 4,9mm
Ziffernhöhe 16-stellig	Digit height 16-digit 3,4mm
Tastvorgang (Druckpunkt)	Click action fühlbar / marked
Vibrationstest	Vibration testing nach DIN EN 60068-2-6 / acc. DIN EN 60068-2-6
Schocktest	Shock testing nach DIN EN 60068-2-27 / acc. DIN EN 60068-2-27

ELEKTRISCHE KENNWERTE

ELEKTRISCHE KENNWERTE	ELECTRICAL DATA
Betriebsspannung	Operating voltage ≤ 40V
Kontaktbelastung dynamisch (Ohmlast)	Contact load, dynamic (resistive) ≤ 100mA
Kontaktbelastung statisch	Contact load, static ≤ 1A
Übergangswiderstand bei Printplatte AK (gemessen von Zuleitung bis Ausgang)	Contact resistance for PCB AK <100mΩ (measured from supply line to output)

MATERIAL

MATERIAL	MATERIAL
Gehäuse	Housing PPO
Printplatte Basismaterial	PCB base material FR4 bzw. CEM3 DIN IEC249-2 / FR4 or CEM3 DIN IEC249-2
Kontaktfläche	Contact surface Au über Ni auf Cu / Au over Ni on Cu
Schleifkontakt	Sliding contact Au über Ni auf CuSn6 / Au over Ni on CuSn6

2 CODIERUNGEN / CODES Pos

Decimal	10	Code: SMC-D 111	3	4	5
BCD	10	Code: SMC-D 131	3	4	5
BCD Complement	10	Code: SMC-D 137	3	4	5
BCD+Complement	10	Code: SMC-D 141	3	4	5
Hexadecimal	16	Code: SMC-D 301	3	4	5

Codiertabellen siehe Seite 211 / Coding tables please see page 211



3 PRINTPLATTE / PCB

Kurz / Short

Code: **SMC-D 2 A K 4 5**

Lang / Long

Code: **SMC-D 2 A L 4 5**



● kurzschließende Schaltweise / shorting switching mode

Bohrungen Ø1mm für Löt- und Steckanschluss / Through holes Ø1mm for soldering and socket connections


4 ZUSATZ / SUFFIX

Lötstifte für LP / Solder pins for PCB

Code: **SMC-D 2 3 L S 5**

ohne Lötstifte / without solder pins

o. Abb. / no picture Code: **SMC-D 2 3 5**



5 FARBE / COLOUR


Gehäuse schwarz, Ziffernrolle schwarz, Beschriftung weiß / housing black, drum black, digits white

Code: **SMC-D 2 3 2 4 5**

ZUBEHÖR / ACCESSORIES


Abstandsplatte / Spacer

Code: **SMC-A**



Abschlussplattenpaar / Pair of end plates

Code: **SMC-P/K**



Leergehäuse / Dummy housing

Code: **SMC-L**

