

Stecker / Steckverteiler mit Isolation

Clips / Raccords mixtes avec isolation

Receptacles / Multi- connectors with insulation

6,3 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit:
PVC -10°C bis +75°C
PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.


Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3959

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC -10°C à +75°C
PA -55°C à +105°C


Intensité admissible:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.






Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC -10°C up to +75°C
PA -55°C up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 - 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 - 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 - 6.0 mm² / 25 A max.



UL-No. E235796

	Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm ² (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.		L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
				Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245	Form B				
	PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3959	3959S	24	-	1.7	500
		1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3970	3970S	24	-	2.3	500
		4-6 (12-10)	6.3 x 0.8			3972S	25	-	3.4	200
	PVC	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3910	3910S	21.5	10.5	1.7	500
		1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3911	3911S	21.5	10.5	2.3	500
		4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3912	3912S	24	13	3.4	200
	PVC	0.5-1 (22-18)	6.3 x 0.8		3925	3925S	22.5	10.5	1.7	500
		1.5-2.5 (16-14)	6.3 x 0.8		3926	3926S	22.5	10.5	2.3	500
		4-6 (12-10)	6.3 x 0.8		3933	3933S	25	13	3.4	200

3974N
3984C
3984D
3984O
3986C
3086N
3986S

