

# ロッド棒 RODS




AC-1025-R  
ステンレス製

AC-25-R  
鉄製

AC-25-RW  
鉄製

[AC-1025-R・AC-25-R]

[AC-25-RW]



商品番号 Product No.	RoHS CAD	L	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-1025-R-1	●	4.2	1000	10	03158	¥1,150	10個～	¥1,104
AC-1025-R-2	●		850	8	03159	¥700	20個～	¥672
AC-1025-R-3	●		450	6	03160	¥320	30個～	¥307
AC-1025-R-4	●		450	4	03161	¥210	40個～	¥202
AC-1025-R-11	●		1200	10	03162	¥1,350	10個～	¥1,296
AC-1025-R-12	●		1200	8	03163	¥910	10個～	¥874
AC-1025-R-13	●		1200	6	03164	¥550	20個～	¥528
AC-1025-R-14	●		1200	4	03165	¥310	30個～	¥298
AC-25-R-1	●		2D	1000	10	21083	¥430	30個～
AC-25-R-2	●		2D	850	8	21084	¥280	50個～
AC-25-R-3	●		2D	450	6	21085	¥180	50個～
AC-25-R-4	●		2D	450	4	21565	¥150	50個～
AC-25-R-11	●		2D	1200	10	21086	¥490	30個～
AC-25-R-12	●		2D	1200	8	21087	¥360	50個～
AC-25-R-13	●		2D	1200	6	21088	¥270	50個～
AC-25-R-14	●		2D	1200	4	21566	¥230	50個～
AC-25-R-22	●	4.2	1000	8	03986	¥330	50個～	¥317
AC-25-R-23	●	4.2	1000	6	03987	¥250	50個～	¥240

● : RoHS指令対応品

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲ : RoHS指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS CAD	L	φd <sub>1</sub>	φd <sub>2</sub>	コード Code	単 価 Price	量販価格 Quantity	Bulk Price 単価 Price
AC-25-RW-6-600	●	600	6	4.2	03620	¥210	50個～	¥202
AC-25-RW-6-1000	●	1000	6	4.2	03621	¥270	50個～	¥262
AC-25-RW-6-1200	●	1200	6	4.2	03622	¥330	50個～	¥317
AC-25-RW-6-1300	●	1300	6	4.2	03623	¥370	50個～	¥355
AC-25-RW-8-1000A	●	1000	8	4.2	04490	¥350	50個～	¥340
AC-25-RW-8-1000B	●	1000	8	5.2	04191	¥350	50個～	¥340
AC-25-RW-8-1300A	●	1300	8	4.2	04491	¥400	50個～	¥384
AC-25-RW-8-1300B	●	1300	8	5.2	04192	¥400	50個～	¥384

●付属品:リベット・ワッシャー

●Accessories: Rivet and washer

[AC-1025-R-1～R-14]

●材質:ステンレス鋼棒(SUS304)

納期

●標準品・・・即納します

●Material: Stainless steel bar (SUS304)

[AC-25-R・RW]

●材質:圧延棒鋼(SS400)

●表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

納期

●標準在庫品

備考

●ご要望により曲げ加工も承ります。

●AC-25-R-363は125ページをご参照下さい。

●Material: Rolled steel (SS400)


●Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

Remarks

●Please refer to page 125 for AC-25-R-363.

## 使用例

Example of  
application



ハンドル・取手  
つまみ・周辺機器



A

クレモン

ローラー  
継り

特装密閉  
ハンドル

フリーザー  
密閉

平面  
スイング

ギア式

平面  
ハンドル

ポップ  
ハンドル

リフト  
ハンドル

アジャスト  
ハンドル