


Schleppkettenleitung FACAB EFK SC 12Y11Y

faber
kabel

FACAB 10605 EFK SC 12Y11Y 1G16mm²

Spezifikation/Norm:	UL/CSA
Leiter-Material:	Cu, blank
Leiter-Klasse:	KI.6 = feinstdrähtig
Aderisolation:	TPE
Mantelmaterial:	Polyurethan
Mantelfarbe:	schwarz
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-332-1-2/IEC 60332-1
Halogenfrei:	DIN EN 50267/IEC 60754
Ölbeständig:	EN 60811-2-1
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:	-50 - +80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:	-40 - +80 °C
Biegeradius, fest verlegt:	4 x DA
Biegeradius, bewegt:	7,5 x DA
Biegezyklen, max.:	5 Mio.
Verfahrweg, max.:	100 m
Nennspannung U0:	600 V
Nennspannung U:	1 kV
Prüfspannung:	4 kV

Verwendung: Hochflexible Steuerleitung für den ständig bewegten Einsatz unter extremen Bedingungen im Innen- und Außenbereich. Die Leitung ist halogenfrei, flammwidrig und beständig gegen die meisten in industrieller Umgebung vorkommenden Chemikalien. Bitte beachten Sie unsere Hinweise für die Verwendung von Schleppkettenleitungen.



Die hier dargestellten Produkte und Informationen dienen ausschließlich der technischen Planung. Sie unterliegen dem technischen Fortschritt und stellen keine Garantie für die Liefermöglichkeit dar. Bei den Aussendurchmessern handelt es sich um ca.-Werte.

Tabelle: Technische Eigenschaften FACAB EFK SC 12Y11Y

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
035314	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X6 0,6/1 kV cUL SW/SW	7,1	58	88
035315	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X10 0,6/1 kV cUL SW/SW	8	96	135
035316	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X16 0,6/1 kV cUL SW/SW	9,4	154	205
035317	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X25 0,6/1 kV cUL SW/SW	10,9	240	290
035318	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X35 0,6/1 kV cUL SW/SW	13,2	336	411
035319	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X50 0,6/1 kV cUL SW/SW	14,2	480	554
035320	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X70 0,6/1 kV cUL SW/SW	16,5	672	773

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	D _A [mm]	Cu [kg/km]	G [kg]
035321	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X95 0,6/1 kV cUL SW/SW	18,4	912	1066
035322	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X120 0,6/1 kV cUL SW/SW	20,5	1152	1305
035323	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X150 0,6/1 kV cUL SW/SW	23,5	1440	1616
035324	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X185 0,6/1 kV cUL SW/SW	26,1	1776	2025
035698	FACAB EFK-SC12Y11Y-O 1X240 0,6/1 kV cUL SW/SW		2304	2469
035326	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G6 0,6/1 kV cUL GG/SW	7,1	58	88
035327	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G10 0,6/1 kV cUL GG/SW	8	96	135
035328	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G16 0,6/1 kV cUL GG/SW	9,4	154	205
035329	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G25 0,6/1 kV cUL GG/SW	10,9	240	290
035330	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G35 0,6/1 kV cUL GG/SW	13,2	336	411
035331	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G50 0,6/1 kV cUL GG/SW	14,2	480	554
035332	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G70 0,6/1 kV cUL GG/SW	16,5	672	773
035333	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G95 0,6/1 kV cUL GG/SW	18,4	912	1066
035334	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G120 0,6/1 kV cUL GG/SW	20,5	1152	1305
035335	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G150 0,6/1 kV cUL GG/SW	22,5	1440	1616
035336	FACAB EFK-SC12Y11Y-J 1G185 0,6/1 kV cUL GG/SW	26,1	1776	2025

DA Außendurchmesser ca.

Cu Kupferzahl

G Gewicht