

**Aufbau:**

Glasrohr, durchsichtig

**Kontaktkappen:**

Messing, vernickelt

**Verpackungsmöglichkeiten:**

100 St. = 10 x 10er Faltschachteln

500 St. / 1000 St. = Industrieverpackung (lose geschüttet in Faltkarton)

Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebiger Form und Länge, fertig montiert

**Construction:**

Glasstube, transparent

**Contact caps:**

Brass, nickel plated

**Packing options:**

100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces

500 pcs. / 1000 pcs. = Industrial box (loose in carton) As assembly with two pigtails in various forms and lengths, finally mounted

**Bemessungswerte / Ratings**

| Art.-<br>No. | Strom<br>Current<br>(A) | Spannung<br>Voltage | Ausschaltvermögen<br>Breaking capacity | Spannungsfall<br>Voltage drop<br>(Volt) max. | Max.<br>Verlustleistung<br>Max. power<br>dissipation [W] | Schmelzintegral<br>Melting integral<br>[A <sup>2</sup> Sec] |
|--------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| UL 632.305   | 63 mA                   | 250 V               | 200 A                                  | 6,9                                          | 0,7                                                      | 0,09                                                        |
| UL 632.306   | 80 mA                   | 250 V               | 200 A                                  | 5,7                                          | 0,7                                                      | 0,13                                                        |
| UL 632.307   | 100 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 3,5                                          | 0,5                                                      | 0,21                                                        |
| UL 632.308   | 125 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 2,7                                          | 0,6                                                      | 0,32                                                        |
| UL 632.309   | 160 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 2,3                                          | 0,6                                                      | 0,50                                                        |
| UL 632.310   | 200 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 1,9                                          | 0,6                                                      | 0,77                                                        |
| UL 632.311   | 250 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 1,6                                          | 0,6                                                      | 1,20                                                        |
| UL 632.312   | 300 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 1,3                                          | 0,7                                                      | 1,85                                                        |
| UL 632.334   | 375 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 1,1                                          | 0,71                                                     | 2,61                                                        |
| UL 632.314   | 500 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 0,9                                          | 0,75                                                     | 4,43                                                        |
| UL 632.335   | 750 mA                  | 250 V               | 200 A                                  | 0,67                                         | 0,83                                                     | 8,7                                                         |
| UL 632.317   | 1 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,54                                         | 0,88                                                     | 16,4                                                        |
| UL 632.318   | 1,25 A                  | 250 V               | 200 A                                  | 0,5                                          | 0,9                                                      | 25,4                                                        |
| UL 632.319   | 1,6 A                   | 250 V               | 200 A                                  | 0,38                                         | 1,0                                                      | 39                                                          |
| UL 632.320   | 2 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,32                                         | 1,0                                                      | 61                                                          |
| UL 632.321   | 2,5 A                   | 250 V               | 200 A                                  | 0,27                                         | 1,1                                                      | 94                                                          |
| UL 632.360   | 3 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,22                                         | 1,1                                                      | 146                                                         |
| UL 632.323   | 4 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,19                                         | 1,2                                                      | 226                                                         |
| UL 632.324   | 5 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,16                                         | 1,3                                                      | 349                                                         |
| UL 632.325   | 6 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,16                                         | 1,6                                                      | 286                                                         |
| UL 632.361   | 7 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,16                                         | 1,8                                                      | 372                                                         |
| UL 632.326   | 8 A                     | 250 V               | 200 A                                  | 0,15                                         | 1,9                                                      | 483                                                         |
| UL 632.327   | 10 A                    | 125 V               | 10.000 A                               | 0,14                                         | 2,3                                                      | 817                                                         |
| UL 632.328   | 12 A                    | 125 V               | 10.000 A                               | 0,13                                         | 2,6                                                      | 1277                                                        |
| UL 632.329   | 15 A                    | 125 V               | 10.000 A                               | 0,12                                         | 3,0                                                      | 2123                                                        |

**Electrical Characteristics**

| Prüfstrom<br>Testing current | Schmelzzeit / Blow Time |         |
|------------------------------|-------------------------|---------|
|                              | Minimum                 | Maximum |
| 100 %                        | 4 Hrs                   | N / A   |
| 135 %                        | N / A                   | 1 Hr    |
| 200 %                        | 5 sec                   | 30 sec  |