



K

重量用  
キャスター  
キャスター  
双輪  
キャスター  
緩衝器付  
キャスター  
アジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスターモニター  
アームレバーブ  
アジャスターペダル  
ロック

ステップ

スライド  
レール

K-506 重量用キャスター

# 超重量用自在キャスター

## HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

輸入品  
UKK-506  
鉄製



本製品は製造中止と  
なりました。

This product is no longer  
manufactured.



K-506-152

[K-506-254]

[K-506-152の取付け座]  
Base for K-506-152

## 特徴 Feature

- 旋回部・車軸部に特製ペアリングを使用しています。
- 旋回部・車軸部は十分なグリスを充填後シールを施していますのでグリスの流出や不純物の混入などはありません。
- Special bearings are incorporated in the swivel and wheel axle.
- Grease is fully put and sealed in the swivel and wheel axle so grease never flows and foreign matter does not enter.

仕様 • 材質: 本体: 熱間圧延鋼板(SPHC)/鋳鉄(FC)  
車輪: 硬質ウレタンゴム(PUR)

用途 • 表面仕上: 黒塗装  
備考 • 超大型の機器に最適  
• 写真はK-506-152を示します。  
(形状は車径φ254と若干異なります)  
• 固定車はK-551をご使用ください。

Specifications • Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC). Cast iron (FC)  
Wheel: Hard urethane rubber(PUR)

• Finish: Black coating  
Specific use • Suitable for very large equipment

Remarks • Photo shows K-506-152. (shape is a little different from wheel diameter of φ254)  
• Use K-551 for the rigid type.

商品番号 Product No.	RoHS ●	CAD ●	φD	H	L <sub>1</sub> ×W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub> (P' <sub>1</sub> ×P' <sub>2</sub> )	L <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	t	φd	許容荷重kN Allowable load	製品質量(kg) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
K-506-152	●		152	213	162×108	121×59 (133×76)	58	45	8	13.5	6.86	6.75	30455	¥30,000	4個～	¥29,100
K-506-254	●		254	368	178×153	127×102	70	76	19.5	16	26.46	27.22	30456	¥120,000	4個～	¥116,400

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。