

TV Sound IF Amplifier, Detector, AF Output Circuits

■ 端子名／Pin

Pin No.	端 子 名	Pin Name	Pin No.	端 子 名	Pin Name
1	SIF 出力（検波入力）	SIF Output	10	フィードバック	Feedback
2	検波入力	Detector Input	11	フィルタ	Filter
3	電源電圧（V _{CC1} ）	V _{CC1}	12	音声信号入力	AF Input
4	検波出力	Detector Output	13	音量出力	Variable Output
5	音声信号入力	AF Input	14	SIF 入力	SIF Input
6	音量ボリュームム	DC Volume	15	入力バイアス	Input Bias
7	電源電圧（V _{CC2} ）	V _{CC2}	16	アース	GND
8	音声信号出力	AF Output	17	フィン	Fin
9	アース	GND	—	—	—

■ 絶対最大定格／Absolute Maximum Ratings（Ta=25℃）


Item		Symbol	Rating		Unit
電 圧	電源電圧	V _{CC1}	V ₃₋₁₆	13.8	V
		V _{CC2}	V ₇₋₁₆	26	V
	回路電圧	V ₆₋₁₆	0	V ₃₋₁₆	V
回路電流		I ₈	-1.2	1.2	A _{peak}
許容損失	検波, DCVR 回路	P _{D1}	0.6		W
	出力回路	P _{D2}	1.6		
温 度	動作周囲温度	T _{opr}	-20 ~ +70		°C
	保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150		°C

注） 回路電流では、⊕は回路へ流入する電流であり、⊖は流出する値である。

■ 電気的特性／Electrical Characteristics（Ta=25℃）


Item		Symbol	Test Circuit	Condition	min.	typ.	max.	Unit
DC 特性								
全回路電流		I _{tot}	1	V ₃₋₁₆ =12 V	25	34.5	44	mA
回路電圧		V ₁₋₁₆	1	V ₃₋₁₆ =12 V Pin ⑭ と ⑮ を接続	3.4	4.2	5.0	V
		V ₄₋₁₆	1		2.8	3.7	4.5	V
		V ₈₋₁₆	1		8.8	9.5	10.2	V
		V ₁₃₋₁₆	1		7.0	8.0	9.0	V
	AN5255 AN5256				6.0	6.7	7.4	
IF 増幅検波回路								
入力リミッティング電圧		V _{i(lim)}	3	f _o =4.5MHz, f _m =400Hz, Δf=±25kHz		50	140	μV _{rms}
AM 抑圧比		AMR	3	f=4.5MHz, f _m =400Hz, Mod=30% (AM), V _i =100mV _{rms}	38	45		dB
入力抵抗		R _i	2	f=4.5MHz	5	14	100	kΩ
入力容量		C _i	2		4	8	12	pF
出力電圧 (Det.)		V _o	3	f _o =4.5MHz, f _m =400Hz,	200	300	440	mV _{rms}
全高調波歪率 (Det.)		THD _(IF)	3	Δf=±25kHz, V _i =100mV _{rms}		0.3	1.0	%
音量回路								
減衰量 (max. 残音)		Att	3	f=1kHz, V _i =0.5V _{rms} , V ₆ =0V		2	5	mV _{rms}
増幅率	AN5255	A ₁₃₋₅	3	f=1kHz, V _i =0.5V _{rms} , V ₆ =12V	-2	0	2	dB
	AN5256				-1.4	0.6	2.6	
全高調波歪率		THD _(AF)	3	f=1kHz, V _i =0.5V _{rms} , V ₆ =12V		0.35	1.0	%
出力回路								
出力電力 (max.)		P _o	3	f=1kHz, R _L =16Ω, THD=10%	1.8	2.0		W
電圧利得		G _v	3	f=1kHz, V _{i(12)} =50mV _{rms}	30	32	34	dB
全高調波歪率		THD _(out)	3	f=1kHz, P _O =1W		0.7	1.2	%
静止回路電流		I _{CQ}	1	V _{CC} =20V	8	20	50	mA

Test Circuit 1 (I_{tot} , V_{1-16} , V_{4-16} , V_{8-16} , V_{13-16} , I_{CQ})




項目 スイッチ	I_{tot}	V_{1-16}	V_{4-16}	V_{8-16}	V_{13-16}	I_{CQ}
SW ₁	—	①	—	—	—	—
SW ₂	①	②	①	—	①	—
SW ₃	—	—	—	①	—	①
SW ₄	①	—	—	—	①	—

Test Circuit 2 (R_i , C_i)




Test Circuit 3 ($V_{i(lim)}$, AMR, V_o , THD_(IF), A_{1t} , A_{13-5} , THD_(AF), P_o , G_v , THD_(out))




項目 スイッチ	$V_{i(lim)}$	AMR	V_o	THD _(IF)	A_{1t}		A_{13-5}		THD _(AF)	P_o	G_v	THD _(out)
					AN 5255	AN 5256	AN 5255	AN 5256				
SW ₁	①	①	①	①	—	—	—	—	—	—	—	—
SW ₂	①	①	①	①	2	2	2	2	②	②	②	②
SW ₃	—	—	—	—	1	2	1	2	①	②	②	②
SW ₄	②	②	②	②	2	2	2	2	②	—	—	—
SW ₅	—	—	—	—	2	1	1	1	①	—	—	—
測定器	AF V. V1	AF V. V1	AF V. V1	歪率計 1	AF V. V2		AF V. V2		歪率計 2	AF V. V3	AF V. V3	歪率計 3

DC Volum Control Curve



● Condition

$V_{CC}=12V$, $V_i=500mV_{rms}$ (1kHz)



■ 応用回路例 / Application Circuit

