



Serie 713

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1)

Sensor connectors series 713 (M12x1)

Kurzinformation

Brief information

Kabelsteckverbinder

- Schirmbar/nicht schirmbar
- Konfektionierbar
- Gewindeverriegelung M12x1
- Schraubanschluss/Schirm wird 360° geklemmt
- Schutzart IP 67 ¹⁾
- Transparentes Gehäuse für Leiterplatte mit LED
- Kompatibel zu Steckverbindern der Serie 763

Cable Connector

- Shieldable/not shieldable
- Assembly possible
- Thread locking M12x1
- Screw connection/shield is clamped 360°
- Degree of protection IP 67 ¹⁾
- Transparent housing for PCB with LED
- Compatible with connectors series 763

Aufbau des Steckverbinders:
Construction of the connector:

Kabelstecker:
Male cable connector:

Winkeldose:
Female angled connector:

Duo-stecker:
Duo connector:

Kabelstecker schirmbar:
Male cable connector shieldable:

Winkelstecker schirmbar:
Male angled connector shieldable:

Einbausteckverbinder

- Kontakteinsätze für Sensor-Rohrmontage
- Löt-, Tauchlötanschluss
- Abdichtung über O-Ring bzw. Dichtlippen
- Transparente Versionen mit LED
- Verguss- bzw. Entlüftungsbohrungen

Sockets

- Contact insert for sensor tubes
- Solder, dipsolder termination
- Sealing with o-ring
- Transparent versions with LED
- Versions with sealing holes

Einbaustecker:
Male insert connector:

Flanschsteckverbinder

- Metall- und Kunststoffgehäuse
- Gewindeverriegelung M12x1
- Befestigungsgewinde M12; PG 9; PG 11; PG 13,5; M16x1,5; M20x1,5
- Löt-, Tauchlötanschluss und Litzen
- Front- und Rückwandmontage
- Kompatibel zu Steckverbindern der Serie 763

Chassis Sockets

- Metal and plastic housing
- Thread locking M12x1
- Befestigungsgewinde M12; PG 9; PG 11; PG 13,5; M16x1,5; M20x1,5
- Solder, dipsolder termination and wires
- Front fastened and fastened from back side
- Compatible with connectors series 763

Flanschstecker:
Male socket:

Flanschstecker:
Male socket:

Flanschstecker:
Male socket:

Flanschstecker:
Male socket:

¹⁾ Erläuterung der Schutzarten siehe Seite TI-3 – TI-4. / ¹⁾ Explanation of protection standards see page TI-3 – TI-4.

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) <i>Sensor connectors series 713 (M12x1)</i>		Technische Daten ¹⁾ <i>Specifications ¹⁾</i>			
Allgemeine Kennwerte <i>General Characteristics</i>					
Polzahl	<i>Number of contacts</i>	3	4	5	8
Verriegelung	<i>Locking system</i>	schrauben M12x1 / <i>screw M12x1</i>			
Anschlussart	<i>Termination</i>	schrauben, löten, tauchlöten, Litzen / <i>screw, solder, dip solder, wires</i>			
Anschlussquerschnitt in mm ²	<i>Wire gauge in mm²</i>	max. 0,75 (schrauben), max. 0,25 (löten) / <i>max. 0,75 (screw), max. 0,25 (solder)</i>			
Anschlussquerschnitt in AWG	<i>Wire gauge in AWG</i>	max. 18 (schrauben), max. 24 (löten) / <i>max. 18 (screw), max. 24 (solder)</i>			
Schutzart Gehäuse	<i>Shell protection</i>	IP 67			
Mechanische Lebensdauer	<i>Mechanical operation</i>	> 500 Steckzyklen / <i>> 500 mating cycles</i>			
Obere Grenztemperatur	<i>Upper temperature</i>	+ 85 °C (+ 185 °F)			
Untere Grenztemperatur	<i>Lower temperature</i>	– 40 °C (– 40 °F)			
Elektrische Kennwerte <i>Electrical Characteristics</i>					
Bemessungsspannung ²⁾	<i>Rated voltage ²⁾</i>	250 V	250 V	125 V	60 V
Bemessungs-Stoßspannung	<i>Rated impulse voltage</i>	2500 V	2500 V	1500 V	800 V
Verschmutzungsgrad	<i>Pollution degree</i>	3			
Überspannungskategorie	<i>Overvoltage categorie</i>	II			
Isolierstoffgruppe	<i>Material group</i>	III			
Prüfstoßspannung	<i>Test voltage</i>	2950 V	2950 V	1750 V	910 V
Bemessungsstrom (40 °C)	<i>Rated current (40 °C)</i>	4 A			2 A
Durchgangswiderstand ¹⁾	<i>Contact resistance ¹⁾</i>	≤ 8 mΩ (Optaloy), ≤ 3 mΩ (Gold) / <i>≤ 8 mΩ (optaloy), ≤ 3 mΩ (gold)</i>			
Isolationswiderstand	<i>Insulation resistance</i>	≥ 10 ¹⁰ Ω			
Werkstoffe <i>Materials</i>					
Kontaktstift	<i>Pin contact</i>	CuZn (Messing / <i>brass</i>)			
Kontaktbuchse	<i>Socket contact</i>	CuSn (Bronze / <i>bronce</i>)			
Kontaktoberfläche Kabelteil	<i>Contact plating cable part</i>	CuSnZn (Optaloy)			
Kontaktoberfläche Flanschteil	<i>Contact plating socket part</i>	Au (Gold / <i>gold</i>)			
Steckerkörper	<i>Male insert</i>	PA 66 (UL 94 HB)			
Buchsenkörper	<i>Female insert</i>	PA 66 (UL 94 HB)			
Gehäuse Kabelstecker Kunststoff	<i>Housing cable connector plastic vers.</i>	PBT (UL 94 V-0)			
Gehäuse Kabelstecker Metall	<i>Housing cable connector metall vers.</i>	CuZn vernickelt _(ger.) , Zink-Druckguss vernickelt _(gew.) / <i>nickel-plated _(str.), zinc diecasting _(ang.)</i>			
Flanschgehäuse	<i>Socket</i>	PA 66 (UL 94 HB), CuZn (Messing) vernickelt / <i>(brass) nickel-plated</i>			
Gewinding	<i>Ring nut</i>	PA 66 (UL 94 V-0), CuZn-vernickelt, VA-Stahl / <i>nickel-plated, stainless steel</i>			

¹⁾ Normen und Prüfbedingungen für diese Angaben siehe Seite TI-16. / ¹⁾ Standards and test parameters for this data see page TI-16.






²⁾ Bei Verwendung von LED-Einsätzen 10 - 30 V. / ²⁾ 10 - 30 V when used LED-inserts.






Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1)

Sensor connectors series 713 (M12x1)

Kabelstecker

Male cable connectors

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet (mm/inch)	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabelstecker, Kunststoffverriegelung Male cable connector, plastic locking system		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-43-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-57-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-43-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0437-57-05
Kabelstecker, Metallverriegelung Male cable connector, metal locking system		3	4 - 6 .16 - .24	99-0429-07-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-158-04
		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-14-04 
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-12-04 
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-14-05 
			6 - 8 .24 - .31	99-0437-12-05 
Kabelstecker, VA-Gewindeverriegelung, Kontaktfläche Gold Male cable connector, VA locking system, Contact surface gold		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-82-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-282-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-82-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0437-282-05
Duostecker, Kunststoffverriegelung Male duo connector, plastic locking system		4	2 Kabel $\varnothing$ 3,5 - 5 oder $\varnothing$ 2,1 - 3 2 cables $\varnothing$.08 - .12 or $\varnothing$.14 - .20	99-0429-142-04
		5		99-0437-142-05
Kabelstecker, schirmbar Male cable connector, shieldable		4	4 - 6 .16 - .24	99-1429-814-04
			6 - 8 .24 - .31	99-1429-812-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-1437-814-05
			6 - 8 .24 - .31	99-1437-812-05







Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) <i>Sensor connectors series 713 (M12x1)</i>		Winkelstecker <i>Male angled connectors</i>		
Bezeichnung — Abbildung <i>Description — Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	Polzahl <i>Contacts</i>	Kabeldurchlass Cable outlet (mm/inch)	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>
Winkelstecker, Kunststoffverriegelung <i>Male angled connector, plastic locking system</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-44-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-44-05
Winkelstecker, Kunststoffverriegelung, transparent <i>Male angled connector, plastic locking system, transparent</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-20-04
Winkelstecker, Metallverriegelung <i>Male angled connector, metal locking system</i> 		3	4 - 6 .16 - .24	99-0429-07-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-161-04
		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-24-04 
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-52-04 
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-24-05 
			6 - 8 .24 - .31	99-0437-52-05 
Winkelstecker, VA-Gewindeverriegelung, Kontakttoberfläche Gold <i>Male angled connector, VA locking system, Contact surface gold</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0429-92-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0429-292-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0437-92-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0437-292-05
Winkelstecker, schirmbar <i>Male angled connector, shieldable</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-1429-824-04
			6 - 8 .24 - .31	99-1429-822-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-1437-824-05
			6 - 8 .24 - .31	99-1437-822-05






Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1)

Sensor connectors series 713 (M12x1)

Kabellosen


Female cable connectors






Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Kabeldurchlass Cable outlet (mm/inch)	Bestell-Nr. Ordering-No.
Kabeldose, Kunststoffverriegelung Female cable connector, plastic locking system		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-10-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-57-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-10-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-57-05
Kabeldose, Kunststoffverriegelung, transparent Male cable connector, metal locking system, transparent		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-30-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-46-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-30-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-46-05
Kabeldose, Metallverriegelung Female cable connector, metal locking system		3	4 - 6 .16 - .24	99-0430-07-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-158-04
		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-14-04 
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-12-04 
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-14-05 
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-12-05 
Kabeldose, VA-Gewindeverriegelung, Kontaktfläche Gold Female cable connector, VA locking system, contact surface gold		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-82-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-282-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-82-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-282-05
Duodose, Kunststoffverriegelung Female duo connector, plastic locking system		4	2 Kabel Ø 3,5 - 5 2 cables Ø .14 - .20	99-0430-142-04
		5	2 Kabel Ø 2,1 - 3 oder Ø .08 - .12 2 cables Ø .08 - .12 or Ø .14 - .20	99-0436-142-05
Kabeldose, schirmbar Female cable connector, shieldable		4	4 - 6 .16 - .24	99-1430-814-04
			6 - 8 .24 - .31	99-1430-812-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-1436-814-05
			6 - 8 .24 - .31	99-1436-812-05

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) <i>Sensor connectors series 713 (M12x1)</i>		Winkeldosen <i>Female angled connectors</i>		
Bezeichnung — Abbildung <i>Description — Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	Polzahl <i>Contacts</i>	Kabeldurchlass Cable outlet (mm/inch)	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>
Winkeldose, Kunststoffverriegelung <i>Female angled connector, plastic locking system</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-00-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-69-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-00-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-69-05
Winkeldose, Kunststoffverriegelung, transparent <i>Female angled connector, plastic locking system, transparent</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-20-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-68-04
Winkeldose, Metallverriegelung <i>Male angled connector, metal locking system</i> 		3	4 - 6 .16 - .24	99-0430-27-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-161-04
		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-24-04 
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-52-04 
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-24-05 
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-52-05 
Winkeldose, VA-Gewindeverriegelung, Kontakttoberfläche Gold <i>Female angled connector, VA locking system, Contact surface gold</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-0430-92-04
			6 - 8 .24 - .31	99-0430-292-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-0436-92-05
			6 - 8 .24 - .31	99-0436-292-05
Winkeldose, schirmbar <i>Female angled connector, shieldable</i> 		4	4 - 6 .16 - .24	99-1430-824-04
			6 - 8 .24 - .31	99-1430-822-04
		5	4 - 6 .16 - .24	99-1436-824-05
			6 - 8 .24 - .31	99-1436-822-05

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1)

Sensor connectors series 713 (M12x1)

Bezeichnung — Abbildung Description — Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Befestigungsgewinde Fixing thread	Bestell-Nr. Ordering-No.
Vierkantflanschstecker, positionierbar Square male socket, positioning possible		4	—	09-0431-16-04
		5	—	09-0433-16-05
Flanschstecker, Befestigungsgewinde M12x0,5 Male socket, fixing thread M12x0,5		4	M12x0,5	09-0431-81-04
		5	M12x0,5	09-0433-81-05
Flanschstecker, Befestigungsgewinde PG 9 Male socket, fixing thread PG 9		4	PG 9	09-0431-87-04
			M16x1,5	09-0431-387-04
		5	PG 9	09-0433-87-05
			M16x1,5	09-0433-387-05
Flanschstecker, Befestigungsgewinde PG 11 Male socket, fixing thread PG 11		4	PG 11	09-0435-87-04
		5	PG 11	09-0437-87-05
Flanschstecker, Befestigungsgewinde PG 13,5 Male socket, fixing thread PG 13,5		4	PG 13,5	09-0439-87-04
			M16x1,5	09-0439-387-04
		5	PG 13,5	09-0449-87-05
			M16x1,5	09-0449-387-05





Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) <i>Sensor connectors series 713 (M12x1)</i>		Flanschstecker <i>Male sockets</i>	
Bezeichnung — Abbildung <i>Description — Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	Polzahl <i>Contacts</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>
Flanschstecker mit Litzen <i>Male socket with wires</i> 		4 PG 9	09-3431-00-04
		4 M16x1,5	09-3431-700-04
		4 VA-Gehäuse	09-3431-282-04
		5 PG 9	09-3441-00-05
		5 M16x1,5	09-3441-700-05
		5 VA-Gehäuse	09-3441-282-05
		8 PG 9	09-3481-00-08
		8 M16x1,5	09-3481-700-08
Flanschstecker positionierbar, mit Litzen <i>Male socket, positioning possible, with wires</i> 		4 PG 9	09-3431-22-04
		4 M16x1,5	09-3431-722-04
		5 PG 9	09-3441-22-05
		5 M16x1,5	09-3441-722-05
Flanschstecker, von vorn verschraubbar, mit Litzen <i>Male socket, front fastened, with wires</i> 		4	09-3431-116-04
		5	09-3441-116-05
Flanschstecker, tauchlöten <i>Male socket, dip solder</i> 		4	09-3431-88-04
		5	09-3441-88-05
Flanschstecker, von vorn verschraubbar, tauchlöten <i>Male socket, front fastened, dip solder</i> 		4	09-3431-90-04
		5	09-3441-90-05

¹⁾ Flanschstecker von Serie 763 / *Sockets from series 763.*







Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1)
Sensor connectors series 713 (M12x1)

Einbaustecker

Male receptacles

Bezeichnung – Abbildung Description – Figure	Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-No.
Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gerade <i>Male receptacle for PCB assembly, straight</i>	  Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)	4	99-3431-200-04
	 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)	5	99-3441-200-05
Einbaustecker für Leiterplattenmontage, gewinkelt <i>Male receptacle for PCB assembly, angled</i>	  Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)	4	99-3431-202-04
	 Leiterplattendicke: 1,6 mm Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)	5	99-3441-202-05

¹⁾ Einbaustecker von Serie 763 / *Male receptacles from series 763.*

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) <i>Sensor connectors series 713 (M12x1)</i>		Flanschdosen <i>Female sockets</i>	
Bezeichnung — Abbildung <i>Description — Figure</i>	Maßzeichnung <i>Drawing</i>	Polzahl <i>Contacts</i>	Bestell-Nr. <i>Ordering-No.</i>
Flanschdose mit Litzen <i>Female socket with wires</i> 		4 PG 9	09-3432-00-04
		4 M16x1,5	09-3432-700-04
		4 VA-Gehäuse	09-3432-282-04
		5 PG 9	09-3442-00-05
		5 M16x1,5	09-3442-700-05
		5 VA-Gehäuse	09-3442-282-05
		8 PG 9	09-3482-00-08
		8 M16x1,5	09-3482-700-08
Flanschdose positionierbar, mit Litzen <i>Female socket, positioning possible, with wires</i> 		4 PG 9	09-3432-22-04
		4 M16x1,5	09-3432-722-04
		5 PG 9	09-3442-22-05
		5 M16x1,5	09-3442-722-05
Flanschdose, von vorn verschraubbar, mit Litzen <i>Female socket, front fastened, with wires</i> 		4	09-3432-87-04
		5	09-3442-87-05
Flanschdose, tauchlöten <i>Female socket, dip solder</i> 		4	09-3432-88-04
		5	09-3442-88-05
Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 6 mm Kontaktlänge <i>Female socket, front fastened, dip solder, 6 mm contact length</i> 		4	09-3432-90-04
		5	09-3442-90-05
Flanschdose, von vorn verschraubbar, tauchlöten, 12 mm Kontaktlänge <i>Female socket, front fastened, dip solder, 12 mm contact length</i> 		4	09-3432-92-04
		5	09-3442-92-05

¹⁾ Flanschstecker von Serie 763 / *Sockets from series 763.*

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Einbaudosen Female receptacles


Bezeichnung — Abbildung
Description — Figure

Maßzeichnung
Drawing

Polzahl
Contacts


Bestell-Nr.
Ordering-No.

Einbaudose für Leiterplattenmontage,
gerade
Female receptacle for PCB assembly,
straight



4

99-3432-200-04




5

99-3442-200-05


Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)

Einbaudose für Leiterplattenmontage,
gewinkelt
Female receptacle for PCB assembly,
angled



4

09-3432-202-04



5










09-3442-202-05

Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm (.08)

¹⁾ Einbaudosen von Serie 763 / Female receptacles from series 763.

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Einbaustecker, Polbilder Male receptacles, Contact arr.

Bezeichnung – Abbildung Description – Figure		Maßzeichnung Drawing	Polzahl Contacts	Bestell-Nr./Ordering-No. ohne Vergussloch without sealing hole		mit Vergussloch with sealing hole
Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, löten Male receptacle with sealing lips, solder			4	09-0431-70-04	09-0431-71-04	
Einbaustecker versenkt mit Dichtlippen, tauchlöten Male receptacle with sealing lips, dip solder			4	09-0431-216-04	09-0431-76-04	
			5	09-0433-216-05	—	
Einbaustecker versenkt mit O-Ring, löten Male receptacle with o-ring, solder			4	09-0431-74-04	09-0431-73-04	
			5	09-0433-74-05	—	
Polbilder mit Sicht auf Lötanschlusseite der Stifteinsätze Contact arrangements with view on solder termination side of male inserts						
Einbaustecker Male receptacles	3 pol 3 contacts	4 pol 4 contacts	5 pol 5 contacts	8 pol 8 contacts		
						
Kabelstecker Male cable connector	3 pol 3 contacts	4 pol 4 contacts	5 pol 5 contacts	8 pol 8 contacts		
						











Ü
TI

702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694
713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C

R

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Zubehör Accessories


Bezeichnung Description	Abbildung Figure	Maßzeichnung Drawing	Bestell-Nr. Ordering-No.																								
Leiterplatte mit einer LED gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder PCB with one LED yellow, for cable connectors			08-0472-000-000																								
Leiterplatte mit zwei LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors			08-0462-000-000																								
Schlauchverschraubung Screwing for tube			02-0237-000																								
Dichtung für Vierkantflanschstecker Seal for square flange			044-1125-A1																								
Schutzkappe für Stecker mit Halteband Protection cap for male connector with strap			08-2424-000-000																								
Schutzkappe für Dose mit Halteband Protection cap for female connector with strap			08-2425-000-000																								
Schutzkappe für Dose Protection cap for female connector			08-1136-000-000																								
Sechskantmutter für Befestigungsgewinde Hexagonal nut for fixing thread		 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SW18</td><td>PG 9</td><td></td><td>16-0402-001</td></tr> <tr> <td>SW21</td><td>PG 11</td><td></td><td>16-0403-001</td></tr> <tr> <td>SW23</td><td>PG 13,5</td><td></td><td>16-0401-001</td></tr> <tr> <td>SW19</td><td>M16x1,5</td><td></td><td>16-0916-001</td></tr> <tr> <td>SW24</td><td>M20x1,5</td><td></td><td>16-0917-001</td></tr> </tbody> </table>		A	B		SW18	PG 9		16-0402-001	SW21	PG 11		16-0403-001	SW23	PG 13,5		16-0401-001	SW19	M16x1,5		16-0916-001	SW24	M20x1,5		16-0917-001	
	A	B																									
SW18	PG 9		16-0402-001																								
SW21	PG 11		16-0403-001																								
SW23	PG 13,5		16-0401-001																								
SW19	M16x1,5		16-0916-001																								
SW24	M20x1,5		16-0917-001																								

Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Kennlinie, Montageanleitung Rating, Assembly instruction


Schirmdämpfungskurve nach DIN 47250-6
für Kabelsteckverbinder, gerade Ausführung
(Kabeltyp IEEE 802.3)

*Attenuation curve according to DIN 47250-6
for straight cable connectors
(cable version IEEE 802.3)*




Abisoliermaße
Kabelstecker, Kabeldose
Winkelstecker, Winkeldose,
nicht schirmbare Ausführungen

*Strip measures
Male cable connector, Female cable connector
Male angled connector, Female angled connector,
versions not shieldable*




Abisoliermaße
Kabelstecker, Kabeldose
schirmbare Ausführungen

*Strip measures
Male cable connector, Female cable connector
versions shieldable*



Abisoliermaße
Winkelstecker, Winkeldose,
schirmbare Ausführungen

*Strip measures
Male angled connector, Female angled connector,
versions shieldable*



Ü
TI

702
709
710
711
712
719
423
440
581
678
680
682
720
723
623
690
691
692
693
694


713
718
763
765
768
714
715
766
815
820
772
775
M-A
M-B
M-C

R


Sensor Steckverbinder Serie 713 (M12x1) Sensor connectors series 713 (M12x1)

Einzelteildarstellung Component part drawing


Kabelsteckverbinder nicht schirmbar
Cable connector *not shieldable*



Winkelsteckverbinder nicht schirmbar
Angled connector *not shieldable*



Kabelsteckverbinder schirmbar
Cable connector *shieldable*



Winkelsteckverbinder schirmbar
Angled connector *shieldable*

