

## 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

### Gehäuse / Housing / Boîtiers

Qualität und Funktionalität sind maßgebend für die Gehäuseserie H-A. Diese Rechtecksteckverbinder überzeugen durch eine kompakte Gehäuseform und eine innovative Bügelgeneration. Dazu bieten die Gehäuse einen hohen mechanischen Schutz vor schädlichen Einflüssen.

Quality and functionality are crucial for the H-A housing series. The impressive features of these rectangular connectors are their compact shape and a new generation of locking levers. Furthermore, the housings provide high mechanical protection against damaging influences.

La qualité et la fonctionnalité donnent la mesure à la série de boîtiers H-A. Ces connecteurs multiples carrés persuadent par leur forme de boîtier compacte et par une génération d'étrier innovatrice. De plus, ces boîtiers offrent une très grande protection mécanique contre les influences nocives.

3



# 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

## Gehäuse / Housing / Boîtiers

### Technische Daten:

Vorschriften: DIN 43652

Schutzart: IP 65 (H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48)

Werkstoff:

H-A 3: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet / Thermoplast, Brandverhalten nach UL 94 V-0, max. Umgebungstemperatur +65 °C

H-A 10 – 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet

### Technical Data:

Specifications: DIN 43652

Protection class: IP 65 (H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48)

Material:

H-A 3: Die cast zinc, powder coated / Thermoplast, flame retardent material rated UL 94 V-0, max. ambient air temperature +65 °C

H-A 10 – 48: aluminium alloy, powder coated

### Caractéristiques techniques:

Règlements: DIN 43652

Degré de protection: IP 65 (H-A 3 / 10 / 16 / 32 / 48)

Matière:

H-A 3: Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation / plastique thermoformé, résistance au feu suivant UL 94 V-0, max. température de l'air ambiant +65 °C

H-A 10 – 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation

## 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

Gehäuse / Housing / Boîtiers



### EPIC® H-A3 Kunststoffgehäuse

### EPIC® H-A3 Metallgehäuse

H-A 3: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet (grau) / Thermoplast, Brandverhalten nach UL 94 V-0, max. Umgebungstemperatur +65 °C

*H-A 3: Die cast zinc, powder coated (grey) / Thermoplast, flame retardent material rated UL 94 V-0, max. ambient air temperature +65 °C*

*H-A 3: Zinc moulé par injection, recouvert par pulvérisation (grise) / plastique thermoformé, résistance au feu suivant UL 94 V-0, max. température de l'air ambiant +65 °C*

Für den industriellen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung  
*For industrial applications in demanding environments.*  
*Pour une exploitation industrielle dans un environnement exigeant.*

Entsprechend DIN EN 50262; auch in metrischer Ausführung mit M20-Gewinde.

*According to DIN EN 50262; now also available with metric thread M20.*

*Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas métrique M20.*

### EPIC® Standardgehäuse

H-A 10 – 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet (grau), Bügel und Bolzen aus verzinktem Stahl

*H-A 10 – 48: aluminium alloy, powder coated (grey), locking levers and bolts made of zinc plated steel*

*H-A 10 – 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation (grise), leviers et ergots acier recouvert par zinc*

Für den industriellen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung  
*For industrial applications in demanding environments.*  
*Pour une exploitation industrielle dans un environnement exigeant.*

Entsprechend DIN EN 50262; jetzt auch in metrischer Ausführung mit M20-, M25- und M32-Gewinde.

*According to DIN EN 50262; now also available with metric thread M20, M25 and M32.*

*Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas métrique M20, M25 et M32.*



PG



M



PG



M

### EPIC® EP: (Environmental Protected/für erhöhte Umwelthanforderungen)

H-A 10 – 48: Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet (schwarz), Bügel und Bolzen aus Edelstahl

*H-A 10 – 48: aluminium alloy, powder coated (black), locking levers and bolts made of stainless steel*

*H-A 10 – 48: Alliage aluminium, recouvert par pulvérisation (noir), leviers et ergots acier inox*

Für den industriellen Einsatz in stark beanspruchter Umgebung mit aggressiver Atmosphäre  
*For industrial applications in extremely demanding environments with aggressive atmospheres*  
*Pour l'exploitation industrielle dans un environnement très sollicité à atmosphère agressive*

Entsprechend DIN EN 50262; auch in metrischer Ausführung mit M20-, M25-, M32- und M40-Gewinde.


*According to DIN EN 50262; now also available with metric thread M20, M25, M32 and M40.*

*Selon DIN EN 50262; maintenant aussi disponible avec pas métrique M20, M25, M32 et M40.*

### 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A


Tüllengehäuse / Hood / Capot

VERGLEICH DER KLEMMBEREICHE FÜR EINSCHNITTDICHTUNGEN PG (DIN 46320) ZU METRISCH  
Comparison of the thread dimensions for split seals PG thread (DIN 46320)/ metric thread  
Comparaison de la dimension du filetage pour joints multiples pas PG (DIN 46320)/pas métrique



## 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

Anbaugehäuse / Panel mount base / Embase encastrée



### EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse

EPIC® H-A housings: panel mount base


Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée

#### H-A 3

| Artikel<br>part<br>article | Art.Nr.<br>part No.<br>N° art. | Material<br>material<br>matière                          | Farbe<br>colour<br>couleur | Verschraubung<br>cable gland<br>presse-étoupe | B | H |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---|---|
| H-A 3 MAg                  | 10422500                       | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            |                                               |   |   |
| H-A 3 Ag                   | 10422200                       | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | schwarz/black/noir         |                                               |   |   |
| H-A 3 Ag                   | 10422000                       | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | grau/grey/grise            |                                               |   |   |

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 3, H-A 4 / 1.2: H-Q5 / 1.3: STA 6 / 1.8: H-D 7, H-D 8

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 3



### EPIC® H-A Gehäuse: Anbaugehäuse (gewinkelt)

EPIC® H-A housings: panel mount base (angled)

Boîtiers EPIC® H-A: embase encastrée (sortie latérale)

#### H-A 3


| Artikel<br>part<br>article | Art.Nr.<br>part No.<br>N° art. | Material<br>material<br>matière                          | Farbe<br>colour<br>couleur | Verschraubung<br>cable gland<br>presse-étoupe | B   | H |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-----|---|
| H-A 3 MAgs                 | 10423500                       | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            |                                               | 3,5 |   |
| H-A 3 Ags                  | 10423100                       | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | schwarz/black/noir         |                                               | 3,5 |   |
| H-A 3 Ags                  | 10423000                       | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | grau/grey/grise            |                                               | 3,5 |   |

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 3, H-A 4 / 1.2: H-Q5 / 1.3: STA 6 / 1.8: H-D 7, H-D 8

Deckel / Cover / Couvercle: 6.1: H-A 3

# 3.1 EPIC® D A - V I N C I H - A

Tüllengehäuse / Hood / Capot



**EPIC® H-A Gehäuse: Tüllengehäuse (Kabeleingang seitlich)**

**EPIC® H-A housings: hood (side entry)**

**Boîtiers EPIC® H-A: capot (sortie latérale)**

## H-A 3

| Artikel<br>part<br>article | Art.Nr.<br>part No.<br>N° art. | PG | M  | Material<br>material<br>matière                          | Farbe<br>colour<br>couleur | Verschraubung<br>cable gland<br>presse-étoupe | B    | H  |
|----------------------------|--------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|----|
| H-A 3 MTs                  | 10512300                       | 11 |    | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            |                                               | 33,5 |    |
| H-A 3 Ts                   | 10427300                       | 11 |    | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | schwarz/black/noir         |                                               | 36   |    |
| H-A 3 Ts                   | 10427000                       | 11 |    | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | grau/grey/grise            |                                               | 36   |    |
| H-A 3 MTs                  | 10427500                       | 11 |    | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            | ●                                             | 33,5 | 43 |
| H-A 3 Ts                   | 10620600                       | 11 |    | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | schwarz/black/noir         | ●                                             | 36   | 48 |
| H-A 3 Ts                   | 10427100                       | 11 |    | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | grau/grey/grise            | ●                                             | 36   | 48 |
| H-A 3 MTs                  | 19512300                       |    | 20 | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            |                                               | 33,5 |    |
| H-A 3 Ts                   | 19427300                       |    | 20 | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | schwarz/black/noir         |                                               | 36   |    |
| H-A 3 Ts                   | 19427000                       |    | 20 | Thermoplast / thermoplastic / plastique thermoformé      | grau/grey/grise            |                                               | 36   |    |
| H-A 3 MTs                  | 19427500                       |    | 20 | Zinkdruckguss / zinc die cast / zinc moulé par injection | grau/grey/grise            | ●                                             | 33,5 | 43 |

Einsätze / Inserts / Inserts: 1.1: H-A 3, H-A 4 / 1.2: H-Q 5 / 1.3: STA 6 / 1.8: H-D 7, H-D 8

Kabelverschraubung / Cable gland / Presse-étoupe: 5.1: Metr. & PG



# 1.1 EPIC® H - A

## Einsätze / Inserts / Inserts

### Technische Daten:

- Kontaktzahlen: . . . . .3, 4, 10, 16, 32, 48 (+ PE)
- Bemessungsspannung: . . . VDE: 400 V EPIC® H-A 3/4  
250 V EPIC® H-A 10-48  
UL: 600 V EPIC® H-A 3-48  
CSA: 600 V EPIC® H-A 3-48
- Bemessungsstrom: . . . . .VDE: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48  
UL: 10 A EPIC® H-A 3/4  
14 A EPIC® H-A 10-48  
CSA: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48
- Verschmutzungsgrad: . . . . .3; entsprechend DIN EN 61984  
Pkt. 6.19.2.2 muss mindestens  
ein Schutzgrad von IP 54 einge-  
halten werden
- Bemessungsstoßspannung: 4 kV
- Leitungsanschluss: . . . . .Schraubanschluss: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
(2,5 mm<sup>2</sup> nur ohne Adernendhülse)
- Temperaturbereich: . . . . .-40 °C bis +100 °C,  
kurzzeitig bis +125 °C
- Kontakte: . . . . .Kupferlegierung, hartversilbert
- Durchgangswiderstand: . . .1,5 – 4 mOhm
- Steckzyklen: . . . . .100 (je nach Anwendungsfall  
höhere Steckzyklen möglich)

### Technical Data:

- Number of contacts: . . . . .3, 4, 10, 16, 32, 48 (+ PE)
- Rated voltage: . . . . .VDE: 400 V EPIC® H-A 3/4  
250 V EPIC® H-A 10-48  
UL: 600 V EPIC® H-A 3-48  
CSA: 600 V EPIC® H-A 3-48
- Rated current: . . . . .VDE: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48  
UL: 10 A EPIC® H-A 3/4  
14 A EPIC® H-A 10-48  
CSA: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48
- Pollution degree: . . . . .3; corresponding to DIN EN 61984/  
6.19.2.2 the protection class IP 54  
must be restrained
- Dimensioning transient: . . . . .4 kV
- Termination technique: . . . . .Screw termination: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
(2,5 mm<sup>2</sup> only without end sleeve)
- Temperature range: . . . . .-40 °C – +100 °C,  
for a short term up to +125 °C
- Contacts: . . . . .Copper alloy, silver plated
- Contact resistance: . . . . .1,5 – 4 mOhm
- Mating cycles: . . . . .100 (higher mating-cycles depends  
on the application)


### Caractéristiques techniques:

- Nombre de contacts: . . . . .3, 4, 10, 16, 32, 48 (+ PE)
- Tension nominale: . . . . .VDE: 400 V EPIC® H-A 3/4  
250 V EPIC® H-A 10-48  
UL: 600 V EPIC® H-A 3-48  
CSA: 600 V EPIC® H-A 3-48
- Courant nominale: . . . . .VDE: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48  
UL: 10 A EPIC® H-A 3/4  
14 A EPIC® H-A 10-48  
CSA: 10 A EPIC® H-A 3/4  
16 A EPIC® H-A 10-48
- Degré de pollution: . . . . .3; selon DIN EN 61984/6.19.2.2  
le degré de protection d'aux  
moins IP 54 doit être respecter
- Dimensionnement de choc: 4 kV
- Raccordement: . . . . .Raccord à visser: 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>  
(2,5 mm<sup>2</sup> seulement sans Cosse)
- Gamme de température: . . -40 °C – +100 °C,  
à court terme jusqu'à +125 °C
- Contacts: . . . . .Alliage cuivre, argenté
- Résistance de passage: . . .1,5 – 4 mOhm
- Cycles d'insertion: . . . . .100 (selon le cas cycles  
d'insertion plus important)

# 1.1 EPIC® H - A

Einsätze / Inserts / Inserts


1





# 1.1 EPIC® H - A

## Einsätze / Inserts / Inserts





### H-A 3

| Artikel<br>part<br>article | Version<br>version<br>version | Art.Nr.<br>part No.<br>N° art. | Drahtschutz<br>wire protection<br>protection de fil | Kontakte<br>contacts<br>contacts |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| H-A 3 SS                   | Stift / male / mâle           | 10420000                       |                                                     | 3                                |
| H-A 3 BS                   | Buchse / female / femelle     | 10421000                       |                                                     | 3                                |

Gehäuse / Housings / Boîtiers:  
3.1: H-A 3

Ansicht anschlussseitig  
View from cable side  
Vue côté raccordement



### H-A 4

| Artikel<br>part<br>article | Version<br>version<br>version | Art.Nr.<br>part No.<br>N° art. | Drahtschutz<br>wire protection<br>protection de fil | Kontakte<br>contacts<br>contacts |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| H-A 4 SS                   | Stift / male / mâle           | 10431000                       |                                                     | 4                                |
| H-A 4 BS                   | Buchse / female / femelle     | 10432000                       |                                                     | 4                                |

Gehäuse / Housings / Boîtiers:  
3.1: H-A 3

Ansicht anschlussseitig  
View from cable side  
Vue côté raccordement

