

# NOTE (NOTES)

1. MATERIALE (MATL.): BRONZO FOSFOROSO (PHOSPHOR BRONZE).
2. FINITURA (FINISH): STAGNATO 0.8µm ECCEPTE LE ZONE TRANCIATE. (TIN PLATED 0.8µm ALL OVER EXCEPT FOR CUTTING EDGES.)
3. FINITURA (FINISH): DORATO 0.4µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO ECCEPTE LE ZONE TRANCIATE, SU 0.8µm DI Ni. (GOLD PLATED 0.4µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER EXCEPT FOR CUTTING EDGES, OVER 0.8µm NICKEL).
4. FINITURA (FINISH): DORATO 1.3µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 0.8µm DI Ni. (GOLD PLATED 1.3µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 0.8µm NICKEL.)
5. FINITURA (FINISH): DORATO 0.8µm NELL'AREA DI CONTATTO E FLASH DI ORO SUL RESTO, SU 0.8µm DI Ni. (GOLD PLATED 0.8µm IN CONTACT AREA AND GOLD FLASH ON REMAINDER, OVER 0.8µm NICKEL.)
6. PER MINI-APPLICATORE (FOR MINI-APPLICATOR) P/N 781272-2.
7. PER UTENSILE MANUALE (FOR HANDTOOL) P/N 90274-2.
8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

|                                           |                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| NOTE (NOTES)<br>1 & 5                     | 181299-6                                  | 280621-6                            |
| NOTE (NOTES)<br>1 & 4                     | 181299-4                                  | 280621-4 8                          |
| NOTE (NOTES)<br>1 & 3                     | 181299-2                                  | 280621-2                            |
| NOTE (NOTES)<br>1 & 2                     | 181299-1                                  | 280621-1                            |
| MATERIALE E FINITURA,<br>(MATL. & FINISH) | LOOSE-PIECE PART NUMBER,<br>NOTA (NOTE) 7 | STRIP PART NUMBER,<br>NOTA (NOTE) 6 |

CUSTOMER DRAWING  
FOR REFERENCE ONLY

DISEGNO PER CLIENTE  
SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE, SE NON  
DIVERSAMENTE SPECIFICATO  
(TOLERANCES, UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED)

DIAM. ISOLANTE  
(INS. DIA. RANGE)  
1.8-2.3 mm

RANGO FILO  
(WIRE RANGE)  
0.32-0.9 mm<sup>2</sup>  
(22-18 AWG)

SCALA  
(SCALED)  
-

± 0.3  
ANGOLI  
(ANGLES) ± 2°

**STE** TE Connectivity

DIS. G. CAMPIA  
(DR.) 1 JUNE 89

DESCRIZIONE  
(DESCRIPTION) AMPMODU I REC. CONTACT,  
STD. PRESSURE, C.O.S.I.

CONT.  
(CHK)

LOC. SIZE NUMERO  
(DWG NO)

REV.



FOGLIO  
(SHEET)

|                |                                |              |                |
|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| N3             | REVISED PER ECO-11-005140      | RK           | 31MART         |
| REV.<br>(REV.) | REVISIONI<br>(REVISION RECORD) | DIS.<br>(DR) | DATA<br>(DATE) |


I A3 C- 280621

N3

1 DI  
(1 OF) 1




MARCHIO AMP, CODICE AMP DI NAZIONALITA  
AMP TRADEMARK, MANUFACTURING LOCATION CODE.




SEZ. (SECT.) B-B

SEZ. (SECT.) A-A



SEZ. (SECT.) C-C



SEZ. (SECT.) D-D