



## FASTECH® Klett-Kabelbinder

### ETK- FAST-Straps Klett-Kabelbinder & ETN-FAST-Strap Meterware Für einfaches Kabelmanagement



#### Produkt-Informationen

**Produktname**

- ETK FAST-Straps
- ETN FAST-Strap Meterware

**Produktgruppe****Klett-Kabelbinder****Beschreibung**

ETK FAST-Straps (fertige Klett-Kabelbinder) und ETN FAST-Strap Meterware (zum selber ab- und zuschneiden), sind ein neue und kostengünstige Produkte für den europäischen Markt: Verbindungstechnik ohne Werkzeug!

- unterschiedliche Abmessungen und Modelle
- einfaches, schnelles und praktisches Öffnen & Schliessen
- es werden keine Werkzeuge benötigt
- 500 mal wieder verwendbar
- einfaches Kabelmanagement
- Kabel können gruppiert werden und bleiben verbunden
- schonender Verschluss
- für alle Arten von Kabeln (Lichtleiterkabel, Netzkabel usw.) geeignet
- farbliche Kennzeichnung von Kabeln
- lieferbar in 6 Farben (Standard schwarz und weiss)
- wetterbeständig
- auf Wunsch unter dem Hakenband individuell bedruckbar

**Anwendung**

ETK FAST-Straps oder ETN FAST-Strap Meterware einfach um die zu bündelnden Kabel wickeln und mit sich selbst verkleben.

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

... in der Industrie:

um Bündel von Lichtleiterkabeln, Netzkabeln und alle anderen Arten von Kabeln zusammenzufassen, zu ordnen, zu sichern, usw.

... Zuhause:

um Ihre elektrischen Leitungen und Kabel von Haushaltsgeräten aufzuräumen, um Heimwerker- und Gartenutensilien, Schläuche, Skier, Tennisschläger usw. zu befestigen. Auch bestens geeignet um Pflanzen zu bündeln oder zu befestigen.

... im Büro:

um Kabel von Computern, Faxgeräten, Druckern, Kopiergeräte, Telefonen, Lampen und anderen technischen Geräten zu ordnen und Personen vor Unfallgefahren zu schützen.

**Conrad Artikel-Nummern**

530637, 530709, 531344, 531426, 531452; 538808;  
538810; 538814; 538815; 538816; 538817; 538818;  
538819; 538823; 538824; 538826; 538827; 538828;  
540765; 540773; 540781; 541001; 541002; 541005;  
541014; 541015; 541026; 541027; 541039; 541040;  
541042; 541053; 541054; 541056; 541069; 541078;  
541082; 541092; 541096; 541664; 541672; 541680;  
541699; 541702; 541710



## Spezifikation Klett-Kabelbinder




### Verarbeitung

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Basismaterial          | Nylon (PA) & Velours light            |
| Konstruktion           | extrudiert                            |
| Haken/cm <sup>2</sup>  | 353 ± 10%                             |
| Gesamtstärke           | 1.30 - 0.20 mm                        |
| Gewicht/m <sup>2</sup> | 500 ± 60 g/m <sup>2</sup>             |
| Standardfarben         | schwarz, weiss, blau, rot, grün, gelb |
| Farben für den Haken   | transparent                           |

### Leistungswerte

|                                         |                                                                                   |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Schälfestigkeit                         |  | mind. 1.3 N/cm                                                        |
| Scherfestigkeit                         |  | mind. 7.3 N/cm <sup>2</sup>                                           |
| Lebenszyklus (Anzahl öffnen/schliessen) |                                                                                   | 50% Verlust nach 500x öffnen                                          |
| Temperaturbeständigkeit                 |                                                                                   | -20°C – ~+60°C                                                        |
| Schmelzpunkt                            |                                                                                   | 250 - ~270°C                                                          |
| Reissfestigkeit                         |                                                                                   | mind. 120 N/cm                                                        |
| Schrumpfen nach dem Waschen             |                                                                                   | max. 2% Länge, 1% Breite (3 x 60°C)                                   |
| Elektrischer Isolator                   |                                                                                   | nicht vorhanden                                                       |
| Waschechtheit                           |                                                                                   | gut                                                                   |
| UV-Licht Resistenz                      |                                                                                   | gut                                                                   |
| Feuchtebeständigkeit                    |                                                                                   | gut                                                                   |
| Nähfähigkeit                            |                                                                                   | niedrig                                                               |
| Chemikalienbeständigkeit                |                                                                                   | resistent gegen Alkali, Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe und Alkohol |

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt der Werte, die während eines Jahres, vor Herausgabe dieses Dokuments ermittelt wurden. Durch die Anwendungsvielfalt der Produkte fordern wir unsere Kunden auf, sich selbst zu vergewissern, dass das Produkt den Anforderungen ihrer Applikation entspricht. Die Verantwortung für Applikation und den Gebrauch des Produktes liegt beim Anwender bzw. beim Kunden, insbesondere gelten unsere AGB's und die allgemeinen Garantiebestimmungen, welche Sie im Internet abrufen können.





## Standard-Sortiment

### Klett-Kabelbinder




| Strap Type | Grösse in mm |
|------------|--------------|
| ETK-1-1    | 13 x 150     |
| ETK-1-2    | 13 x 200     |
| ETK-1-3    | 13 x 250     |
| ETK-1-4    | 16 x 304     |

A = Breite: 13 mm  
A = Breite: 16 mm (nur 300 Länge)

B = Länge: 150, 200, 250, 304 mm


Verpackung  
100 Stück in Polybag



| Strap Type | Grösse in mm |
|------------|--------------|
| ETK-3-1    | 13 x 150     |
| ETK-3-2    | 13 x 200     |
| ETK-3-3    | 13 x 250     |

A = Breite: 13 mm  
B = Länge: 150, 200, 250 mm


Verpackung  
100 Stück in Polybag



| Strap Type | Grösse in mm |
|------------|--------------|
| ETK-5-1    | 11 x 110     |
| ETK-5-2    | 13 x 170     |
| ETK-5-3    | 13 x 200     |

A = Breite: 11 u. 13 mm  
B = Länge: 150, 200, 250 mm

Verpackung  
100 Stück in Polybag



| Strap Type | Grösse in mm |
|------------|--------------|
| ETK-7-2    | 7 x 200      |

A = Breite: 7 mm  
B = Länge: 200 mm

Verpackung  
100 Stück in Polybag

### Meterware



| Standardbreiten |
|-----------------|
| 10 mm           |
| 15 mm           |
| 20 mm           |
| 25 mm           |
| 30 mm           |
| 35 mm           |
| 40 mm           |
| 50 mm           |
| 75 mm           |
| 100 mm          |
| max. 300mm      |

Speziell für  
Rolle à 1m oder 5m für den Retailmarkt

Standardpräsentation: Rolle à 25m

Mindestbestellmenge für Meterware:  
1 Rolle à 25m



### Optional

- Feuerhemmung F.R.T. für Luftfahrt, Feuerwehr, Automobil, etc.  
(Feuerfestigkeit nach FAR 25.8.53 und UL94V-0, V-1, V-2)