

Datenblatt / Data Sheet

LED Streifen in Silikonmantel 5m - IP66

Inkl. rechts und links je 30cm Kabel zum leichteren Anschließen

LED stripe silicone coated 5m - IP66

Incl. 30cm cable on left and right side for easier connecting

- Verwendung nur im Außenbereich!


- For outdoor use only!



Technische Daten / Technical data

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics		
CE Artikelnummer / CE item no.	182824	182823	182828
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51657415	51657426	51657431
Farbton / Colour	kaltweiß / cold white	warmweiß / warm white	RGB
Typ. Farbtemperatur / Typ. colour temperature	6000K	2600K	-
Typ. Farbwiedergabeindex / Typ. colour rendering index	70	65	-
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC		24V DC
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	1A		3A
Anzahl LEDs / Number of LEDs	300		300
Einheiten pro Rolle / Units per reel	50		50
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6		6
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm		100mm
Typ. Leistung pro Meter / Typ. power per meter	4.8W		14.4W
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. luminous flux per meter	320 lm	280 lm	690lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°		
Schutzklasse / Protection class	IP66		
Abmessung L x B x H / Dimension L x W x H	5020 x 12.6 x 6.5mm		
Abmessung Endkappe L x B x H / Dimension end cap L x W x H	10 x 15 x 8mm		

CE Artikelnummer / CE item no.	182819	182820	182821	182822
Artikelnummer Hersteller / Producer item no.	51657411	51657413	51657414	51657422
Farbton / Colour	rot / red	grün / green	blau / blue	amber / amber
Betriebsspannung / Operating voltage	24V DC			
Typ. Betriebsstrom / Typ. operating current	1A			
Anzahl LEDs / Number of LEDs	300			
Einheiten pro Rolle / Units per reel	50			
LEDs pro Einheit / LEDs per unit	6			
Kleinste Einheit Länge / Minimum unit length	100mm			
Typ. Leistung pro Meter / Typ. power per meter	4.8W			
Typ. Lichtstrom pro Meter / Typ. luminous flux per meter	200lm	300lm	120lm	200lm
LED Abstrahlwinkel / LED beam angle	120°			
Schutzklasse / Protection class	IP66			
Abmessung L x B x H / Dimension L x W x H	5020 x 12.6 x 6.5mm			
Abmessung Endkappe L x B x H / Dimension end cap L x W x H	10 x 15 x 8mm			



Achtung: Trennstellen und Einspeisestellen mit einem neutralen (WICHTIG: nicht essigvernetzend, neutralvernetzend) Silikon abdichten, um den Feuchtigkeitsschutz wieder herzustellen (wie z.B. im Befestigungsset 51515000 enthalten)!