



Lanières avec Edgeclip pour bords de tôle

- Lanières monoblocs pour tôle d'épaisseur 1 à 3 mm
- Lanières assemblées pour tôle d'épaisseur 1 à 3 mm
- Lanières assemblées pour tôle d'épaisseur 3 à 6 mm

Principales caractéristiques

Disponibles en crantage intérieur ou extérieur, ces lanières se fixent simplement sur les bords de tôle d'épaisseur comprise entre 1 et 3 mm et entre 3 et 6 mm. L'insert métallique offre une très bonne performance de tenue sur le support. Ces pièces peuvent être assemblées avec toute la gamme de série T et OS en fonction des besoins. Elles existent en deux versions : la variante A par laquelle les câbles cheminent parallèlement au bord de tôle et la variante B qui permet un cheminement perpendiculaire au bord de tôle. La mise en place se fait très facilement à la main par enfoncement. La famille des clips "bord de tôle" est une solution idéale pour la fixation de câbles où le perçage de trou n'est pas possible.

L'insert métallique présent dans nos clips bord de tôle est un système à double griffes en acier C75S (DIN EN 10132-4). La rigidité de ces griffes permet un maintien très efficace, tout en ayant suffisamment de flexibilité pour s'adapter aux différentes applications. Les revêtements chimiques de protection de l'insert sont à base de Zinc. Il n'y a aucune présence de Chrome VI dans le process de fabrication. Ainsi, les produits répondent parfaitement aux exigences de la directive Européenne 2000/53/CE. Les revêtements permettent aussi une résistance au brouillard salin suivant la norme DIN 50021-SS (min. 720 heures). Toutes ces performances ont permis à de multiples clients (automobiles, ferroviaires,...) d'utiliser ces produits pour de très nombreuses applications.

Utilisations

Ces lanières trouvent naturellement leur emploi, lorsqu'il n'est pas possible de percer, ou lorsque la température de l'application conduit à rejeter les fixations par adhésifs. Une fois que le câble est maintenu par la lanière, le clip bord de tôle est prêt à être fixé au panneau. Largement utilisées dans les industries de l'Automobile et dans le Bâtiment, ces lanières bord de tôle ou EdgeClip permettent un gain de temps et une productivité accrue.



Un T50ROSEC10, fixé sur une nervure en plastique et tenant un faisceau de Ø 6mm.



T50ROSEC23 - le faisceau de câbles est positionné parallèlement au bord.



La lanière monobloc T50SOSEC12 peut être facilement mise en place sur un bord de tôle, par enfoncement.

Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 hautes températures (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-40 °C à +105 °C en continu (+145 °C pendant 500 h)
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2



Informations matériau	
Matière	Polyamide 6.6 modifié chocs, hautes températures (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Températures d'utilisation	-40 °C jusqu'à +105 °C
Tenue au feu	Auto-extinguible UL94 V2








Lanières monoblocs avec Edgeclip pour bords de tôle d'épaisseur de 1 à 3 mm


La lanière monobloc avec clip bord de tôle a été conçue pour la fixation et le maintien de torons de faibles diamètres: diamètre de 1 mm voire même plus petit. La position de la tête de ces lanières est fixe et connue, de par leur structure monobloc. La base de la lanière et le collier forme un tout et ne sont donc pas dissociables. Le crantage extérieur réduit les risques d'endommagement des câbles. La lanière T40XEC est préconisée pour toutes les applications à encombrement réduit.

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Matériau du collier	Matériau du pied	Outil de pose	Dessin
148-00200	T50SOSEC12E	160	4,6	35,0	180	PA66HS	PA66HS	1-5	
126-00000	T50SOSEC13E	160	4,6	35,0	180	PA66HS	PA66HS	1-5	
126-00036	T50SOSEC34E	155	4,6	35,0	180	PA66HS	PA66HS	1-5	
133-00059	T40XEC5SPE	85	4,0	15,0	178	PA66HS	PA66HS	1-5	

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

EdgeClip pour tôle de 4 à 7 mm d'épaisseur disponible sur demande.



Pour plus d'informations sur les produits EdgeClip veuillez consulter la page 191.



Lanières assemblées pour tôle d'épaisseur 1 à 3 mm

Avec la famille des clips bord de tôle, le faisceau peut être fixé soit sur le dessus, soit sur le coté du support. Les solutions avec une lanière assemblée, permettent une rotation du clip autour du câble pour trouver la position idéale lors de l'assemblage final.

Il existe aussi des solutions monoblocs telles que les T50SOSEC21E et T50SOSEC13E.

Les modèles EC9, EC10, EC21 et EC22 ont été spécialement développés pour les faisceaux de faibles diamètres (à partir de 1 mm).

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Matériau du collier	Matériau du pied	Outil de pose	Dessin
150-76090	T30REC4A	150	3,5	32,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
150-76091	T50REC4A	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-10	
150-76093	T50SOSEC4A	150	4,6	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-76099	T50ROSEC4A	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00570	T50ROSEC4A-W	200	4,6	45,0	225	PA66W	PA66W	1-5	
150-76080	T30REC4B	150	3,5	32,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
156-00009	T50REC4B	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-10	
156-00109	T50SOSEC4B	150	4,6	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-76079	T50ROSEC4B	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00003	T30REC5A	150	3,6	33,0	135	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
150-40593	T50SOSEC5A	150	4,6	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-40591	T50ROSEC5A	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-40582	T50REC5B	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-10	
150-40583	T50SOSEC5B	150,0	4,6	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
150-40581	T50ROSEC5B	200,0	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
155-37104	T18REC9SD	100	2,5	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00019	T50SOSEC9SD	150	4,6	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-05903	T50ROSEC9	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
155-38304	T18REC10SD	100	2,5	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
156-00015	T50SOSEC10	150	4,6	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-05904	T50ROSEC10	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00017	T50SOSEC21	150	4,6	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00010	T50ROSEC21	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00576	T50REC22	200,0	4,6	45,0	225	PA66W	PA66HIRHS	1-10	
156-00011	T50ROSEC22	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.



Lanières assemblées pour tôle d'épaisseur 3 à 6 mm

Ces lanières sont à installer sur des panneaux de 3 à 6 mm d'épaisseur. Combinés avec les lanières des séries T et OS en fonction des besoins, ces clips bord de tôle peuvent fixer des faisceaux de faibles diamètres (à partir de 1 mm).

Outil de pose	Numéro
MK3SP	1
MK3PNSP2, MK7P	2
MK7	3
MK7HT	4
MK20	5
MK6	6
MK9P, MK6PN	7
MK9	8
MK9HT	9
MK21	10

Pour plus d'informations sur les outils de pose, consulter la page 561.

D'autres combinaisons « lanière / pied de fixation » sont livrables sur demande. Pour plus d'informations nous contacter.

Pour plus d'informations sur les produits EdgeClip veuillez consulter page 191.

Références et informations techniques

Article	Référence	Long. L	Larg. W	Ø max. toron	Résistance à la traction en N	Matière du collier	Matière du pied	Outil de pose	Dessin
156-04600	T18ROSEC19	100	2,5	20,0	80	PA66HS	PA66HIRHS	1-3, 5	
156-04601	T50SOSEC19	150	4,6	31,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-04602	T50ROSEC19	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00016	T50SOSEC20	150	4,6	35,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00020	T50ROSEC20	200,0	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00006	T50ROSEC23	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	
156-00007	T50ROSEC24	200	4,6	45,0	225	PA66HS	PA66HIRHS	1-5	

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.