


Datenblatt-DATASHEET

Leitungstyp/ type: **UL-/cUL-approbierte Schaltlitze Style 1007/1569**
UL-/cUL-approved stranded hook-up wire Style 1007/1569
 AWG 22 TR64 AWM

Medi-Artikelnummer/article number: 120227..



Aufbaubeschreibung/ construction:

Leiter/ conductor: 7x0,254 mm
 Cu- verzinkt/ *CU-tinned*
Schlaglänge/ strength of lay: nom. 12,60mm n./ acc. to UL 758 5.3 < 20mm
Aderisolation/ insulation: Spezial-PVC 105°C/ *special PVC 105°C*
 Farbe nach Kundenwunsch/ *colour optional*
Aderdurchmesser/ outer diameter: 1,65 +/- 0,10mm
Wanddicke/ wall thickness: nom. 0,38mm (15 mils)
Shorehärte (A)/ shore hardness: 92 +3

elektrische und mechanische Werte/ electrical and mechanical dimensions:

Prüfspannung/ testing voltage: 3000 V 50Hz eff. über 1 min.
Betriebsspannung/ working voltage: 300V
Leiterwiderstand/ conductor resistance: max. 54,0 Ohm/km bei/ at +20°C
Isolationswiderstand/ insulation resistance: min. 20 MOhm x km bei/ at +20°C
zul. Temperaturbereich/ allowable temperature range:
 in Ruhe/ *static* -40 bis/ to +80/+105/+90°C (UL1007/1569/CSA)
 in Bewegung/ *dynamic* -10 bis/ to +80/+105/+90°C (UL1007/1569/CSA)
Flammwidrig nach/ flame retardant acc. to UL VW-1 / CSA FT-1

Approbationen/ approbations:

UL/cUL-Kennzeichnung durch Bedruckung und Label/ *UL/cUL printing and labeling*
 CE-Zeichen auf dem Artikelkett/ *CE-sign on article label*
 RoHS konform/ *conformable:* Ja/ yes

Filenummer E-223795

08	E-File	21.07.10	M.Koller	10	03.02.2012	Kller	Prüfsp.
07	- Temp.	19.02.10	M.Koller	09	06.07.2011	P.Gärtner	Isolationswtdt.
06	Shore korr.	27.10.09	M.Koller	880252	Datum	Name	 MEDI - Kabelhandels GmbH Geretsrieder Str. 18 DE 84478 Waldkraiburg
05	SL korr.	29.10.08	M.Koller	Erstellt	28.04.2005	H. Zacherl	
04	AD.Tol.	13.06.06	R.Ramisch	Geprüft	28.04.2005	H. Zacherl	
03	Erw.Temp	21.12.05	R.Ramisch	RoHS 2002/95/EG		compliant	
02	Schlagl.	28.10.05	R.Ramisch				
01	Engl./De	30.10.08	R.Ramisch	120227..			
Zust.	Änderung	Datum	Name	UL-/cUL-approbierte Schaltlitze Style 1007/1569 <i>UL-/cUL-approved stranded hook-up wire Style 1007/1569</i> AWG 22 TR64 AWM			Status
							Seite 1/1

(Diese Angaben entsprechen dem aktuellen Stand: Änderungen behalten wir uns vor.
 Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
 Eine Prüfung der Eignung des Produkts für den beabsichtigten Anwendungszweck unterliegt dem Kunden.)
 (These statements reflect the current state: changes we reserve. This datasheet will not be updated.
 The qualification for the intended use of the product is subject to customer.)