

**Höchstzulässige Werte / Maximum rated values****Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	1200	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C = 80^\circ\text{C}$	$I_{C,nom.}$	800	A
	$T_C = 25^\circ\text{C}$	I_C	1200	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p = 1\text{ ms}, T_C = 80^\circ\text{C}$	I_{CRM}	1600	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$, Transistor	P_{tot}	6,9	kW
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	800	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	1600	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R = 0V, t_p = 10\text{ms}, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$	I^2t	185	kA^2s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	3	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values**Transistor / Transistor**

min. typ. max.

Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C = 800\text{ A}, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	-	3,20	3,70	V
	$I_C = 800\text{ A}, V_{GE} = 15V, T_{vj} = 125^\circ\text{C}$		-	3,85	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C = 32\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{ies}	-	52	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25V, V_{GE} = 0V$	C_{res}	-	3,4	-	nF
Gateladung gate charge	$V_{GE} = -15V \dots +15V, V_{CE} = 600V$	Q_G	-	8,4	-	μC
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200V, V_{GE} = 0V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{CES}	-	-	5	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0V, V_{GE} = 20V, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: A.Schulz

date of publication : 2001-11-29

approved by: M.Hierholzer

revision: 2



Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

min. typ. max.

Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	$t_{d,on}$	-	100	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	t_r	-	90	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	$t_{d,off}$	-	530	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$	t_f	-	60	-	ns
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $L_S = 60\text{ nH}$	E_{on}	-	76	-	mWs
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C = 800\text{ A}$, $V_{CC} = 600\text{ V}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$ $R_G = 1,3\ \Omega$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$, $L_S = 60\text{ nH}$	E_{off}	-	58	-	mWs
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_P \leq 10\ \mu\text{sec}$, $V_{GE} \leq 15\text{ V}$ $T_{vj} \leq 125^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 900\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	6000	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		L_{SCE}	-	15	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip		R_{CC+EE}	-	0,1	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

min. typ. max.

Durchlaßspannung forward voltage	$I_F = 800\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$	V_F	-	2,00	2,40	V
	$I_F = 800\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F = 800\text{ A}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{sec}$	I_{RM}	-	540	-	A
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F = 800\text{ A}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{sec}$	Q_r	-	60	-	μAs
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F = 800\text{ A}$, $-di_F/dt = 8200\text{ A}/\mu\text{sec}$	E_{rec}	-	32	-	mWs
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$					
	$V_R = 600\text{ V}$, $V_{GE} = -10\text{ V}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$					

**Thermische Eigenschaften / Thermal properties**

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,018	K/W
	Diode/Diode, DC		-	-	0,027	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{paste} = 1 \text{ W/m}^2\text{K} / \lambda_{grease} = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$	R_{thCK}	-	0,008	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		$T_{vj \max}$	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		$T_{vj \text{ op}}$	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	150	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix				
Material Modulgrundplatte material of module baseplate			Cu	
Innere Isolation internal insulation			AlN	
Kriechstrecke creepage distance			32,2	mm
Luftstrecke clearance			19,1	mm
CTI comperative tracking index			> 400	
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque		M1	4,25	5,75 Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse terminal connection torque	terminals M4	M2	1,7	2,3 Nm
	terminals M8		8	10,00 Nm
Gewicht weight		G	1000	g

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert.
Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.


This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is
valid in combination with the belonging technical notes.



Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$


$V_{GE} = 15V$





Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)

$$I_C = f(V_{CE})$$

$T_{vj} = 125^\circ C$









Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)


$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$, $E_{rec} = f(I_C)$
 $R_{G,on} = 1,3 \text{ W}$, $R_{G,off} = 1,3 \text{ W}$, $V_{CE} = 600\text{V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G)$, $E_{off} = f(R_G)$, $E_{rec} = f(R_G)$
 $I_C = 800 \text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$




**Sicherer Arbeitsbereich IGBT (RBSOA)**
Reverse bias safe operation area IGBT (RBSOA) $R_{G,off} = 1,3 \text{ W}$, $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ 




Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance


$$Z_{thJC} = f(t)$$



i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	3,85	5,68	6,15	2,32
τ_i [s] : IGBT	0,0064	0,0493	0,0916	1,5237
r_i [K/kW] : Diode	5,78	8,52	9,22	3,48
τ_i [s] : Diode	0,0064	0,0493	0,0916	1,5237



Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.