

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

JUN ,1990.

© COPYRIGHT 1990 By Tyco Electronics Japan G.K.

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
JDIST
/

REVISIONS

変更

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD




C

REVISED PER ECR-11-007143



07JUL2011

T.T




T.M

ワイヤーレンジ
WIRE RANGE
ID MARK

A-A



-2- -5- ONLY



B-B

めっきコード
(PLATING ID-NO)
接圧表示
(PRESSURE ID-MARK)

- ① 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
② 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
③ 金めっきは接続部のみとする
4 製品規格：108-5349
5 取付け適用規格：114-5148


- ① CONTACT TYPE; LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
② CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
③ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY
4 PRODUCT SPEC: 108-5349
5 APPLICATION SPEC: 114-5148

OBSOLETE

②	H	— 5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	2-175217-5-
		5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-175217-5
		3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	1-175217-3
		2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	1-175217-2
①	INACTIVE	— 5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	175217-5-
		3	0.76μm 最小金めっき (0.76μm MIN. Au-PL.)	175217-3
		2	0.38μm 最小金めっき (0.38μm MIN. Au-PL.)	175217-2
備考 (REMARK) 接点タイプ	接圧表示 (ID-MARK) (CONT. TYPE)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)

WIRE RANGE
抱合電線断面積 AWG 24-20
(0.2-0.5mmSQ) mm²INSULATION DIA
被覆外径 1.2-2.6 mmφ

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 耗
mmTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0 PLC	±
1 PLC	±
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

MATERIAL
材料
(COPPER ALLOY)
銅合金FINISH
仕上
(SEE TABLE)
表参照

DWN 27JUN1990

T-YONEBAYASHI

CHK 14FEB1991

H.OBATA

APVD 14FEB1991

S.MANABE

PRODUCT SPEC

製品規格

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

M SIZE
DYNAMIC SERIES REC. CONTACT L/P
ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト L/P

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

番号

A300779

C-175217

RESTRICTED TO

SCALE
尺度 5:1

SHEET

1 OF 1

REV

C