

För icke direkt toleranssatta mått gäller toleransklass

General tolerances if not otherwise stated

NOM DIM MM		TOL CLASS		
From	To	A	B	C
(1)	6	±0.05	±0.1	±0.2
(6)	30	±0.1	±0.2	±0.5
(30)	100	±0.15	±0.3	±0.8
(100)	300	±0.2	±0.5	±1.2
(300)	1000	±0.3	±0.8	±2



Hål / Holes H13

Skarpa kanter brutna där ej annat anges.
No sharp edges unless otherwise specified.

LASERMÄRKNING/LASER MARKING:
TEXTFONT: GEN-ISO
Datumkod / Date code "YYYYYY"
Serienummer / Serial number "XXXXXXX"

Rev	Change order	Change: A = Added W = Was D = Deleted C = Changed	Date	Sign
1	1046196000	D 4100-1298A	100322	SE
2	1046348000	D609.541 W Pat. pend.	100331	SE

Övriga generella toleranser enligt ritning 4100-4644.
Additional general tolerances in accordance with drawing 4100-4644.



4101-2610
4101-5828
4101-6507 M - placering position A
4101-6301
TILLTRYCK PÅ KORT (4101-6301) ENLIGT OMT DOKUMENT NR.:1044638000
PRINTING ON CARD (4101-6301) ACCORDING TO OMT DOCUMENT NO.:1044638000

FÖRSPÄNNING: 230 N ± 40 N MED TOLK
Ø 2.95 I URTAG FÖR 10 mm²
PRELOAD: 230 N ± 40 N WITH GAUGE
Ø 2.95 IN NEST FOR 10 mm²

Packas enligt förpackningsritning 4101-2741
Packed according to drawing 4101-2741

Material			Behandling/Treatment			Status	
Konstr/Design			Ritad/Drawn			Frisläppt	
NIJO			MANO			NE	
Datum/Date			Skala/Scale			Art grp	
2010-03-31			1:1			012	
pressmaster®			Benämning/Denomination			Vikt/Veigt, gram	
ISO 9001			KRIMPTÅNG KEB 1025			Ritn nr/Drawing no	
REG NR FM13647			CRIMPING TOOL			43003689	
						REV	
						002	