




LIBGOLFS

版数	年月日	DCN No.	記	事	製図	検図	承認



命名法

JA 3106 B-米-J※※C 米-R
 シェルサイズ
 クラス
 シェルタイプ
 シリーズ

特殊記号
 インサート交換位置文字


インサート配列

インサート配列

インサート配列

インサート配列

注1. 図示) 如ク 品名 社名 ヲ
 バレル上ヌハカ、フリンクナット上ニ
 表示スル。但シ、品名末尾「R」ハ表示シナシ。
 2. 48-J50※C、(インサート) 場合ハ
 フリンク) 材質ハ合成樹脂デアル。



ソケットの場合

標準品コンタクト寸法及ビケーブルサイズ

ケーブルサイズ	標準	使用ケーブルサイズ
16	2.1	1.25° ~ 2°
12	2.8	2° ~ 3.5°
8	3.5	3.5° ~ 5.5°

特に指定のない限り、鋭い角やカエリは除去すること。 一般公差 一般公差 特指定がなければ CTS-4100 による	仕様書 JACS-1027 組立図番 材質 仕上 処理
寸法 一般公差 角度 偏心量 以内	第1版 2005.12.16 製図 検図 承認

シェルサイズ	Aネジ	E	J	L	Q	Vネジ	W
JA3106B-8S	1/2-28UNEF-2B	9.27	13.5	37.3	19.0	1/2-28UNEF-2A	9.5
10S	5/8-24UNEF-2B	11.18	38.9	22.2	5/8-24UNEF-		
10S	5/8-24UNEF-2B	—	38.9	22.2	5/8-24UNEF-		
12S	3/4-20UNEF-2B	14.10	42.8	25.4	3/4-20UNEF-		
14S	7/8-20UNEF-2B	17.15	42.8	28.6	3/4-20UNEF-		
16S	1-20UNEF-2B	20.45	13.5	42.8	31.8	7/8-20UNEF-	
12	3/4-20UNEF-2B	14.10	18.3	52.4	25.4	5/8-24UNEF-	
14	7/8-20UNEF-2B	17.15	—	—	28.6	3/4-20UNEF-	
16	1-20UNEF-2B	20.45	—	—	31.8	7/8-20UNEF-	
18	1 1/8-18UNEF-2B	23.62	—	52.4	34.1	1-20UNEF-	
20	1 1/4-18UNEF-2B	26.67	—	55.6	37.3	1 1/8-18UNEF-	
22	1 3/8-18UNEF-2B	29.84	—	55.6	40.5	1 1/4-18UNEF-	
24	1 1/2-18UNEF-2B	33.02	—	58.7	43.7	1 3/8-18UNEF-	
28	1 3/4-18UNS -2B	38.61	—	58.7	50.0	1 1/2-18UNEF-	9.5
32	2-18UNS -2B	44.96	—	61.9	56.4	1 3/4-18UNS-	11.1
36	2 1/4-16UN -2B	50.29	—	61.9	62.7	2-18UNS-	12.7
40	2 3/4-16UN -2B	56.64	—	61.9	69.1	2 1/4-16UN -	12.7
44	3-16UN -2B	62.99	—	65.1	75.4	2 3/4-16UN -	14.3
JA3106B-48	3-16UN -2B	69.34	18.3	65.1	81.8	3-16UN -2A	15.9

番号	名称	材質	仕上	価数	備考
9	エンドバル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
8	リヤインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	
7	粗リナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
6	リヤインクワリナット	銅合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色 注2
5	クリップ	合成樹脂	ナシ	—	
4	フロントインシュレータ	合成樹脂	ナシ	1	
3	カップリングナット	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
2	バレル	アルミ合金	亜鉛メッキ	1	黒色系干渉色
1	コネクタ	銅合金	銀メッキ	—	インサート配列参照

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[JA3106B-20-J29PC-R](#) [JA3106B-20-J29SC-R](#) [JA3106B-24-J28PC-R](#)