

# アジャスターフット付自在キャスター アジャスターフット付固定キャスター SWIVEL AND RIGID CASTERS WITH ADJUSTER FEET

**K-100AF**  
鉄製

**K-600AF**  
鉄製



キャスター  
アジャスター  
スライドレール



K

重量用  
キャスター

キャスター

双輪  
キャスター

緩衝器付  
キャスター

CASTERS WITH ADJUSTER

アジャスター付  
キャスター

戸車

ボール  
キャスター

モーター  
アーム

レベル  
アジャスター

ペダル  
ロック

ステップ

スライド  
レール




K-100AF-63-R







K-600AF-63-R

[K-100AF]



[K-600AF]



※許容荷重は車輪部を示します。  
※Allowable loads are given for the wheels.

| 商品番号<br>Product No. | 備考<br>Remarks                         | RoHS | CAD   | φD | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> ×L <sub>1</sub> | P×P   | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | W  | φd  | 旋回半径<br>Slewing radius | 許容荷重N<br>Allowable load | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格<br>Bulk Price |             |
|---------------------|---------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|----------------|----|-----|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                     |                                       |      |       |    |                |                |                |                                |       |                |                |    |     |                        |                         |                 |             |             | 数量<br>Quantity     | 単価<br>Price |
| K-100AF-50-R        | 合成ゴム車輪<br>Synthetic rubber-used wheel | ●    | 2D/3D | 50 | 65             | 10             | 10             | 78×78                          | 64×64 | 19             | 27.5           | 20 | 6.5 | 46                     | 490                     | 370             | 30764       | ¥1,250      | 15個～               | ¥1,213      |
| K-100AF-63-R        |                                       | ●    | 2D/3D | 63 | 81             | 15             | 15             | 92×92                          | 75×75 | 27             | 34             | 21 | 8.5 | 59                     | 580                     | 600             | 30765       | ¥1,950      | 12個～               | ¥1,892      |
| K-100AF-50-N        | ナイロン車輪<br>Nylon-used wheel            | ●    | 2D/3D | 50 | 65             | 10             | 10             | 78×78                          | 64×64 | 19             | 27.5           | 22 | 6.5 | 46                     | 780                     | 340             | 30766       | ¥1,200      | 15個～               | ¥1,164      |
| K-100AF-63-N        |                                       | ●    | 2D/3D | 63 | 81             | 15             | 15             | 92×92                          | 75×75 | 27             | 34             | 25 | 8.5 | 59                     | 1270                    | 550             | 30767       | ¥1,850      | 12個～               | ¥1,795      |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

| 商品番号<br>Product No. | 備考<br>Remarks                         | RoHS | CAD   | φD | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | H <sub>3</sub> | L <sub>1</sub> ×W <sub>1</sub> | P <sub>1</sub> ×P <sub>2</sub> | L <sub>2</sub> | W <sub>2</sub> | t   | φd  | 許容荷重N<br>Allowable load | 製品質量(g)<br>Mass | コード<br>Code | 単価<br>Price | 量販価格<br>Bulk Price |             |
|---------------------|---------------------------------------|------|-------|----|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----|-----|-------------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
|                     |                                       |      |       |    |                |                |                |                                |                                |                |                |     |     |                         |                 |             |             | 数量<br>Quantity     | 単価<br>Price |
| K-600AF-50-R        | 合成ゴム車輪<br>Synthetic rubber-used wheel | ●    | 2D/3D | 50 | 65             | 10             | 12.5           | 99×54                          | 85×40                          | 46             | 20             | 2   | 6.5 | 490                     | 300             | 31008       | ¥1,150      | 20個～               | ¥1,116      |
| K-600AF-63-R        |                                       | ●    | 2D/3D | 63 | 81             | 15             | 12.5           | 112×64                         | 96×48                          | 52             | 21             | 2.3 | 8.5 | 580                     | 440             | 31009       | ¥1,550      | 15個～               | ¥1,504      |
| K-600AF-50-N        | ナイロン車輪<br>Nylon-used wheel            | ●    | 2D/3D | 50 | 65             | 10             | 12.5           | 99×54                          | 85×40                          | 46             | 22             | 2   | 6.5 | 780                     | 270             | 31010       | ¥1,050      | 20個～               | ¥1,019      |
| K-600AF-63-N        |                                       | ●    | 2D/3D | 63 | 81             | 15             | 12.5           | 112×64                         | 96×48                          | 52             | 25             | 2.3 | 8.5 | 1270                    | 380             | 31011       | ¥1,500      | 15個～               | ¥1,455      |

●: RoHS指令対応品 ▲: RoHS指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。