




STE 100

Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STE Control-, safety isolating- and isolating transformer STE Range

► **CAGE-CLAMP Anschlussklemmen**
CAGE-CLAMP terminals

► **Bis 250 VA mit Kombifußplatte***
Up to 250 VA with dual purpose foot plate*

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator nach IEC 61558-2-2; 2-4; 2 6, DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-2; 2-4; 2-6, UL 506

Primärseitig $\pm 5\%$ Anzapfungen zur Spannungsanpassung

*Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage nach DIN 50022


Low inrush current control-, safety isolating- and isolating transformer to IEC 61558-2-2, DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 part 2-2; 2-4; 2-6, UL 506

$\pm 5\%$ primary tapings for the adaption of the voltage

*Dual purpose foot plate for screw type terminal or panel installation on mounting rails to DIN 50022




Typ Type	STE 63/23/24	STE 63/4/24	STE 63/4/23	STE 100/23/24	STE 100/4/23	STE 160/23/24	STE 160/4/23	STE 250/23/24
Eingangsspannung Input voltage	230 V	400 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V
Anzapfungen Eingang (±) Tappings Input (±)	11 V	20 V	20 V	11 V	20 V	11 V	20 V	11 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	24 V	24 V	230 V	24 V	230 V	24 V	230 V	24 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.10	1.10	1.10	1.07	1.07	1.06	1.06	1.07
Leistung VDE (DB cos phi=1) Power VDE (DB cos phi=1)	63 VA	63 VA	63 VA	100 VA	100 VA	160 VA	160 VA	250 VA
Leistung VDE (DB cos phi=0.5) Power VDE (DB cos phi=0.5)	175 VA	175 VA	175 VA	310 VA	310 VA	490 VA	490 VA	850 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlart Cooling method	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130
Prüfspannung Test voltage	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	87 %	87 %	87 %	87 %	87 %	90 %	90 %	90 %
Bauart Type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type
Anschlüsse Terminals	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung Fixing method	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails
Befestigungsschrauben Fixing screws	M4	M4	M4	M4	M4	M5	M5	M5
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	84/85/88/64	84/85/88/64	84/85/88/64	84/85/96/64	84/85/96/64	96/102/104/84	96/102/104/84	96/102/104/84
Maße in mm E/F Dimensions in mm E/F	64/46	64/46	64/46	64/54,5	64/54,5	87/56	87/56	87/62,5
Maßbild Dimension drawing	1	1	1	1	1	1	1	1
Gewicht Weight	1.20 kg	1.20 kg	1.20 kg	2.00 kg	2.00 kg	2.90 kg	2.90 kg	3.50 kg
Bestellnummer Order Number	STE 63/23/24	STE 63/4/24	STE 63/4/23	STE 100/23/24	STE 100/4/23	STE 160/23/24	STE 160/4/23	STE 250/23/24





Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STE Control-, safety isolating- and isolating transformer STE Range

Typ Type	STE 250/4/24	STE 250/4/23	STE 320/23/24	STE 320/4/23	STE 400/23/24	STE 400/4/23	STE 500/23/24	STE 500/4/24
Eingangsspannung Input voltage	400 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V	230 V	400 V
Anzapfungen Eingang (±) Tappings Input (±)	20 V	20 V	11 V	20 V	11 V	20 V	11 V	20 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	24 V	230 V	24 V	230 V	24 V	230 V	24 V	24 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.07	1.07	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05
Leistung VDE (DB cos phi=1) Power VDE (DB cos phi=1)	250 VA	250 VA	320 VA	320 VA	400 VA	400 VA	500 VA	500 VA
Leistung VDE (DB cos phi=0.5) Power VDE (DB cos phi=0.5)	850 VA	850 VA	1120 VA	1120 VA	1440 VA	1440 VA	2000 VA	2000 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlart Cooling method	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130
Prüfspannung Test voltage	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	3600 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	90 %	90 %	91 %	91 %	92 %	92 %	93 %	93 %
Bauart Type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type
Anschlüsse Terminals	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung Fixing method	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate
Befestigungsschrauben Fixing screws	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5	M5
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	96/102/104/84	96/102/104/84	105/103/110/81	105/103/110/81	120/104/121/90	120/104/121/90	120/124/121/90	120/124/121/90
Maße in mm E/F Dimensions in mm E/F	87/62,5	87/62,5	86/63	86/63	86/60	86/60	106/71	106/71
Maßbild Dimension drawing	1	1	2	2	2	2	2	2
Gewicht Weight	3.50 kg	3.50 kg	4.30 kg	4.30 kg	5.00 kg	5.00 kg	6.50 kg	6.50 kg
Bestellnummer Order Number	STE 250/4/24	STE 250/4/23	STE 320/23/24	STE 320/4/23	STE 400/23/24	STE 400/4/23	STE 500/23/24	STE 500/4/24





Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator STE Control-, safety isolating- and isolating transformer STE Range

Typ Type	STE 500/4/23	STE 630/4/23	STE 800/4/23	STE 1000/4/23	STE 1600/4/23	STE 2000/4/23	STE 2500/4/23
Eingangsspannung Input voltage	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Anzapfungen Eingang (±) Tappings Input (±)	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V	20 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.05	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.01
Leistung VDE (DB cos phi=1) Power VDE (DB cos phi=1)	500 VA	630 VA	800 VA	1000 VA	1600 VA	2000 VA	2500 VA
Leistung VDE (DB cos phi=0.5) Power VDE (DB cos phi=0.5)	2000 VA	2350 VA	3400 VA	5000 VA	7800 VA	10900 VA	12500 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	I	I	I	I	I	I	I
Kühlart Cooling method	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130
Prüfspannung Test voltage	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz	4500 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	93 %	93 %	93 %	94 %	94 %	95 %	95 %
Bauart Type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type
Anschlüsse Terminals	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung Fixing method	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate
Befestigungsschrauben Fixing screws	M5	M6	M6	M6	M8	M8	M8
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	120/124/121/90	150/113/143/122	150/130/143/122	150/156/143/122	192/145/180.5/156	192/161/180.5/156	192/179/180.5/156
Maße in mm E/F Dimensions in mm E/F	106/71	91/59	107.5/65	134/82	117/72	136/80	151/91
Maßbild Dimension drawing	2	2	2	1	2	2	2
Gewicht Weight	6.50 kg	7.80 kg	9.90 kg	13.10 kg	18.00 kg	21.80 kg	25.50 kg
Bestellnummer Order Number	STE 500/4/23	STE 630/4/23	STE 800/4/23	STE 1000/4/23	STE 1600/4/23	STE 2000/4/23	STE 2500/4/23

