

DWG. NO.
SD-1433*

E

D

C
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

B

A

8

7

6


5

4

3



2

1




注記 NOTES:


1. 一般公差: ±0.4
GENERAL TOLERANCES: ±0.4



SECT. A-A
(SCALE 10 : 1)



SECT. B-B
(SCALE 10 : 1)



SECT. C-C
(SCALE 10 : 1)

ニッケル (2 μm MIN.) 下地 金 (0.35 μm MIN.) GOLD (0.35 μm MIN.) OVER NICKEL (2 μm MIN.)	無 NO	39-00-0322	I433AGL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0321	I433AG	連鎖状端子 CHAIN
	有 YES	39-00-0320	I433GL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0319	I433G	連鎖状端子 CHAIN
銅 (0.5 μm MIN.) 下地 錫 (0.9 μm MIN.) TIN (0.9 μm MIN.) OVER COPPER (0.5 μm MIN.)	無 NO	39-00-0318	I433ATL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0317	I433AT	連鎖状端子 CHAIN
	有 YES	39-00-0316	I433TL	バラ端子 LOOSE
		39-00-0315	I433T	連鎖状端子 CHAIN
メッキ PLATING	ディンプル有無 WITH DIMPLE	EDP.NO.	ENG.NO.	形状 FORM

材料 MATERIAL 黄銅 BRASS		0.264t		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		AWG#24-#28		TITLE 名称	
被覆外径 INS. RANGE		φ0.8~1.5		.093 DIA. FEMALE TERM.	
DRAWN BY '93/07/06 H.HASEGAWA		CHK'D BY '93/07/06 H.HIRAMOTO		DWG. NO.	
APP'D BY '93/07/06 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE 5 : 1		SD-1433*	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		REV	
DR. CHK.		日付 DATE		H	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので、当社の許可なく複製を禁止する。

EN-01C(032)MXJ-32

8

7

6

5

4

3

2

1

1433.S01