


# Press-Kabelschuhe mit Isolation Cosses à sertir avec isol. Solderless terminals insu.

DIN 46237

\* ausgenommen  
\* excepté  
\* excepted



## UL-No. E235797

Werkstoff:  
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Matière:  
E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Material:  
E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperaturbeständigkeit:  
-55°C bis +105°C

Résistant à une température de:  
-55°C à +105°C

Temperature range:  
-55°C up to +105°C

| PA              |       |                                            |                            |                                               |         |          |           |           |           |         |         |         |         |                                                                                           |
|-----------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| mm <sup>2</sup> | AWG   | für Bolzen<br>pour borne<br>for stud<br>mm | Farbe<br>Couleur<br>Colour | Artikelnummer<br>Numéro d'article<br>Part-No. | DIN     | øD<br>mm | øD1<br>mm | øD3<br>mm | øD4<br>mm | L<br>mm | A<br>mm | R<br>mm | S<br>mm | Werkzeuge<br>Outils<br>Toolings                                                           |
| 0.14-0.5        | 26-22 | M2                                         |                            | 3595a                                         | *       | 2.2      | 1         | 5         | 2.3       | 14      | 4       | 5       | 0.5     | 3974n,<br>3984l,<br>3984lx                                                                |
|                 | 26-22 | M3.5                                       |                            | 35961a                                        | *       | 3.7      | 1         | 6.5       | 2.3       | 16      | 4       | 5       | 0.5     |                                                                                           |
|                 | 26-22 | M3                                         |                            | 3596a                                         | *       | 3.2      | 1         | 5         | 2.3       | 14      | 4       | 5       | 0.5     |                                                                                           |
|                 | 26-22 | M4                                         |                            | 3597a                                         | *       | 4.3      | 1         | 6.5       | 2.3       | 16      | 4       | 6       | 0.5     |                                                                                           |
|                 | 26-22 | M5                                         |                            | 3598a                                         | *       | 5.3      | 1         | 8         | 2.3       | 15      | 4       | 6.5     | 0.5     |                                                                                           |
| 0.5-1           | 22-18 | M2                                         |                            | 3600a                                         | *       | 2.2      | 1.6       | 6         | 4         | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     | 3974n,<br>3983p.1,<br>3984c,<br>3984cx,<br>3984o,<br>3984ox,<br>3986c,<br>3986n,<br>3986s |
|                 | 22-18 | M2.5                                       |                            | 3602a                                         | 2,5-1   | 2.7      | 1.6       | 6         | 4         | 16      | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M3                                         |                            | 3604a                                         | 3-1     | 3.2      | 1.6       | 6         | 4         | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M3.5                                       |                            | 3608a                                         | 3,5-1   | 3.7      | 1.6       | 6         | 4         | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M4                                         |                            | 3612a                                         | *       | 4.3      | 1.6       | 7         | 4         | 17.5    | 5       | 5.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M4                                         |                            | 3614a                                         |         | 4.3      | 1.6       | 8         | 4         | 18      | 5       | 6       | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M5                                         |                            | 3615a                                         | *       | 5.3      | 1.6       | 8         | 4         | 18.5    | 5       | 6       | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M5                                         |                            | 3616a                                         | 5-1     | 5.3      | 1.6       | 10        | 4         | 19      | 5       | 6.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M6                                         |                            | 3618a                                         | *       | 6.5      | 1.6       | 10        | 4         | 19      | 5       | 6.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M6                                         |                            | 3619a                                         | *       | 6.5      | 1.6       | 11        | 4         | 21      | 5       | 10      | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 22-18 | M8                                         |                            | 3621a                                         | *       | 8.4      | 1.6       | 14        | 4         | 23      | 5       | 10      | 0.8     |                                                                                           |
| 1.5-2.5         | 16-14 | M3                                         |                            | 3625a                                         | 3-2,5   | 3.2      | 2.3       | 6         | 4.5       | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     | 3974n,<br>3983p.1,<br>3984c,<br>3984cx,<br>3984o,<br>3984ox,<br>3986c,<br>3986n,<br>3986s |
|                 | 16-14 | M3.5                                       |                            | 3627a                                         | 3,5-2,5 | 3.7      | 2.3       | 6         | 4.5       | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M3.5                                       |                            | 3629a                                         | *       | 3.7      | 2.3       | 6         | 4.5       | 17      | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M4                                         |                            | 3633a                                         | *       | 4.3      | 2.3       | 6.8       | 4.5       | 17.6    | 5       | 4.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M4                                         |                            | 3635a                                         | 4-2,5   | 4.3      | 2.3       | 8         | 4.5       | 18      | 5       | 6       | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M5                                         |                            | 3636a                                         | *       | 5.3      | 2.3       | 8         | 4.5       | 19.5    | 5       | 6       | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M5                                         |                            | 3637a                                         | 5-2,5   | 5.3      | 2.3       | 10        | 4.5       | 20      | 5       | 6.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M6                                         |                            | 3639a                                         | 6-2,5   | 6.5      | 2.3       | 11        | 4.5       | 22      | 5       | 7.5     | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M8                                         |                            | 3645a                                         | 8-2,5   | 8.4      | 2.3       | 14        | 4.5       | 23      | 5       | 10      | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M10                                        |                            | 3647a                                         | *       | 10.5     | 2.3       | 18        | 4.5       | 24.5    | 5       | 13      | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M12                                        |                            | 3649a                                         | *       | 13       | 2.3       | 18        | 4.5       | 26      | 5       | 13      | 0.8     |                                                                                           |
|                 | 16-14 | M16                                        |                            | 3650a                                         | *       | 17       | 2.3       | 27        | 4.5       | 32      | 5       | 16      | 0.8     |                                                                                           |
| 4-6             | 12-10 | M4                                         |                            | 3652a                                         | 4-6     | 4.3      | 3.6       | 8         | 6.4       | 21      | 6       | 6       | 1       | 3974n,<br>3984o,<br>3986c,<br>3986n,<br>3986s                                             |
|                 | 12-10 | M5                                         |                            | 3656a                                         | 5-6     | 5.3      | 3.6       | 10        | 6.4       | 22      | 6       | 6.5     | 1       |                                                                                           |
|                 | 12-10 | M6                                         |                            | 3660a                                         | 6-6     | 6.5      | 3.6       | 11        | 6.4       | 23      | 6       | 7.5     | 1       |                                                                                           |
|                 | 12-10 | M8                                         |                            | 3664a                                         | 8-6     | 8.4      | 3.6       | 14        | 6.4       | 26      | 6       | 10      | 1       |                                                                                           |
|                 | 12-10 | M10                                        |                            | 3666a                                         | 10-6    | 10.5     | 3.6       | 18        | 6.4       | 28      | 6       | 12      | 1       |                                                                                           |
|                 | 12-10 | M12                                        |                            | 3668a                                         | *       | 13       | 3.6       | 18        | 6.4       | 28      | 6       | 12      | 1       |                                                                                           |