

HFG:
IAC

Kunde/*Customer:*

Datum: 07/09

Seite: 1 von 2

Rev.

Ausführung / Core design:
Ringbandkern / *Toroidal core:*

Kern für stromkomp. Drossel
Core for common mode choke

Nennmaße / Nominal

Dimensions:

80 x 50 x 20 mm

Legierung / Core Material:

VITROPERM 250 F

Fixierung / Type of Finish:


Fix 022

(Kunststofftrog, Silikonkautschuk /
Plastic box, silicon rubber)

Maßbild / Drawing:

ohne Maßstab / *without scale*

Maße in mm / *Dimensions in mm*



Bezugswerte / Rated Dimensions:

$$A_{Fe} = 2,28 \text{ cm}^2$$

$$l_{Fe} = 20,4 \text{ cm}$$

$$m_{Fe} = 347 \text{ g}$$

Magn. Nennwerte / Nominal magnetic values:

$$A_L (10 \text{ kHz}) = 9,67 \mu\text{H}$$

Endprüfung / Final Inspection:

(100% Prüfung, AQL...: IEC 410 / DIN ISO 2859)

1. Magnetische Prüfung (AQL 0,65) / *Magnetical Test (AQL 0,65)*

Prüfung des A_L -Wertes im Reihenersatzschaltbild gemäß A60092-Y3022-K009 /

Test of A_L -value in series mode according to A60092-Y3022-K009

Induktivitätsprüfung ohne Gleichstromvormagnetisierung / *Inductance test without DC-magnetisation*

1.1 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{eff} \times N = 43 \text{ mA}$
 $f = 10 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $A_L \geq 7,25 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr. $\mu_3 \geq 5170$*)

Herausgeber	Bearbeiter	KB-PM	KB-E IN		Datum	freigegeben
KB-OP K FT	Till	Reichert	Saage		09.03.09	Günther



Spezifikation für weichmagnetische Kerne
Specification for Soft Magnetic Cores

S-No.:
T60006-L2080-
V091-01-

PK:

Kunde/*Customer:*

Datum: 07/09

Seite: 2 von 2

Rev.

1.2 Einstellwerte / *Setting values:* $I_{\text{eff}} \times N = 43 \text{ mA}$
 $f = 100 \text{ kHz}$

Prüfwert / *Specified value:* $A_L \geq 6,9 \mu\text{H}$ (entspr. / *corr.* $\mu_3 \geq 4920$)

Hinweis / *Remark:*

Bau-Nr. / *Part-No.:* 97000472