





Bohrlochdurchmesser: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm
drill hole dia.: $\varnothing 0,7 \pm 0,02$ mm
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,6 \pm 0,05$ mm

17 21 110 <u>4</u> 101	—	min.0,76µm (30µin) Au über/over min.1,27µm (50µin) Ni
17 21 110 <u>2</u> 101	2	Au über/over Ni
17 21 110 <u>1</u> 101	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. <i>part-no.</i>	Anforderungsstufe nach IEC <i>performance level acc.to IEC</i>	Kontaktoberfläche <i>contact plating</i>

 All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.				Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances			
							IEC 61076-4-101			
35368	08.10.08	TD		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 (5:1)	har-bus HM Federleiste, Typ A, 110 pol.			
34650	01.02.08	Hage.	Detail.	30.10.97	Hm		har-bus HM female connector, type A, 110 pol.			
30073	02.08.01	Wi	Insp.	30.10.97	Ko					
26047	18.05.99	Hm	Stand.							
25017	18.09.98	Hm	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					TB 17 21 110 x101		Blatt/ page /
24594	06.08.98	Hm						Sub.		
Mod.	Dat.	Name								