Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux





SK 46

↔ 50 75 1000 mm

Gewinde, Durchgangslöcher und Befestigungsschlitze nach Ihren Angaben.

Threads, through holes and fixing slots to your request.

Taraudages, trous débouchants et fentes de fixation suivant votre spécification.





SK 11

↔ 1000 mm

Gewinde, Durchgangslöcher und Befestigungsschlitze nach Ihren Angaben.

Threads, through holes and fixing slots to your request.

Taraudages, trous débouchants et fentes de fixation suivant votre spécification.

Strangkühlkörper	Extruded heatsinks	Dissipateurs extrudés	➜ A 23 – 81
Konstruktionsteile aus Aluminium	Aluminium components	Eléments de construction en aluminium	➜ A 143 – 144
Druckguß-Kühlkörper	Die-cast heatsinks	Dissipateurs moulés sous pression	➜ A 127 – 128
Aufsetzkühlkörper und Winkel für TO 3	Set-up heatsinks and angle for TO 3	Dissipateurs de capôt et angle pour TO 3	➜ A 125

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux





SK 432

↔ 100 1000 mm





SK 40

↔ 100 1000 mm

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux





SK 41

↔ 75 100 150 1000 mm





SK 144

↔ 1000 mm

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux

SK 65





37,5 75 mm
5,5 3,6 K/W
1 x M 3
2 x M 3

Für Gehäuse SOT 32
for case SOT 32
pour boîtier 32

SK 64





37,5 75 mm
4,1 2,7 K/W
1 x M 3
2 x M 3

Für Gehäuse TO 220
for case TO 220
pour boîtier TO 220

SK 419





75 1000 mm

Lochbilder	Perforations	Perforations	→ A 18
Isoliermontageteile für Leistungstransistoren	Insulating mounting parts for power transistors	Eléments de montage isolants pour transistors de puissance	→ E 24
Silikonscheiben	Silicone washers	Rondelles au silicone	→ E 5 – 8
Wärmeleitpaste	Thermal transfer compound	Pâte thermique	→ E 17

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux





SK 111

⟷ 75 100 1000 mm

SSR 1 SSR 3





SK 194

⟷ 50 75 100 1000 mm

SSR 2





SK 429

⟷ 37,5 50 75 100 1000 mm

passende Schrauben M 3 ➜ A 76 | matching screws M 3 ➜ A 76 | vis convenables ➜ A 76

Bitte beachten:
Profilgepresste Gewinde: ➜ A 7-2.

Please note:
Profile threads: ➜ A 7-2.

Veuillez considérer:
Taraudages extrudés: ➜ A 7-2.

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux





SK 435

150 200 1000 mm





SK 494

25 37,5 50 75 100 1000 mm





SK 50

75 1000 mm

Spezialkühlkörper | Special heatsinks | Dissipateurs spéciaux







SK 153

↔ 50 mm







SK 68

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm





SK 112

↔ 37,5 50 75 100 1000 mm

Bitte beachten:
M 2,5 Diese steigungsfreien Gewinde sind
M 3 profilgepreßt und nicht normgerecht.

Profilgepresste Gewinde: ➜ **A 7-2.**

Passende Zylinderschrauben gemäß DIN 84. Oberfläche: verzinkt.

M 2,5 Gewindedurchmesser: 2,44...2,48 mm
Art. Nr.: SZ M 2,5 x 8

M 3 Gewindedurchmesser: 2,90...2,94 mm
Art. Nr.: SZ M 3 x 8

Please note:
M 2,5 These threads without pitch are
M 3 extruded and do not comply with the standards.
Profile threads: ➜ **A 7-2.**

Matching cylindrical screws according to DIN 84. Surface: zinc-plated.

M 2,5 Thread diameter: 2,44...2,48 mm
Art. No.: SZ M 2,5 x 8

M 3 Thread diameter: 2,90...2,94 mm
Art. No.: SZ M 3 x 8

Veuillez considérer:
M 2,5 Ces taraudages sans montée sont
M 3 extrudés, et ils ne correspondent pas aux standards.
Taraudages extrudés: ➜ **A 7-2.**

Vis cylindriques convenables selon DIN 84. Finition: zingué

M 2,5 Diamètre du taraudage: 2,44...2,48 mm
Art. n°: SZ M 2,5 x 8

M 3 Diamètre du taraudage: 2,90...2,94 mm
Art. n°.: SZ M 3 x 8

Lochbilder | **Perforations** | **Perforations** ➜ A 18
Isoliermontageteile für Leistungstransistoren | **Insulating mounting parts for power transistors** | **Eléments de montage isolants pour transistors de puissance** ➜ E 24
Silikonscheiben | **Silicone washers** | **Rondelles au silicone** ➜ E 5 – 8
Wärmeleitpaste | **Thermal transfer compound** | **Pâte thermique** ➜ E 17

Spezialkühlkörper	Special heatsinks	Dissipateurs spéciaux

SK 171

↔ 84 100 1000 mm





SK 173

↔ 1000 mm





SK 175

↔ 50 84 1000 mm





Leiterplattenkühler
Sonderprofile
Strangkühlkörper für Einrast-Transistorhaltefeder
U-Kühlkörper

PCB heatsinks
Special profiles
Extruded heatsinks for lock-in retaining spring
U-shaped heatsinks

Dissipateur de chaleur pour platine → A 82
Profiles spéciaux → A 145 – 146
Dissipateurs extrudés pour ressort de retenue à encliqueter → A 86 – 89
Dissipateurs en U → A 122 – 124