




Rundleitung schwarz geschirmt Länge 1,8m ±10cm/
round cable black with shield length 1.8m ±10cm

Umpolkupplung/
reverse polarity socket

Technische Daten/
technical data
Chemie/
chemistry
Zellenzahl/
no. of cells
ladbare Kapazität/
loadable capacity
Eingangsspannung/
input voltage
Eingangs-Schutz/
primary electrical protection
Leistungsaufnahme im Leerlauf/
stand-by power consumption
Nenn-Leistungsaufnahme/
nominal power consumption
Ausgangsspannung im Leerlauf/
no load output voltage
Nennausgangsspannung/
nominal output voltage
Ladestrom/
charge current
Ladeschlussspannung/
charge end voltage
Ladeschlussstrom/
final charge current
Nachladeschwelle/
recharge start voltage
Unterspannungsschwelle/
low voltage level
Ausgangs-Schutz/
secondary electrical protection
Akku-Vollerkennung/
battery full detection
Sicherheitstimer/
safety timer
Spannungsfestigkeit/
electric strength
Schutzklasse/
protection class
Betriebstemperatur/
operating temperature
Lagertemperatur/
storage temperature

: Steckerladegerät/
plug-in charger
: Li-Ion
: 4 Zellen/ cells
: min. 2000mAh
max. XXXmAh
: 100-240VAC ±10% / 50/60Hz
switch-mode
: Glassicherung T2A/
glas fuse T2A
: ca./ approx. 1.5W
: ca./ approx. 42W
: max. 17VDC - pulsed
: 14.8VDC (4 Zellen/ cells)
: 2000mA ±10% - continuous
: 16.8VDC ±1%
: 100mA-300mA
: 16V-16.5VDC
: 12VDC ±10% (pulsed pre charging)
: gegen Kurzschluß und Verpolung/
against short circuit and wrong polarity
: CCCV
: ---
: 4 kV Eingang/Ausgang
primary/secondary
: II
: 0°C...+40°C
: -25°C...+70°C

Nettogewicht/
net weight
Gehäuse/
case
Gehäusematerial/
case material
Schutzart/
case protection
Typenschild Vorderseite/
ratingplate front
Typenschild Rückseite/
ratingplate back
Anleitungen/
instructions
Approbationen/
approvals
Normen/
standards
Anzeigen/
indicators
kein Akku/
no Battery
Akku wird geladen/
Battery charge
niedrige Batteriespannung/
Battery low voltage
Batterie voll/
Battery full
Kurzschluss und Verpolung/
short circuit and wrong polarity

: xxxg
: Steckergehäuse, schwarz/ AH410GT
plug-in housing, black
: ABS plastic
: IP 20
: weiße Bedruckung/
white printing
: schwarzer Aufkleber mit weißer Bedruckung/
black label with white printing
: ---
: CE
: EN60335-1, EN60335-2-29
: Dual LED
: LED aus
LED off
: LED grün blinkt 1Hz/
LED green flashes 1Hz
: LED grün blinkt 0.5Hz/
LED green flashing 0.5Hz
: LED grün leuchtet
LED green lights
: LED rot blinkt 1Hz/
LED red flashes 1Hz


Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,35xØ0,75x10mm
Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,75xØ4,75x10mm
Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,5xØ5,12mm



Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,35xØ3,5x10mm

Hohlstecker/
hollowplug
Ø1,7xØ4x10mm

Klinkenstecker/
jackplug
Ø3,5x15mm



Klinkenstecker/
jackplug
Ø2,5x12mm

Hohlstecker/
hollowplug
Ø2,1xØ5x12mm



Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry AN13106				Zul. Abweichung/ Allowable deviation	Oberfläche/ Surface	Maßstab/Scale 1:1	Gewicht/Weight
				Werkstoff/Work material, Modell-Nr. XXX			
				2012 Datum/Date Name		Zeichnungsname/Drawing name	
				Erstellt/ Drawn by 03.05. JE		Steckerladegerät/ plug-in charger	
						Li. Ion. 4 cells/2000mA	
						Zeichnungsnummer/Drawing number Artikelnummer/Part number	
						9C94212-01	
						Blatt/ Sheet 1	
VO	---	XX.XX.XX	JE	ANSMANN			
Version	Änderung/Change	Datum/Date Name	Ursprung/Origin	Proj. GEN-0039-07-DE	Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through