







△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	— °C ~ — °C			保存温度範囲	— °C ~ — °C			
	電圧	AC 400 V, DC 600 V			使用湿度範囲	— % ~ — %			
	電流	5 A			適合ケーブル	—			
性能									
	項目	試験方法			規格			QT	AT
構造	外観, 構造及び仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電氣的性能	接触抵抗	1 A (DC OR 1000 Hz) で測定する。			5 mΩ 以下			○	○
	絶縁抵抗	DC 500 V で測定する。			1000 MΩ 以上			○	○
	耐電圧	AC 1200 V の電圧を 1 分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	○
機械的性能	繰り返し動作	1000 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗: 10 mΩ 以下 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。			○	—
	環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 40 °C, 湿度 90~95 % 中に 96 時間放置する。			① 絶縁抵抗: 100 MΩ 以上 ② 破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。			○
	塩水噴霧	濃度 5% の塩水, 48 時間放置する。			はなはだしい腐食がないこと。			○	—
備考									
製図					設計	検図	承認	出図	
									
試験規格の記載のない試験方法は JIS C 5402 を適用している。									
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目									
					製品規格表		製品名 P-1324-CTA (52)		
旧CL		図番			製品コード			1	
CL		SLC4-005711-04			CL213-0428-0-52			1	

2013/06/28 07:21:03 ctanke

DRAWING FOR REFERENCE: This is subject to change without notice

1				2				3				4			
△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE		△の数 COUNT		訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS		設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	
△								△							
△								△							
△								△							
△								△							



4	りん青銅	ニッケルめっき	8	鋼	ニッケルめっき 十字ナベ小ネジM3X0.5X3
3	鋼	ニッケルめっき	7	鋼	ニッケルめっき 十字ナベ小ネジM3X0.5X8
2	鋼	黒色塗装	6	鋼	ニッケルめっき 十字ナベ小ネジM2.6X0.45X8
1	亜鉛ダイカスト	黒色塗装	5	アルミニウム合金	
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	処 理, 備 考

備考 REMARKS			製 図 DRAWN	設 計 DESIGNED	検 図 CHECKED	承認 APPROVED	出 図 RELEASED
			Q1技 '05.10.25 伊藤	Q1技 '05.10.25 伊藤	Q1技 '05.10.25 榎並	Q1技 '05.10.25 三輪	
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO. ADC4-005711-06	製品名 PART NO. P-1324-CTA(52)		製品コード CODE NO. CL213-0428-0-52			
尺 度 SCALE 1 : 1	単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		1 / 1			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Hirose Electric:](#)

[P-1324-CTA\(52\)](#)