





D




D

C


Contact arrangement view from termination side




Contact arrangement view from termination side



Contact arrangement view from termination side



assembly directions




× distance for a safe
contact max: max: 21 mm


C

B


Printing 1-16 Screew



Printing 17-32



Printing 17-32



NOTES:


- SUITABLE CRIMP CONTACTS: SERIES HE/HA
OUTER DIMENSIONS OF INSULATION: MAX. Ø3,2 MM
- SUITABLE HOOD SIZE 6; 10; SERIES HB; HD;HIP;EMV
SUITABLE INSERTION AND EXTRACTION TOOL:
SCREWDRIVER 0,5x3 DIN 5264
- Strip lenght: Screw conection 10mm
Spring clamp conection 10mm Crimp conection 7.5mm
- STANDARDS:
DIN EN 61984; DIN EN 60664-1

- 5 PACKAGING:
5 SETS IN A CARTON, PRE-MOUNTED
- 6 SPECIAL PACKAGING: Krauss-Maffei
PACKAGING UNIT: 200 PIECES


B


A

Printing 8+4+4 Screw/Thermo



Panel cut-out for contact insert when used without housing



				1	1					Deckel Federklemmversion		lichtgrau	4										
						1	1			Deckel Crimpversion		lichtgrau	3										
1	1	1					1	1	1	Deckel Schraubversion		lichtgrau	2										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Buchseneinsatz		lichtgrau	1										
0-1	1-8	9-5	7-9	7-1	2-9	2-3	1-9	1-7	1-1	DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	REMARKS / BEMERKUNGEN									
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZT GÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.					DWN Schneider 08.02.2000								
ORDERING TEXT / BESTELLTEXT HE.16.Bu.S.B1-16 KM HE.16.Bu.S-T.B.8+4+4 HE.16.Bu.S.B1-16-AU HE.16.Bu.SCB.17-32 HE.16.Bu.SCB.1-16 HE.16.Bu.C.B.17-32 HE.16.Bu.C.B.1-16 HE.16.Bu.S.B.17-32 HE.16.Bu.S-T.B.1-16 HE.16.Bu.S.B.1-16  DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN p ISO 8015 p ISO 2768 - mH - E p DIN 16901 - 140 ANGLES / WINKEL # FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE DWN Schneider 08.02.2000 CHK Schweiger 08.02.2000 APVD - PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. - WEIGHT GEWICHT - NAME Female insert HE.16.BU.C/S SIZE A2 CAGE CODE 00779 DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1103639 RESTRICTED TO NUR FÜR -																							
										CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG													
										SCALE MASSSTAB 1:1													
										SHEET BLATT 1													
										OF VON 1													
REV C8																							

A