

**LM****- Heizungen**

Thermostat „TH-WE“ Wechsler

Das Thermostat Typ „TH-WE“ ist ein mechanischer Wechselkontakt und ist als Öffner oder Schließer, je nach Anschluß einsetzbar.

Thermostat type „TH-WE“ is a mechanical change-over contact and is applicable as opener or normally open contact, depending upon connection.

Einstellbereich / <i>adjustment range</i>	0 – 60° C
Schalttemperaturdifferenz / <i>difference of switching</i>	max. 5 K (+/- 1,5 K)
Schaltleistung / <i>switching current</i>	AC 250 V, 10 (4) A
Kontakt / <i>contact</i>	Wechsler mit Sprungkontakt / <i>change over contact</i>
EMV	EN55014-1-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Schutzart / <i>protection class</i>	IP20
Gehäuse / <i>housing</i>	Kunststoff / <i>plastic</i> - UL94 VO
Einsatz- u. Lagertemperatur / <i>using and storing temperature</i>	Beliebig / <i>arbitrary</i>
Befestigung / <i>mounting</i>	Clip für 35mm DIN Hutschiene / <i>clip for top hat rail</i>
Bestellnummer / <i>order-No.</i>	TH-WE



Technische Änderungen vorbehalten