


DigiLevel Pro 60 cm



Rev. 11/08



1. Mit Punktscanner:

Optische Verlängerung der Wasserwaage.
Durch den – von der Unterkante 3 cm versetzen
– Punktscanner können Höhen und Winkel punkt-
genau übertragen werden.

2. Die Wasserwaage, die überall mitdenkt:

Die intelligente Wasserwaage mit vertikaler und
horizontaler Winkelanzeige. Der
Neigungsspeicher ermöglicht das Übertragen von
Winkeln. Mit dem separaten Messwertspeicher
können bis zu 9 Werte abgerufen werden und in
Grad, Inch/Feet oder Prozent auf dem
Zahlendisplay umgeschaltet werden.

3. Optimaler Einsatz durch AutoSound:

Waagerechter, senkrechter und 45°-Einsatz
werden mit akustischem Signal unterstützend
angezeigt. Gut zum Ausrichten von
Gegenständen.

FlipDisplay:

Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display
automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete
Display unter allen Bedingungen gut ablesbar.

Kalibrierfunktion zur Genauigkeitserhöhung
und Anpassung an die Messfläche.

Zusätzliche Ausstattung:

- Vertikal- und Horizontal-Libelle
- gefräste Messflächen
- starke Haftmagnete
- 1/4" Fotostativanschluss

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT elektronische Messung
 $\pm 0,1^\circ$ bei 0° und 90° ,
 $\pm 0,2^\circ$ bei $2^\circ - 89^\circ$

ANZEIGEGENAUIGKEIT

$0^\circ - 1^\circ$ 2 Dezimalstellen
 $1^\circ - 90^\circ$ 1 Dezimalstelle

LIBELLENGENAUIGKEIT

$\pm 0,5 \text{ mm/m}$

LASER

Klasse 2

LASERWELLENLÄNGE

650 nm

STROMVERSORGUNG

Batterie 2 x 1,5 V Typ AAA

ABMESSUNGEN

(B x H x T)
610 x 60 x 33 mm

GEWICHT

mit Batterien: 0,8 kg



Artikel-Nr.: 081.210A

EAN-Code: 4 021563 664825

DigiLevel Pro 60 cm

inklusive Transporttasche

+ Batterien (2 x 1,5 V Typ AAA)

Verpackungsgröße

(B x H x T)
90 x 820 x 55 mm

Transportverpackung


VE 5



Integrierter Laser



Beleuchtetes Display



Magnetisch



AutoSound bei $0^\circ/45^\circ/90^\circ/135^\circ/180^\circ$

OPTIMALE ERGÄNZUNG

ARTIKEL	ARTIKEL-NR.	EAN-CODE	VE
Lasersichtbrille	020.70A	4 011879 644000	1