

Leiterplattensteckverbinder - PST 1,0/12-3,5 R72 - 1752544

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz,
Kontaktoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	250
GTIN	4046356320863

Technische Daten

Maße

Rastermaß	3,5 mm
Maß a	38,5 mm

Allgemein

Artikelfamilie	PST 1,0/...-V
Bemessungsspannung (III/3)	160 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	8 A
Farbe	schwarz
Polzahl	12

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

Leiterplattensteckverbinder - PST 1,0/12-3,5 R72 - 1752544

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	34131203
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / GOST / SEV / CCA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

UL Recognized 	
Usegroups	B
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 	
Usegroups	B
Nennspannung UN	300 V
Nennstrom IN	10 A
mm²/AWG/kcmil	

GOST 



SEV	
Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	6 A
mm²/AWG/kcmil	

Leiterplattensteckverbinder - PST 1,0/12-3,5 R72 - 1752544


Approbationen

CCA	
Nennspannung UN	160 V
Nennstrom IN	6 A
mm ² /AWG/kcmil	

cULus Recognized  US


Zeichnungen

Bohrplan




Leiterplattensteckverbinder - PST 1,0/12-3,5 R72 - 1752544

Maßzeichnung




Maßzeichnung



Leiterplattensteckverbinder - PST 1,0/12-3,5 R72 - 1752544

Maßzeichnung



© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>