




CAD-System: CATIA

GENERAL TOLERANCE [mm]:
 ±0.05 FROM 0 TO 6
 ±0.1 FROM 6 TO 30
 ±0.15 FROM 30 TO 120



Falls Armaturenbrett aus
Kunststoff: Härte (=>79) Shore D
nach DIN 53 505
IF PANEL MADE OF SYNTHETIC MATERIAL:
HARDNESS (=>79) SHORE D IN ACCORDANCE
WITH DIN 53 505



(-2)

ZSB Spannhülse muss zuerst in die Einbauöffnung montiert werden, danach die Steckdose unter Berücksichtigung der Kodierung in die Spannhülse eindrücken. Bei der Montage darf sich kein Zigarrenanzünder, Glühstecker oder Adapter in der Steckdose befinden.

ASSY CLAMPING SLEEVE MUST BE MOUNTED IN INSTALLATION OPENING FIRST, BEFORE PRESSING IN THE SOCKET INTO THE CLAMPING SLEEVE CONSIDERING THE CODING DURING MOUNTING, CIGAR LIGHTER, HEATING PLUG OR ADAPTER MUST NOT BE PLUG SOCKET.

Steckdose muss einrasten und festsitzen
 SOCKET MUST BE ENGAGED AND FIXED TIGHTLY.

Freigabezeichnung

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Approved Drawing

Approved Blowing

30.05.2006

**AV-NORMEN UND ÄNDERUNGSDIENST
(PE-NORMS AND CHANGE MANAGEMENT)**

3	x	Montage-/Demontage Anleitung ASSEMBLY /DISASSEMBLY SPECIFICATION				
2	x	Prüfvorschrift TEST SPECIFICATION				
1	x	Prüfvorschrift TEST SPECIFICATION				
Pos.	Menge (Stück)	Benennung/Norm-Kurzbezeichnung		Sach-Nr./ZWN-Nr.	Bemerkung	
				Maßstab: 1:1,	Gewicht:	
			Datum	Name	Benennung:	
			Bearb. 31.10.05	Heynoth	Power-Steckdose kpl. 12 V	
			Gepr. 31.10.05		POWER OUTLET CPL. 12 V	
			Norm		Fremd-Nr.: Standardtype (-1)	
			Erstverwendung:		Sach-Nr.: 68040860	
-2	16727	29.05.06	Hey.	PRO CAR		
-1	16689	10.03.06	Weil.			
0	FR 50073	31.10.05	Hey.			
Index	Anderung	Datum	Name	Ursprung:	Ers. für:	Ers. durch: