


## Kleingerätezuleitungen 2,5 A / 250 V~

### Farbschlüssel:

ws = weiß

sw = schwarz

gr = grau-RAL 7035



### Ausführung und techn. Daten

#### H03VVH2-F 2x0,75, 2m

1. Seite angespritzter Eurostecker  
EN 50075, VDE 0620/101/5.92  
2,5 A/250 V

2. Seite angespritzte CEE-Gerätesteck-  
dose nach DIN 57625, Normbl. C7  
2,5 A/250 V



#### Verwendungszweck:

Büromaschinen (Rechner), Radio-  
Kassetten- u. Videorecorder etc.

Bestell-Nr.  
Länge in mm  
(z. B. 2,0 = 2 m)  
und Farbe

EDV-Code


1550/2,0 sw

01550.0000.02.020

1550/2,0 gr

01550.0000.03.020

## Kaltgeräte-Verbindungskabel 10 A / 250 V~, mit 70° Schutzkontakt



1038

1040

#### H05VV-F 3G1,0

1. Seite Schutzkt.-Gerätenschluß-  
stecker (Dreistift-Kontakt)

Art. Nr. 1038, 70°,  
DIN VDE 0625 Teil 1  
Normblatt E

2. Seite Schutzkt.-Gerätesteckdose

Art.-Nr. 1040, 70°,  
DIN VDE 0625 Teil 1  
Normblatt C13

#### Verwendungszweck:

Anschluß von Computern, Computer-  
Peripheriegeräten, med. Geräten etc.

1850/1,5 gr

01850.0000.03.015

1850/2,0 gr

01850.0000.03.020

1850/3,0 gr

01850.0000.03.030

1850/1,5 sw

01850.0000.02.015


1850/2,0 sw

01850.0000.02.020


1850/3,0 sw

01850.0000.02.030

## Kaltgerätezuleitungen 10 A / 250 V~ mit Schutzkontakt



1450




1451

#### H05VV-F 3G1,0, 2,5 m

1. Seite angespritzter CEE-Winkel-  
stecker DIN 49441 R2 (Doppel-  
schutzkontakt) CEE 7 Normblatt VII

2. Seite angespritzte CEE-Geräte-  
steckdose 10 A/250 V,  
nach DIN VDE 0625 Teil 1  
Normblatt C13, 70°  
(Europannorm 60320)



#### Verwendungszweck:

Büromaschinen (Schreibmaschinen),  
Computer, Computer-Peripheriegeräte,  
med. Behandlungs- und Testgeräte etc.

1450/2,5 sw

01450.0000.02.025

1450/2,5 gr

01450.0000.03.025

1451/2,5 sw

01451.0000.02.025

1451/2,5 gr

01451.0000.03.025

Andere Längen bei größeren Mengen  
auf Anfrage!