

ソレノイドロック(通電時解錠型)

SOLENOID LOCKS (UNLOCKED WHEN TURNED ON)



LE-30-10

特 徴 Feature

- 非常解錠機構取り付け可能
- ラッチ機構(自動施錠タイプ)
- 表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行ってください。)
- 保護カバー付(取外し可能)
- LE-30-10には、専用の非常解錠用錠前付及び施解錠確認スイッチ付があります。(本図はLE-30-10-ES型です。)
- Emergency unlocking mechanism can be attached.
- Latch mechanism (auto-locking type)
- Both front and rear surface attachment.
- (remove cover for front surface attachment)
- With protection cover (can be removed)
- Special emergency unlocking device and locking/unlocking check switch are available for LE-30-10. (The drawings show the product No. LE-30-10-ES.)

PAT.PEND.




LE-30-10


LE-30-10-ES

キーNo.T750
Key



使用例
Example of application





LE-30-10-E-ES



施錠：黄—緑
Locking: Yellow-green
解錠：黄—赤
Unlocking: Yellow-red



非常解錠用錠前
Emergency
unlocking device
(LE-30-10-E,ES用)



- 仕様
- 製品質量: 740g
 - 定格電圧: DC24V $\pm 5\%$
 - 消費電力: 9.5W
 - 消費電流: 396mA
 - 通電率: 100% (連続定格)
 - 電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)
 - ラッチ引込み力(水平時): 2.94N
 - ラッチ押し出し力(水平時): 3.72N
 - 非常解錠用錠前: T750
 - 確認スイッチ定格(抵抗負荷)
AC125V, 1A・DC30V, 0.5A
 - 使用周囲温度: $-5 \sim +40^{\circ}\text{C}$ (氷結しないこと)
 - 使用周囲湿度: 85%RH以下 (結露しないこと)
 - バスボックス・各種ケース
 - 標準在庫品
 - DC24V以外の仕様は特注です。AC100VタイプはLE-60(1450ページ)をご覧ください。
 - 本製品のラッチストローク及び、引込み力、押し出し力は水平取付け時の値です。
 - 周囲温度 40°C で、コイル温度上昇分が約 65°C となる消費電力を定格電圧(連続定格)としています。
 - 非常解錠用錠前は構造上、鍵を押しながら回してください。
 - ソレノイドに連続通電すると高温(70°C 前後)になります。手が触れる懸念がある場合は放熱を考慮の上、火傷防止の処置をしてください。
 - 通電動作時はラッチへの負荷を取除いてください。
 - ラッチのテーパー方向を変更したものも製作します。お問合せください。
 - ソレノイドに極性(+・-)はありません。
- 用途備考

- Specifications
- Mass: 740g
 - Rated voltage: DC24V $\pm 5\%$
 - Power consumption: 9.5W
 - Power current: 396mA
 - Duty cycle: 100% (continuous rating)
 - Power-turning-ON-and-unlocking solenoid electric lock (unlocked when energized)
 - Latch retraction force (horizontal): 2.94N
 - Latch extension force (horizontal): 3.72N
 - Emergency unlocking device: T750
 - Verification switch rated (resistance load): AC125V, 1A/DC30V, 0.5A
 - Ambient temperature: -5°C to $+40^{\circ}\text{C}$ (non-condensing)
 - Operating humidity range: 85%RH or less (non-dewy)
 - Pass boxes and various cases
 - The latch stroke, the retraction force and the extension force are value in the horizontal installation.
 - The rated voltage (continuous) is at a power consumption that causes the coil temperature to rise to about 65°C when the ambient temperature is 40°C .
 - When continuously energized, the solenoid becomes hot (around 70°C). If there is a risk of it being touched, measures should be taken to prevent burns with consideration given to heat radiation.
 - Remove the load on the latch when operating electrically.
 - A version with the latch tapering in a different direction is also available. Please inquire.
 - Solenoid has no polarity (+ / -).
- Specific use Remarks

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	備考 Remarks	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity 単価 Price
LE-30-10		3D	本体のみ Main body only	50114	¥6,500	5個～ ¥6,240
LE-30-10-E		2D	非常解錠用錠前付 With emergency unlocking device	50123	¥7,300	5個～ ¥7,008
LE-30-10-S			施解錠確認スイッチ付 With locking/unlocking check switch	50124	¥6,900	5個～ ¥6,624
LE-30-10-ES		3D	非常解錠用錠前、施解錠確認スイッチ付 With emergency unlocking device/With locking/unlocking check switch	50125	¥7,700	5個～ ¥7,392

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

電気錠
システム

ソレノイド
ロック
メカニカル
ロック

SOLENOID LOCKS