

Y Lochbild board drillings

alle Löcher
all holes

$\phi 0,05$ $\phi 1 \pm 0,1$

Position
position

c
b
a
Reihe
row

2x 2,54 (=5,08)

2,54

5,3 $\pm 0,1$

2,54 $\pm 0,1$

$\phi 2,8 \pm 0,1$

2,54

19x 2,54 (=48,26)

88,9 $\pm 0,1$

0,1 A

87,5 $\pm 0,2$

73,66

7,62

19x 2,54 (=48,26)

2,54

c
b
a
Reihe
row

11 $\pm 0,2$

26

85,2 $\pm 0,2$

7

Position
position

88,9 $\pm 0,1$

$\phi 2,5 \pm 0,1$

2,9 $\pm 0,1$

94 $\pm 0,2$

6 $\pm 0,1$

A-A (2:1)

Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line

3,85 $\pm 0,2$
 $-0,05$

3 $\pm 0,4$

3,7 $\pm 0,1$

2x 2,54 (=5,08)

2,54

2,54

2,54

2x 2,54 (=5,08)

8,7 $\pm 0,1$

6,4 $\pm 0,1$

4,8 $\pm 0,2$


Standard
standard pin

Voreiler
preleading pin 0,8 mm


Referenzebene Tiefe
datum plane depth

X

Kontaktbelegung
contact loading



26 24 22 20 18 16 14 12 10 8
25 23 21 19 17 15 13 11 9 7



① weitere Informationen siehe: DS 09 03 120 02 02
further information see: DS 09 03 120 02 02

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Techn. Character.

	Dat.	Name	Maßstab/Scale
36475	18.01.12	Hage.	Detail.
35345	14.10.08	Hage.	Insp.
34650	11.10.07	Hage.	Stand.
30012			
Mod.	Dat.	Name	

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP



Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform / type M60
Messerleiste Einlöt 60-polig
male connector solder 60-pole

TB 09 03 160 x901

Blatt/ page

Sub.