



VCM 36/1/12

Printtransformator VCM montierbar PCB transformer VCM with mounting brackets Range

► Befestigungslaschen am Gehäuse Fixing points on the case

► Minimale Baugröße bei hoher Leistung Maximum power from minimum size

► Vakuum Epoxidharzverguss (selbstverlöschend, UL 94 V-0 gelistet) Vacuum epoxy resign moulded (self extinguishing to UL 94 V-0)

Sicherheitstransformator nach IEC 61558-2-6,
DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 Teil 2-6




*Netztransformator nach IEC 61558-2-1,
DIN EN 61558-2-1, VDE 0570 Teil 2-1 (ohne
VDE-Prüfzeichen)

Safety isolating transformer to IEC 61558-2-6,
DIN EN 61558-2-6, VDE 0570 part 2-6

*Transformer to IEC 61558-2-1, DIN EN 61558-2-1,
VDE 0570 part 2-1 (without VDE-Approval)



Typ Type	VCM 5,0/1/..	VCM 5,0/2/..	VCM 10/1/..	VCM 10/2/..	VCM 16/1/..	VCM 16/2/..	VCM 25/1/..	VCM 25/2/..
Eingangsspannung Input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leerlaufverluste (typ.) No-load loss (typ.)	1.4 W	1.4 W	1.5 W	1.5 W	1.8 W	1.8 W	2.5 W	2.5 W
Ausgangsspannung/Bestellnr. Output voltage/Order no.	6 V: VCM 5,0/1/6 8 V: VCM 5,0/1/8 9 V: VCM 5,0/1/9 12 V: VCM 5,0/1/12 15 V: VCM 5,0/1/15 18 V: VCM 5,0/1/18 24 V: VCM 5,0/1/24	2x6 V: VCM 5,0/2/6 2x8 V: VCM 5,0/2/8 2x9 V: VCM 5,0/2/9 2x12 V: VCM 5,0/2/12 2x15 V: VCM 5,0/2/15 2x18 V: VCM 5,0/2/18 2x24 V: VCM 5,0/2/24*	6 V: VCM 10/1/6 8 V: VCM 10/1/8 9 V: VCM 10/1/9 12 V: VCM 10/1/12 15 V: VCM 10/1/15 18 V: VCM 10/1/18 24 V: VCM 10/1/24	2x6 V: VCM 10/2/6 2x8 V: VCM 10/2/8 2x9 V: VCM 10/2/9 2x12 V: VCM 10/2/12 2x15 V: VCM 10/2/15 2x18 V: VCM 10/2/18 2x24 V: VCM 10/2/24*	6 V: VCM 16/1/6 8 V: VCM 16/1/8 9 V: VCM 16/1/9 12 V: VCM 16/1/12 15 V: VCM 16/1/15 18 V: VCM 16/1/18 24 V: VCM 16/1/24	2x6 V: VCM 16/2/6 2x8 V: VCM 16/2/8 2x9 V: VCM 16/2/9 2x12 V: VCM 16/2/12 2x15 V: VCM 16/2/15 2x18 V: VCM 16/2/18 2x24 V: VCM 16/2/24*	6 V: VCM 25/1/6 8 V: VCM 25/1/8 9 V: VCM 25/1/9 12 V: VCM 25/1/12 15 V: VCM 25/1/15 18 V: VCM 25/1/18 24 V: VCM 25/1/24	2x6 V: VCM 25/2/6 2x8 V: VCM 25/2/8 2x9 V: VCM 25/2/9 2x12 V: VCM 25/2/12 2x15 V: VCM 25/2/15 2x18 V: VCM 25/2/18 2x24 V: VCM 25/2/24*
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.25	1.25	1.22	1.22	1.25	1.25	1.12	1.12
Leistung Power	5.0 VA	5.0 VA	10.0 VA	10.0 VA	16.0 VA	16.0 VA	25.0 VA	25.0 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Kurzschlussfestigkeit Short circuit strength	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	II	II	II	II	II	II	II	II
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	50 °C	50 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105
Prüfspannung Test voltage	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	68 %	68 %	74 %	74 %	76 %	76 %	82 %	82 %
Bauart Type	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated
Kerntyp Core type	EI 42/14,8	EI 42/14,8	EI 48/16,8	EI 48/16,8	EI 54/18,8	EI 54/18,8	EI 60/25,5	EI 60/25,5
Anschlüsse Terminals	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb
Stift (ø) Pin (ø)	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm
Befestigung Fixing method	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	64/37/32.3/55	64/37/32.3/55	69/42.2/34.6/60	69/42.2/34.6/60	75.2/47.1/39/65	75.2/47.1/39/65	81.2/55/49.2/72.5	81.2/55/49.2/72.5
Maße in mm E/F/G/H Dimensions in mm E/F/G/H	18.5/5/-/25	18.5/5/5/25	21.1/5/-/25	21.1/5/5/25	37.5/5/-/30	37.5/5/5/30	43.5/5/-/30	43.5/5/5/30
Maße in mm J/K/L/M Dimensions in mm J/K/L/M	15/25/42/-	15/25/42/-	15/27.5/42/-	15/27.5/42/-	20/30/42/-	20/30/42/23.3	20/32.5/42/-	20/32.5/42/26
Maßbild Dimension drawing	1	2	3	4	3	4	3	4
Gewicht Weight	0.19 kg	0.19 kg	0.28 kg	0.28 kg	0.42 kg	0.42 kg	0.61 kg	0.61 kg
Bestellnummer Order Number	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage	siehe Ausgangsspannung see output voltage





Printtransformator VCM montierbar PCB transformer VCM with mounting brackets Range

Typ Type	VCM 36/1/..	VCM 36/2/..	VCM 50/1/..	VCM 50/2/..
Eingangsspannung Input voltage	230 V	230 V	230 V	230 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Leerlaufverluste (typ.) No-load loss (typ.)	2.6 W	2.6 W	3.8 W	3.8 W
Ausgangsspannung/Bestellnr. Output voltage/Order no.	6 V: VCM 36/1/6 8 V: VCM 36/1/8 9 V: VCM 36/1/9 12 V: VCM 36/1/12 15 V: VCM 36/1/15 18 V: VCM 36/1/18 24 V: VCM 36/1/24	2x6 V: VCM 36/2/6 2x8 V: VCM 36/2/8 2x9 V: VCM 36/2/9 2x12 V: VCM 36/2/12 2x15 V: VCM 36/2/15 2x18 V: VCM 36/2/18 2x24 V: VCM 36/2/24*	6 V: VCM 50/1/6 8 V: VCM 50/1/8 9 V: VCM 50/1/9 12 V: VCM 50/1/12 15 V: VCM 50/1/15 18 V: VCM 50/1/18 24 V: VCM 50/1/24	2x6 V: VCM 50/2/6 2x8 V: VCM 50/2/8 2x9 V: VCM 50/2/9 2x12 V: VCM 50/2/12 2x15 V: VCM 50/2/15 2x18 V: VCM 50/2/18 2x24 V: VCM 50/2/24*
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.11	1.11	1.09	1.09
Leistung Power	36.0 VA	36.0 VA	50.0 VA	50.0 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)	C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Kurzschlussfestigkeit Short circuit strength	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof	nicht kurzschlussfest non-short-circuit-proof
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	II	II	II	II
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105	VDE=B, UL=105
Prüfspannung Test voltage	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	83 %	83 %	87 %	87 %
Bauart Type	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated	vergossen encapsulated
Kerntyp Core type	EI 66/23,0	EI 66/23,0	EI 66/34,5	EI 66/34,5
Anschlüsse Terminals	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb	Lötstifte für Leiterplatten pins for pcb
Stift (ø) Pin (ø)	0,8 mm	0,8 mm	PRI 4,8 x 0,8 mm, SEC 6,3 x 0,8 mm	PRI 4,8 x 0,8 mm, SEC 6,3 x 0,8 mm
Befestigung Fixing method	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case	Laschen am Gehäuse Fixing points on the case
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	87.2/60/48.5/77.5	87.2/60/48.5/77.5	94/61/58.5/82	94/61/58.5/82
Maße in mm E/F/G/H Dimensions in mm E/F/G/H	47.5/5/-/35	47.5/5/5/35	37.5/9/-/35	37.5/9/10/35
Maße in mm J/K/L/M Dimensions in mm J/K/L/M	25/35/42/-	20/35/42/31	15/35/8.3/4.8	15/35/8.3/4.8
Maßbild Dimension drawing	3	4	5	6
Gewicht Weight	0.75 kg	0.75 kg	0.99 kg	0.99 kg

Bestellnummer
Order Number

siehe Ausgangsspannung
see output voltage

siehe Ausgangsspannung
see output voltage

siehe Ausgangsspannung
see output voltage

siehe Ausgangsspannung
see output voltage

