

WAR NR. 88-52 562

PASSEND ZU -

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
I

NUMMER 829576

VERWENDET FÜR
E-90-52 538

NICHT VERMASSTE KANTEN
SIND NICHT MAßSTÄBLICH

ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH-
NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN,
BEHALTEN WIR UNS VOR



POLZ. PRO REIHE	L +0.3 -0.1	BESTELL-NR.	
-	-	-	-
2	5.08	829 576-2	-
3	7.62	-3	-
4	10.16	-4	-
5	12.70	-5	-
6	15.24	-6	-
7	17.78	-7	-
8	20.32	-8	-
9	22.86	-9	-
10	25.40	1-	-0
11	27.94	1-	-1
12	30.48	1-	-2
13	33.02	1-	-3
14	35.56	1-	-4
15	38.10	1-	-5
16	40.64	1-	-6
17	43.18	1-	-7
18	45.72	1-	-8
19	48.26	1-	-9
20	50.80	2-	-0
21	53.34	2-	-1
22	55.88	2-	-2
23	58.42	2-	-3
24	60.96	2-	-4
25	63.50	2-	-5
26	66.04	2-	-6
27	68.58	2-	-7
28	71.12	2-	-8
29	73.66	2-	-9
30	76.20	3-	-0
31	78.74	3-	-1
32	81.28	3-	-2
33	83.82	3-	-3
34	86.36	3-	-4
35	88.90	3-	-5
36	91.44	3- 829 576-6	-6

OBSOLETE
△6

OBSOLETE
△6

OBSOLETE
△6

OBSOLETE
△6





ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1990
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	VERPACKUNGSANGABE HINZU	09.01.96	F.RDT
A1	KONTAKTMATERIAL KORRIGIERT	07.08.98	R.B.
C	TOLERANZ +/-0.25 BEI MASS 7.62 HINZU	30-JAN-02	Mahnke/Zitz
B1	REVISED PER ECO-09-024717	06NOV09	KK / AEG

- 1 KONTAKTPUNKT
2 MIN. 2.5µm ZINN

3. EMPFOHLENE LEITERPLATTENDICKE 1.6mm
4. STECKBAR MIT MODU II STIFTEN $\phi/\square$ 0.63
5. HV100 BUCHSENSTECKER VERPACKT IN ANTI-
STATISCHEM BLISTER
6 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI



ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW .06/.96					
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany					
BENENNUNG HV 100 BUCHSENSTECKER ZWEIREIHIG ,6.2mm HOCH,ZINN					
K					
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE FARBE
-	-	-	HV 100 KONTAKT HV 100 GEHÄUSE	Cu Sn PBTP GV	GRÜN
GEZ.			03.04.90	GEPR.	-
A.HO			M.SCHAARSCHMIDT		
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.2mm ± 3°		FORMAT A3	ZEICHNUNGS-NR. 829576		
MASSTAB 5:1		BLATT 1 VON 1	REV. B1		