


5155515
('ON 0NIMVH0)台要図

版 数 REV.	年 月 日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	15.Dec.2006	061754	REDRAWN	—	T.SUZUKI	E.MATSUMOTO	A.ONOGAWA
3	27.Jun.2011	072455	REVISED SPECIFICATION	—	H.NAKAJIMA	TOKAMURA	E.Matsumoto



WHEN CABLE IS REVERED
ケーブルを反転させた場合
(NOTE3)

SECT. A-A
BEFORE TIGHTENING GLAND NUT
(グラントナット締付前)

△ SPECIFICATION
RATED CURRENT : 1A MAX.(PER CONTACT)
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500VAC (FOR 1 MINUTE)
INSULATION RESISTANCE : 100MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER : $\phi 5 \pm 0.5$

仕様
定格電流 : 1A以下 (1芯当り)
耐電圧 : 500VAC 1分間
絶縁抵抗 : 100MΩ以上 (500VDCにて)
適合ケーブル外径 : $\phi 5 \pm 0.5$

DESIGNATION
命名法
JN6FR02SM1
MODIFICATION (SEE TABLE 1)
モディファイ
CONTACT SIZE
コンタクトサイズ (M: #24サイズ)
CONTACT CONFIGURATION (S: CRIMP SOCKET CONTACT)
コンタクト形状 (S: 圧着ソケットコンタクト)
NO. OF CONTACTS
芯数
SHELL SIZE
シェルサイズ
RECEPTACLE CONFIGURATION (F: ANGLE PLUG)
接合形状 (F: アングルプラグ)
SERIES
シリーズ

- NOTE1.NO. OF CONTACTS AND THE PART NUMBER ARE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.
- 2.SCREW ARE TENTATIVELY FIXED.
- 3.WHEN DIRECTION OF INSULATOR IS REVERED AND THAT INSULATOR IS MOUNTED ON HOOD, THE CABLE EXTENDING DIRECTION CAN BE REVER
- 4.SOCKET CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.
PART NUMBER OF APPLICABLE CRIMP SOCKET CONTACT IS SHOWN IN TABLE 1.
- 注1.図示の位置に端子No.及び社名を表示する。
- 2.ねじは図示の位置に仮止めされている。
- 3.インシュレータの向きを反転させてフードへ装着することでケーブル引出方向を180°反転させることが可能である。
- 4.ソケットコンタクトは別売品である。品名を【表1】に示す。

【TABLE1】APPLICABLE CRIMP SOCKET CONTACT
【表1】適用圧着ソケットコンタクト

CLASSIFICATION 区分	APPLICABLE CONTACT PART NUMBER 適用コンタクト品名	APPLICABLE WIRE 適用電線	INSULATION OUTER DIAMETER 被覆外径	SJ DRAWING NO. SJ図番
REEL (10000PCS.)	LY10-C1-A1-10000	#26~#22	$\phi 0.8 \sim \phi 1.3$	SJ100704
	LY10-C2-A1-10000	#30~#26	$\phi 0.7 \sim \phi 1.2$	SJ100705

8	SPRING	2	STAINLESS STEEL		
7	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER 座金組込み十字穴付き小ねじ	4	STEEL	ZINC PLATING (BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR) 亜鉛めっき (黒色系干渉色)	M2 (LENGTH 5) SPRING&PLAIN WASHER
6	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)		
5	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER(NBR)		
4	HOOD	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)		
3	SOCKET CONTACT	2	COPPER ALLOY	GOLD PLATING	CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY 別売品(NOTE4)
2	SOCKET INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN(PBT)		
1	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER(NBR)		
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50014 JAHL-50014		第1版 (ORIGINAL DATE) 1.Dec.2005		尺度 (SCALE) 2: 1	シリーズ (SERIES) JN6
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—	日本航空電子工業株式会社	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T.OKAMURA	JAPAN AVIATION	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	—	ELECTRONICS	
. ±		承認 APPD.	A.ONOGAWA	INDUSTRY, LTD.	
.X ±				図面番号 (DRAWING NO.)	
.XX ±				SJ105515	
.XXX ±					
.XXXX ±					