

Aderendhülsen mit Polypropylen-Isolation

DIN 46228, Teil 4, ausgenommen*

Werkstoff:

E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinkt

Temperaturbeständigkeit:

bis +105°C

Bestellbeispiel:

Exemple de commande:

Example of order:

459706

Embouts de fil pré-isolés en polypropylène


DIN 46228, partie 4, excepté*

Matière:

E-CU sn = cuivre électrolytique étamé

Résistant à une température:

jusqu' à +105°C



Ferrules with polypropylene insulation

DIN 46228, part 4, except*

Material:

E-CU sn = tin-plated electrolytic copper

Temperature range:

up to +105°C

		Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No.										
	mm² (AWG)	Farben Couleurs Colours	D	F	DIN 46228/4	øD1 mm	øD2 mm	L1 mm	L2 mm	S1 mm	Stand.- Packg.	Werkzeuge Outils Tools
	0.14 (26)	 459706	 469706	 459706	0.7	1.6	11	6	0.15	500	4536	
		 459708	 469708	 459708	0.7	1.6	13	8	0.15	500	4542	
	0.25 (24)	 460006	 469806	 470006	0.8	1.9	11	6	0.15	500	3984H	
		 460008	 469808	 470008	0.8	1.9	13	8	0.15	500	4517 4527	
	0.34 (24)	 459906	 469906	 459906	0.9	2	11	6	0.15	500	4536	
		 459908	 469908	 459908	0.9	2	13	8	0.15	500	4542	
	0.3-0.5 (22)	 460106	 470106	 470106	1	2.6	12	6	0.15	500	3984H	
		 460108	 470108	 470108	1	2.6	14	8	0.15	500	4518N/4523	
		 460110	 470110	 470110	1	2.6	16	10	0.15	500	4523N	
		 460112	 470112	 470112*	1	2.6	18	12	0.15	500	4527/4531 4536/4542	
	0.75 (20)	 460206	 470206	 490206	1.2	2.8	12	6	0.15	500		
		 460208	 470208	 490208	1.2	2.8	14	8	0.15	500		
		 460208W	 470208W	 490208W*	1.2	3.2	14	8	0.15	500		
		 460210	 470210	 490210	1.2	2.8	16	10	0.15	500		
		 460212	 470212	 490212	1.2	2.8	18	12	0.15	500		
	1 (18)	 460306	 470306	 470306	1.4	3	12	6	0.15	500	3984H 4518N 4521 4523N 4527 4531 4536 4542	
		 460308	 470308	 470308	1.4	3	14	8	0.15	500		
		 460308W	 470308W	 470308W*	1.4	3.4	14	8	0.15	500		
		 460310	 470310	 470310	1.4	3	16	10	0.15	500		
		 460312	 470312	 470312	1.4	3	18	12	0.15	500		
	1.5 (16)	 460406	 470406	 470406*	1.7	3.5	12	6	0.15	500		
		 460406W	 470406W	 470406W*	1.7	3.8	12	6	0.15	500		
		 460408	 470408	 470408	1.7	3.5	14	8	0.15	500		
		 460408W	 470408W	 470408W*	1.7	3.8	14	8	0.15	500		
		 460410	 470410	 470410	1.7	3.5	16	10	0.15	200		
		 460412	 470412	 470412	1.7	3.5	18	12	0.15	200		
		 460414	 470414	 470414*	1.7	3.5	20	14	0.15	200		
		 460416	 470416	 470416	1.7	3.5	24	18	0.15	200		
	2.5 (14)	 460508S	 470508S	 460508S*	2.2	3.9	14	8	0.15	500	3984H	
		 460508	 470508	 460508	2.2	4.2	14	8	0.15	500	4518N/4521	
		 460512	 470512	 460512	2.2	4.2	18	12	0.15	200	4523N/4527	
		 460518	 470518	 460518	2.2	4.2	24	18	0.15	200	4531/4536 4542	
	4 (12)	 460609	 470609	 460609*	2.8	4.8	16	9	0.20	200	3984H/4521	
		 460610	 470610	 460610	2.8	4.8	17	10	0.20	200	4523N	
		 460612	 470612	 460612	2.8	4.8	20	12	0.20	200	4531/4536	
		 460618	 470618	 460618	2.8	4.8	26	18	0.20	100	4542	