



CAVITY 13-16 CLOSED  
Kammern 13-16 verschlossen



| CLOSED<br>FOAM | BLACK<br>schwarz | BELLOW FOR ADAPTER<br>Dichtung f. Adapter                                      | A    | 6    |
|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| GF-30          | BLACK<br>schwarz | ADAPTER FOR TAB HOUSING<br>Adapter f. Flachsteckergäuse                        | A    | 5    |
| PMV            | WHITE<br>weiss   | SEAL FOR SECONDARY LOCKING SERVICE<br>Dichtung f. 2. Kontaktschließung         | A    | 4    |
| GF-30-V        | YELLOW<br>gelb   | SECONDARY LOCKING DEVICE<br>Zweite Kontaktschließung                           | A    | 3    |
| PMV            | ORANGE<br>orange | SEAL FOR TAB HOUSING<br>Dichtung f. Flachsteckergäuse                          | A    | 2    |
| GF-30-V        | GREEN<br>grün    | 18gus., TAB HOUSING - SEATED, COO D<br>18pol. Flachsteckergäuse - Auslieferung | 1    | 1    |
| GF-30-V        | BLUE<br>blau     | 22gus., TAB HOUSING - SEATED, COO C<br>18pol. Flachsteckergäuse - Kodierung C  | 1    | 1    |
| GF-30-V        | GRAY<br>grau     | 18gus., TAB HOUSING - SEATED, COO B<br>18pol. Flachsteckergäuse - Auslieferung | 1    | 1    |
| GF-30-V        | BLACK<br>schwarz | 18gus., TAB HOUSING - SEATED, COO A<br>18pol. Flachsteckergäuse - Kodierung A  | A    | 1    |
| GF-30-V        | GREEN<br>grün    | 22gus., TAB HOUSING - SEATED, COO D<br>22pol. Flachsteckergäuse - Auslieferung | 1    | 1    |
| GF-30-V        | BLUE<br>blau     | 22gus., TAB HOUSING - SEATED, COO C<br>22pol. Flachsteckergäuse - Kodierung C  | 1    | 1    |
| GF-30-V        | GRAY<br>grau     | 22gus., TAB HOUSING - SEATED, COO B<br>22pol. Flachsteckergäuse - Auslieferung | 1    | 1    |
| GF-30-V        | BLACK<br>schwarz | 22gus., TAB HOUSING - SEATED, COO A<br>22pol. Flachsteckergäuse - Kodierung A  | 1    | 1    |
| MAT.           | COLOR<br>Farbe   | DESCRIPTION<br>Beschreibung                                                    | REV. | ITEM |

[illegible]