





**Rangierhülsen,
Postaufnahmebuchsen,
CEE-Steckhülsen
und andere
Sonderkontakte**

**Stackable Receptacles,
Receptacles for
Telephone Sets,
CEE Receptacles and
other Special Contacts**

**A****B****C****D**

Typ Type	Leiterquer- schnitts- bereich Wire Size Range (mm²)	Isolierungs- halterung Insulation Diameter Range (mm)	Material- dicke Stock Thick- ness (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Material Material	Oberfläche Finish	Bestell-Nr. Part No.	Anmerkungen Notes
				E	L	W				
A	0,20–0,56	1,0–2,0	0,25	3,3	9,5	2,3	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated vergoldet/gold plated	140774-0 140774-2 140774-9	für Pfosten 0,6 mm x 1,6 mm/for Post 0.6 mm x 1.6 mm
	0,20–0,56	1,0–2,0	0,25	3,3	9,5	2,3	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated vergoldet/gold plated	140806-0 140806-2 140806-4	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm
	0,20–0,56	1,0–2,0	0,25	3,3	9,5	2,3	CuZn	blank/plain verzinnt/tin plated vergoldet/gold plated	140812-1 140812-2 140812-4	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm
	0,20–0,56	1,0–2,0	0,25	3,3	9,5	2,3	CuSn	blank/plain vergoldet/gold plated	140812-5 140812-6	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm
	0,20–0,56	1,0–2,0	0,25	3,3	9,5	2,3	CuZn	verzinnt/tin plated	140812-7	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm
	0,20–0,56	1,3–1,9	0,32	4,0	10,8	1,9	CuSn CuZn CuSn	vorverzinnt/pre-tinned vorverzinnt/pre-tinned vorverzinnt/pre-tinned	925605-2 925605-6 925605-7	andere Spulung/Special reeling andere Spulung/Special reeling
	0,20–0,56	1,0–1,5	0,25	4,8	11,7	2,5	CuSn	vergoldet/gold plated vergoldet/gold plated blank/plain vergoldet/gold plated vergoldet/gold plated	141153-1 141153-2 141153-3 141153-4 141153-5	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm andere Spulung/Special reeling
	0,20–0,56	1,0–1,5	0,25	4,8	11,7	2,3	CuSn	blank/plain verzinnt/tin plated verzinnt/tin plated	141189-1 141189-2 141189-3	für Pfosten 0,8 mm x 1,6 mm/for Post 0.8 mm x 1.6 mm andere Spulung/Special reeling
	0,20–0,56	1,0–1,5	0,25	4,8	11,7	2,4	CuSn	blank/plain verzinnt/tin plated	141217-1 141217-2	für Pfosten 0,7 mm x 1,6 mm/for Post 0.7 mm x 1.6 mm
	D	0,05–0,14	0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned	160586-1
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned	160586-2	Standard-Application-Spulung/Standard-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned	160586-3	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned	160586-4	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	CuSn	160586-5	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned	1-160586-1	Standard-Application-Spulung/Standard-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned	1-160586-2	Standard-Application-Spulung/Standard-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned	1-160586-3	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned	1-160586-4	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned vorverzinnt/pre-tinned	160760-1 160760-2	entsprechend DIN 46238/acc. DIN 46238 Standard-Application-Spulung/Standard-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned vorverzinnt/pre-tinned	160760-3 160760-4	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned vorverzinnt/pre-tinned	1-160760-1 1-160760-2	Miniatur-Application-Spulung/Miniature-Application-Reeling MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
0,05–0,14		0,8–1,3	0,25	3,7	13,8	3,4	CuSn	vorverzinnt/pre-tinned	1-160760-3	MQC-Application-Spulung/MQC-Application-Reeling
–		2 x 1,3 Ø	0,25	3,7	13,7	3,4	CuZn	vorverzinnt/pre-tinned	160728-1	