

(Lochbild) (board drillings)

alle Löcher
all holes

$\phi 1 \pm 0,1$

Position position

Reihe row

$\phi 2,8^{+0,1}$

1,27

5,08

3,81

15x 5,08 (=76,2)

88,9 ± 0,1

87,4 ± 0,1

15x 5,08 (=76,2)

5,08

1,27

Reihe row

d b z

Position position

32

3,81

85,5 ± 0,1

88,9 ± 0,1

$\phi 2,58 \pm 0,03$

A

B

C

D

93,9 ± 0,1

X

Sollbruchstelle für Kodierung /
breaking point for coding

Z

Y

6 ± 0,1

3,85 ± 0,05

3,1 + 0,4

2,54

2,54

5,35 ± 0,05

Montageloch-Mittellinie
mounting hole center-line

Kontakt-Typ
pin-type

A C E — B D F

Standard standard pin

Voreiler preleading pin 1,5 mm

7,45 ± 0,25

Referenzebene Tiefe datum plane depth

A-B
2:1

X Kontaktbelegung
contact loading

E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2

d b z

Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating
09 06 148 6925	2	Au flash over PdNi over Ni
09 06 148 2925	1	Au flash over PdNi over Ni

Techn. Character.

All Dimensions in mm
Original Size DIN A 3

Mod.	Dat.	Name	Maßstab/Scale
35260	09.09.08	Hage.	1:1 (2:1;10:1)
33143	14.10.05	Hage.	
30790			

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

Nicht tolerierte Maße! Free size tolerances
IEC 60603-2

Bauform / type F

Messerleiste Einlöt gewinkelt 2,54 48 pol.
male connector solder angled 2,54 48 pol.

TB 09 06 148 x925

Blatt / page

Querschnitt der Lötanschlüsse:
cross-section of solder terminations:

0,6 - 0,025

0,29 - 0,34 mm²

0,53 ± 0,03