


SH



Datenblatt / Data sheet

power electronics in motion
eupecSchnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode**D1121SH****Zieldaten**
Possible Data**Elektrische Eigenschaften / Electrical properties**
Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Rückwärts-Spitzen-sperrspannung repetitive peak reverse voltages	$T_{vj} = 0^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\max}$	V_{RRM}	4500	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert maximum RMS on-state current		I_{FRMSM}	2200	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}, f=50\text{Hz}$ $T_C = 60^{\circ}\text{C}, f=50\text{Hz}$	I_{FAVM}	1100 1400	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	17500	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$	I^2t	1530	$10^3 \text{ A}^2\text{s}$ $10^3 \text{ A}^2\text{s}$
Max. Ausschaltverluste max. turn-off losses	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $I_{FM} = 2500 \text{ A}, V_{CL} = 2800 \text{ V},$ clamp circuit $L_S \leq 0,25 \mu\text{H},$ $R_{CL} = 68 \Omega, D_{CL} = 34\text{DSH}65,$ $-di/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s},$	$W_{\max}$	5	MW




Charakteristische Werte / Characteristic values

Gleichsperrspannung continuous direct reverse voltage	failure rate $\lambda < 100$	$V_{R(D)}$	estimate value	2800	V
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, I_F = 2500 \text{ A}$	V_F	typ. max.	5,19 5,6	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}$	$V_{(TO)}$	typ. max.	2,00 2,13	V V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\max}$	r_T	typ. max.	1,28 1,4	mΩ mΩ
Durchlaßkennlinie on-state characteristic $v_F = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$	$1000 \text{ A} \leq i_F \leq 2500 \text{ A}$ $T_{vj} = T_{vj\max}$	typ. max.	A B C D A B C D	0,599 0,000318 -0,0203 0,0791 0,706 0,000351 -0,0438 0,08756	
Spitzenwert der Durchlassverzögerungsspannung peak value of forward recovery voltage	$T_{vj} = T_{vj\max}, di_F/dt = 5000 \text{ A}/\mu\text{s}$ $I_{FM} = 4000 \text{ A}$	V_{FRM}	typ.	280	V
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = T_{vj\max}, V_R = V_{RRM}$	i_R	max.	150	mA
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $I_{FM} = 2500 \text{ A}, V_{CL} = 2800 \text{ V},$ clamp circuit $L_S \leq 0,25 \mu\text{H},$ $R_{CL} = 68 \Omega, C_{CL} = 3 \mu\text{F},$ $D_{CL} = 34\text{DSH}65, -di/dt = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}$	Q_r	max.	3500	μAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current		I_{RM}	max.	1200	A
Ausschaltverlust Energie turn-off energy		E_{off}	max.	8	Ws
Abklingansftheit reverse recovery softness factor	$T_{vj} = T_{vj\max}$ $I_{FM} = 2500 \text{ A}, V_R = 2800 \text{ V},$ $di_{rr}/dt_{(i=0)} = 1000 \text{ A}/\mu\text{s}, \Delta t = 200 \text{ ns}$	F_{RRS}	typ.	2,5	

SH		Datenblatt / Data sheet	power electronics in motion eupec		
Schnelle beschaltungslose Diode Fast Hard Drive Diode		D1121SH	Zieldaten Possible Data		
Thermische Eigenschaften / Thermal properties					
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case		Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\theta = 180^\circ \sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, DC Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max. 0,00855 max. 0,0075 max. 0,0133 max. 0,0172	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink		Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCH}	max. 0,0025 max. 0,0050	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature			T_{vjmax}	140	$^\circ\text{C}$
Betriebs temperatur operating temperature			T_{cop}	0...+140	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature			T_{stg}	-40...+150	$^\circ\text{C}$
Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties					
Gehäuse, siehe Anlage case, see annex				Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact				76DSX45	
Anpresskraft clamping force			F	36...52	kN
Gewicht weight			G	typ. 1350	g
Kriechstrecke creepage distance				33	mm
Luftstrecke air distance				17	mm
Feuchteklasse humidity classification		DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance		f = 50 Hz		50	m/s ²
			Seite/page		
			2/6		


SH**Datenblatt / Data sheet**power electronics in motion
eupecSchnelle beschaltungslose Diode
Fast Hard Drive Diode**D1121SH****Ziel Daten**
Possible Data

□120/26

**1: Anode/Anode****2: Kathode/Cathode**

SH		Datenblatt / Data sheet	power electronics in motion eupec
Schnelle beschaltungslose Diode Fast Hard Drive Diode	D1121SH		Ziel Daten Possible Data

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC}								
	Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00295	0,002	0,00154	0,00098	0,00003		
	$\tau_n [s]$	0,78	0,131	0,0217	0,00514	0,00104		
anodenseitig anode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,00804	0,00081	0,00239	0,0016	0,00046		
	$\tau_n [s]$	5,11	0,359	0,0962	0,012	0,00332		
kathodenseitig cathode-sided	$R_{thn} [^{\circ}C/W]$	0,0121	0,0004	0,00244	0,00155	0,00071		
	$\tau_n [s]$	4,97	0,489	0,121	0,0153	0,00427		
Analytische Funktion / Analytical function:				$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}} \right]$				




Transienter innerer Wärmewiderstand für DC/ Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$ for DC

Beidseitige Kühlung / Two-sided cooling

Anodenseitige Kühlung / Anode-sided cooling

Kathodenseitige Kühlung / Cathode-sided cooling

Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting on-state characteristic $i_F = f(v_F)$

$$T_{vj} = T_{vj \max}$$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.