

Grundgehäuse - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 CRWH CR1,8 - 1701412

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: cremeweiß,
Kontakttoberfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	50
GTIN	4046356530613

Technische Daten

Maße

Rastermaß	5,08 mm
Maß a	35,56 mm

Allgemein

Artikelfamilie	MSTBV 2,5/...-G
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Anschluss gemäß Norm	EN-VDE
Nennstrom I _N	12 A
Farbe	cremeweiß
Polzahl	8

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637

UNSPSC

Grundgehäuse - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 CRWH CR1,8 - 1701412

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

Approbationen

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / CSA / cULus Recognized /

Approbationsdetails

CSA 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

		
Usegroups	B	D
Nennspannung UN	300 V	300 V
Nennstrom IN	12 A	10 A

Grundgehäuse - MSTBV 2,5/ 8-G-5,08 CRWH CR1,8 - 1701412

Approbationen

Usegroups	B	D
mm²/AWG/kcmil		

cULus Recognized  US